

LC-4101シリーズ

シングルポイントロードセル／台秤タイプ

小型・軽量、小秤量の計量に最適（四隅調整済み）。

ゼロ、スパンとも、温度補償付き。

引張り・圧縮の両用。



型式名	定格容量（質量）
LC-4101-G600	6N (611.8g)
LC-4101-K1.5	15N (1.530kg)
LC-4101-K003	30N (3.059kg)
LC-4101-K006	60N (6.118kg)
LC-4101-K015	150N (15.30kg)

仕様

定格出力	1.0197mV/V+15%—0%
許容過負荷	300% of R.C.
限界過負荷	400% of R.C.
総合誤差	0.015% of R.O.
推奨印加電圧	DC5~12V
最大印加電圧	DC15V
零バランス	20±5% of R.O.
入力端子間抵抗	約400Ω
出力端子間抵抗	350±5Ω
絶縁抵抗	500MΩ/DC50V
温度補償範囲	-10℃~40℃
零点の温度影響	0.04% of R.O./10℃
出力の温度影響	0.014% of Load/10℃ Typ.
ケーブル太さ／長さ	φ4／1.5m
積面サイズ	300×300mm
防塵・防水	IP22

