

IMPACT WRENCH SET & SOCKET SET

インパクトレンチセット・ソケットセット

ボルトナットの締め付け・取り外しに

TL2101



DIY

推奨コンプレッサ
1馬力以上

能力
ボルト
M14

- ロッキングドック機構
 - 軽自動車・普通乗用車のタイヤ交換に
- 【キット内容】
インパクトレンチ
標準ソケット 17mm, 19mm
薄肉ソケット 21mm
シールテープ



TL2202

新商品



SEMI PRO

推奨コンプレッサ
1馬力以上

能力
ボルト
M16

- ハイパワータイプ
 - ツインハンマー機構
 - 軽自動車・普通乗用車のタイヤ交換に
- 【キット内容】
インパクトレンチ
標準ソケット 17mm, 19mm
薄肉ソケット 21mm



形式	ソケット差込角 mm	能力ボルト ※	トルク N・m	空気消費量 ℓ/分	打撃数 打/分	本体寸法 長さ×奥行×高さ mm	本体質量 kg	JANコード
TL2101	12.7	M14	312	140	650	180×75×200	2.2	 4 900192 300826
TL2202	12.7	M16	550	240	1300	190×70×180	2.1	 4 900192 300888

ソケットセット

TL9026

9.5mm
ソケット



TL9027

9.5mm
ソケット



TL9030


12.7mm
ソケット



TL9031

12.7mm
ソケット



ソケット差込角 mm	形式	ソケット高さ mm	ソケットサイズ mm	JANコード
9.5mm ソケット	TL9026	30(ショート)		 4 900192 400236
	TL9027	63(ロング)		 4 900192 400243
12.7mm ソケット	TL9030	38(ショート)		 4 900192 400212
	TL9031	78(ロング)		 4 900192 400229

エアツールの給油
給油は所有者の責任です。必ず使用前に給油を行ってください。エアツールは正しく給油を行わないと寿命が縮まる上、次回使用時に動かなくなることがあります。また、商品に対する保証も無効となりますので十分ご注意ください。
■推奨オイル：SAE#10 相当または ISO VG #32、タービン油 #90

ソケットサイズ	8	10	12	13	14	15	17	19	21	22	24
ボルト半径 (JIS品目安)	M5	M6	—	M8	—	—	M10	M12	—	M14	M16
ボルト半径 (小型目安)	—	—	M8	—	M10	—	M12	M14	—	M16	M18