

AIR DRILL & AIR SAW

エアードリル・エアソー

エアードリル：木材・鋼板・樹脂などの穴あけ作業に

TL9006



DIY

最大10mm
ビット径

推奨コンプレッサ
1馬力以上

- 日曜大工に活躍
- 回転方向は、正転のみ

TL9545B



SEMI
PRO

最大10mm
ビット径

推奨コンプレッサ
3馬力以上

- 正転・逆転切り替え可能
- にぎりやすいソフトグリップ

形式	ドリルビット径 (最大)mm	空気消費量 ℓ/分	最大使用圧力 MPa	無負荷回転数 回/分	本体寸法 長さ×奥行×高さ mm	本体質量 kg	JAN コード
TL9006	10	160	0.59	2300	200×48×146	1.1	4 900192 400038
TL9545B	10	270	0.59	2200	254×57×178	1.1	4 900192 300130

エアソー：木材・鋼板・樹脂板など薄板の切断に

TL9840



SEMI
PRO

推奨コンプレッサ
2馬力以上

- 低振動タイプ
 - 薄板・パイプの切断に
 - やすり(市販：丸軸 軸径φ3mm)への交換も可能
 - 3種ブレード付
- | | | |
|---------|----|---------|
| 鉄工用 | 1本 | 約32山/cm |
| アルミニウム用 | 1本 | 約24山/cm |
| 木工用 | 1本 | 約18山/cm |

MP9002

ブレードセット



鉄工用 3本入り 約12山/cm
木工用 2本入り 約9山/cm



- 樹脂板の切断は鉄工用・木工用いずれも使用可能
- アルミニウム板の切断は鉄工用をお使いください

形式	切断能力(軟鋼板) mm	空気消費量 ℓ/分	最大使用圧力 MPa	無負荷ストローク 回/分	本体寸法 長さ×奥行×高さ mm	本体質量 kg	JAN コード
TL9840	3	170	0.60	10000	295×90×70	0.6	4 900192 300734