

# AIR HAMMER & NEEDLE SCALER

## エアハンマー・ニードルスケーラー

ハンマービットを入れ替えてコンクリートの小はつり、タイル・塗装の剥離に

### TL9003B エアハンマー



**DIY**  
推奨コンプレッサ  
2馬力以上  
丸型  
差込

- 空気量調整つまみ付き
- ハンマービット4本付き ●フラットチゼル幅 20mm

### TLX9803 エアハンマー



**DIY**  
推奨コンプレッサ  
2馬力以上  
六角  
差込

- ハンマービットが回転せずの確に、はつれます
- 樹脂ボディで軽量 ●フラットチゼル幅 20mm

### TL9534 エアハンマー



**SEMI PRO**  
推奨コンプレッサ  
3馬力以上  
丸型  
差込

- 空気量調整つまみ付き
- ハンマービット別売り

### TL9834 エアハンマー



**SEMI PRO**  
推奨コンプレッサ  
3馬力以上  
六角  
差込

- ハンマービットが回転せずの確に、はつれます
- ソフトグリップタイプ ●ハンマービット別売り

### MP9896 ハンマースプリング



4 900192 600117

【対象機種】  
TL9003B  
TLX9803  
TL9534  
TL9834

- 1パック2ヶ入り

### CHPA-QR クイックリテーナ



4 900192 600940

【対象機種】  
TL9003B  
TLX9803  
TL9534  
TL9834

- ワンタッチでビットの脱着が可能

### CHNS-193 ニードルスケーラー(オプション)

- エアハンマーに取り付けることでニードルスケーラーになります



ニードル：φ 3mm × 19本

※エアハンマー(別売)

4 900192 300772

**DIY**

※ TL9003, TL9003B, TLX9803, TL9534, TL9834 に使用できます。

形式	ハンマービットサイズ mm	空気消費量 ℓ/分	最大使用圧力 MPa	打撃数 打/分	本体寸法 長さ×奥行×高さ mm	本体質量 kg	JAN コード
TL9003B	0.401 パーカーテーパー	170	0.59	5000	135×50×160	1.05	4 900192 300840
TLX9803	10mm六角型	170	0.60	4500	148×50×155	0.95	4 900192 300727
TL9534	0.401 パーカーテーパー	310	0.59	3500	170×51×165	1.36	4 900192 400809
TL9834	10mm六角型	282	0.59	2900	220×50×185	1.73	4 900192 300277

ハンマービット エアハンマーの差込口(丸型・六角)に合わせて選定してください

ビット型	形式	JAN コード
φ10mm 丸型 差込	PA9003 ハンマービット5本セット	4 900192 405019
	PA9192 フラットチゼル(1本)20mm幅	4 900192 600797
	PA9193 ポイントチゼル(1本)	4 900192 600803
平径 10mm 六角 差込	CHPA-FC20 フラットチゼル(1本)20mm幅	4 900192 600919
	CHPA-FC35 フラットチゼル(1本)35mm幅	4 900192 600926
	CHPA-PC1 ポイントチゼル(1本)	4 900192 600933

PA9003    CHPA-FC20    CHPA-FC35    CHPA-PC1

フラットチゼル	タイルや塗装剥がしなど
シートメタルチゼル	薄板の切断
ポイントチゼル	コンクリートの小はつり
リベットチゼル	リベット切断、溶接スパッタ除去
カッターチゼル	薄板の切断