

## A11209 どぶめつき組式吊タン付

SGP管用の組式吊バンド。

- 「吊用タン」は別梱包になります。
- 溶融亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A11209 どぶめつき組式吊タン付

単位(mm)

サイズコード	径 称 (A)	呼び径 (B)	適合管外径	t	C	締付ボルト 径×長さ	D	H	吊ボルト 径	入数 (個)
0010	15A	1/2	21.7	1.2	25	M 6×20	27	66	W 3/8	
0024	20A	3/4	27.2	1.2	25	M 6×20	27	68	W 3/8	
0039	25A	1	34.0	1.2	25	M 6×20	27	72	W 3/8	
0043	32A	1 1/4	42.7	2.0	25	M 6×20	27	77	W 3/8	
0058	40A	1 1/2	48.6	2.0	25	M 6×20	27	80	W 3/8	
0062	50A	2	60.5	2.0	25	M 6×20	27	86	W 3/8	
0077	65A	2 1/2	76.3	2.6	32	M 8×25	32	99	W 3/8	
0081	80A	3	89.1	2.6	32	M 8×25	32	105	W 3/8	
0096	90A	3 1/2	101.6	2.6	32	M 8×25	32	111	W 3/8	
0109	100A	4	114.3	2.6	32	M 8×25	32	118	W 3/8	
0113	125A	5	139.8	2.6	38	M10×30	32	136	W 1/2	
0128	150A	6	165.2	3.2	50	M12×45	40	164	W 1/2	
0132	200A	8	216.3	3.2	50	M12×45	40	190	W 1/2	



## ■ ブラック吊バンドについて

- ブラック吊バンドは、電気亜鉛めっき仕上げのバンド表面に、ポリエステル粉体塗装を施した製品です。
- さびにくいため、湿度が高い場所で使用できます。
- ボルトナットはSUS304製。
- 大口径、特殊寸法、色の変更などの場合はご相談ください。

**A10184**  
ブラック吊バンド  
15A~200A



**A10188**  
ブラック防振吊バンド  
15A~150A



**A10185**  
ブラック吊ロック付  
15A~200A



**A10190**  
ブラック防振吊ロック付  
15A~150A

