

## クリックバンドアクセサリ

### A13279 角形スペーサー



パイプのレベル調整用台座。

- 2.5mm、5.0mm、15.0mm、25.0mm、35.0mm、45.0mm、65.0mm、85.0mm  
全部で8種類の高さをご用意しています。


### A17162 フラットナット



クリック本体のスロットに挿入して裏面からねじ止めが可能にするナット。

- M6、M8用2サイズ 鉄製とステンレス製をご用意。

### A17163 両端ねじ



フラットナットと共用してクリックを背中合せに結合して、パイプとパイプを結合できる両端ねじ。

- M6用 鉄製とステンレス製をご用意しています。

### A17161 取付板



一定間隔の並列配管を、かんたんに施工できるプレート。

- 突起にクリックを差込み90°回転させるとねじ不要で取付け可能なプレートです。
- 2Pは1本のねじ止めですべて2本の並列配管が、3Pは2本のねじ止めですべて3本の並列配管が可能になります。

### A17164 ワンタッチスリーブ 小

### A17166 ワンタッチスリーブ 大



保温材付きパイプをしっかり固定し、断熱効果を維持するスリーブ。

- 24~28mm、33~40mm用2サイズをご用意しています。

### A16425 クリック専用ブラケット



H社ガス式鉄打ち機、M社ガス式ピン打ち機に対応したブラケット。

- クリック本体のスロットに挿して使用します。
- ブラケット付(装着済み)のクリックエコシリーズもご用意しています。

施工方法

