



パネル用コンセント **引掛形** **平刃形** **抜止形** **15A・20A・30A**

PANEL RECEPTACLE

機械器具や盤内に組み込む事ができる、電源を供給するための機器専用タイプのコンセントです。

適合規格等

パネル用
コンセント
引掛形・平刃形・
抜止形
15A・20A・30A

PSE

RoHS

本体耐燃性
UL94V-0

*1 型番3240-P-L8,
4240-P-L16,
3360-P,
4310-P-L14,
4360-Pを除く
*2 型番40-Pを除く



製品一覧 Selector Chart

定格 Rating			極配置 Pole Arrangement	型番 Catalog Number		標準価格 Price(JPN YEN)
電流 Current	極数 Poles & Wires	電圧 Voltage		黒色 Black	白色 White	
15A	2P(2P,2W)	125V		40-P	—	470
	接地形2P (2P,3W GND)			3110-P	—	520
				3110-P-L5	—	570
				7110GN-P	7110GN-P-IV	560
				7110GNZ-P	7110GNZ-P-IV	600
	250V		3120-P	—	610	
20A	接地形2P (2P,3W GND)	125V		3210-P-L5	—	720
		250V		3220-P-L6	—	910
		480V		3240-P-L8	—	910
	3P(3P,3W)	250V		3220-P	—	720
	接地形3P (3P,4W GND)	480V		4220-P	—	930
	250V		4240-P-L16	—	1,140	
30A	2P(2P,2W)	250V		2320-P	—	1,330
	接地形2P (2P,3W GND)	125V		3310-P-L5	—	1,380
		250V		3320-P-L6	—	
	3P (3P,3W)	600V		3320-P	—	1,840
	接地形3P (3P,4W GND)	125/250V		4310-P-L14	—	1,870
		250V		4320-P	—	
				4320-P-L15	—	
600V			4360-P	—	2,320	

* X-N極間とY-N極間を125V、X-Y極間を250Vの単相3線式で使用できます。

※ 標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

C
コンセント

パネル用コンセント 引掛形・平刃形・抜止形 15A・20A・30A



パネル用コンセントの
対応製品・掲載ページ →



プラグ
(D-1~)



プレート
(K-1~)



オプション
パーツ
(M-1~)