



露出コンセント 引掛形 15A・20A・30A

LOCKING TYPE WALL MOUNT RECEPTACLE

必要に応じて容易に設置できる、プラグへ電源を供給するための露出タイプの器具です。

適合規格等

露出コンセント
引掛形
15A・20A・30A

PSE

RoHS

本体認証
UL94 V-0

*1 型番S361,
4361を指す
*2 型番S40, S50,
3121, 2221
を指す



製品一覧 Selector Chart

定格 Rating			極配置 Pole Arrangement	型番 Catalog Number	標準価格 Price (JPN YEN)	形状寸法 Dimension		
電流 Current	極数 Poles & Wires	電圧 Voltage				A		
15A	2P (2P,2W)	125V		S40	560	—		
				S50	600	—		
	接地形2P (2P,3W GND)	250V		3111D	1,360	—		
				3121	570	—		
	接地形3P (3P,4W GND)	250V		NEMA L6-15	3121D	1,510	—	
				3121GD	2,270	—		
20A	2P (2P,2W)	250V		2221	650	60		
	接地形2P (2P,3W GND)			NEMA L6-20	3221-L6	810	66	
	3P (3P,3W)			3221	810	66		
	接地形3P (3P,4W GND)			4221	1,000	72		
30A	接地形2P (2P,3W GND)	125V		NEMA L5-30	3311-L5	—		
		250V		NEMA L6-30	3321-L6	1,700	—	
	3P (3P,3W)	250V		3321	1,700	—		
		600V		3361	2,270	—		
	接地形3P (3P,4W GND)	250V		4321	2,150	—		
		600V		NEMA L15-30	4321-L15	2,150	—	
		600V		4361	2,700	—		

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

コンセント

露出コンセント

引掛形 15A・20A・30A



露出コンセントの
対応製品・掲載ページ



プラグ
(D-1~)