

コードコネクタボディ **平刃形 抜止形** 15A・20A・30A・50A



STRAIGHT BLADE TYPE CONNECTOR BODY

電線の先端に取り付け、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。



7114GNZ 接地形2P 15A 125V



適合規格等

コードコネクタ
ボディ
平刃形・抜止形
15A・20A・
30A・50A

PSE

RoHS

本体難燃性
UL94 V-0

■形状寸法 Dimension ※さし込み口形状は省略しています。

7114GN 7114GNZ			7114GR		
適用電線	電線接続方式	適用圧着端子	適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
2CT 2mm ²	圧着端子式	R2-4	2CT 2mm ²	圧着端子式	R2-4
9224N			R334 R344 R534 R544		
適用電線	電線接続方式	適用圧着端子	適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
2PNCT 3.5mm ²	圧着端子式	R3.5-4	30A 2CT 5.5mm ² 50A 2CT 14mm ²	圧着端子式	R5.5-5 R14-5

※φ, L寸法は製品一覧をご参照ください。-IV(白色)も同寸法です。

7114GR 接地形2P 15A 125V



■製品一覧 Selector Chart

定格 Rating			極配置 Pole Arrangement	型番 Catalog Number		標準価格 Price (JPN YEN)	形状寸法 Dimension		備考 Note	適用プラグ(掲載ページD-10, D-11) Applicable Plug	
電流 Current	極数 Poles & Wires	電圧 Voltage		黒色 Black	白色 White		φ	L		ナイロンカバー Nylon	ゴムカバー Rubber
15A	接地形2P (2P,3W GND)	125V	NEMA 5-15	7114GN	7114GN-IV	720	-	-	ナイロンカバー	7112GN	7112GR-New
				7114GR	7114GR-IV						
15A	抜止形	125V	-	7114GNZ	7114GNZ-IV	760	-	-	ナイロンカバー	-	-
				7114GNZ	7114GNZ-IV						
20A	接地形3P (3P,4W GND)	250V		9224N	-	1,190	-	-	ナイロンカバー	9222N 9222NB*	-
30A	3P (3P,3W)	250V		R334	-	4,160	16	99	-	-	R332
	接地形3P (3P,4W GND)			R344	-	4,400	18				R342
50A	3P (3P,3W)	250V		R534	-	5,050	23	114	ゴムカバー	-	R532
	接地形3P (3P,4W GND)			R544	-	5,290	25				R542

*保護カバー付タイプになります。選定の際にはD-10ページをご参照ください。

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

詳しい製品の取扱い方法に関しましては、**巻頭カラーページ**
「製品の取扱い方法」に掲載されていますので、ご覧ください。



コードコネクタボディ
平刃形 抜止形
15A・20A・30A・50A

ボディ
コードコネクタ

E