

ダブルタップ™ 引掛形30A

SURFACE DUPLEX RECEPTACLE, 30A LOCKING TYPE

5.5mm²、8mm²の電線が接続できる、固定使用が可能な30A定格のOAタップ型連用コンセントです。ケースには難燃性(UL94 V-0グレード)・耐久性・耐衝撃性に優れたナイロン樹脂を採用しています。合計30Aまで使用できます。

適合規格等

ダブルタップ
引掛形 30A

PSE

RoHS

本体難燃性
UL94V-0



3313NT-L5

3323NT-L6

3323NT

4323NT

■用途

30A仕様の機械設備や周辺設備、さらにはUPS(無停電電源装置)やPDU(電力配電装置)導入に伴う急な電源の設置など、さまざまな環境で威力を発揮します。弊社製コンセントバーの電源用にも最適です。

■2方向の固定可能


L型フックの採用により、さし込み口を上にした通常固定のほか、ホコリの侵入を防ぐことができる側面固定も可能です。



■結線例

圧着端子で結線後、必ずグリップねじを最後まで締めてご使用ください。

■形状寸法 Dimension ※さし込み口形状は省略しています。



推奨製品 (別売)

■1Uコンセントバー



1Uサイズに取付可能な、30Aの入力プラグを使って15Aの電源を供給することができるコンセントバーです。(J-2ページ参照)

■0Uコンセントバー



19インチラックの縦方向に取付可能な、30A入力の15A抜止形とIEC C-13の多数口コンセントバーです。(J-6、8ページ参照)

■製品一覧 Selector Chart

定格 Rating			極配置 Pole Arrangement	型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)	備考 Note	適用プラグ(掲載ページD-6) Applicable Plug		
電流 Current	極数 Poles & Wires	電圧 Voltage					ナイロンカバー Nylon	ゴムカバー Rubber	
30A	接地形2P (2P,3W GND)	125V	NEMA L5-30	3313NT-L5	5,850		3312N-L5	3312R-L5	
		250V	NEMA L6-30	3323NT-L6			3322N-L6	3322R-L6	
	3P(3P,3W)	250V			3323NT			3322N	3322R
			接地形3P (3P,4W GND)			4323NT	6,840		4322N

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。