

CT (コモンターミネーション) コネクタ システム <2mm ピッチ>

MTコネクタ

リセプタクル アセンブリ  
(電線側)



適用電線 : AWG# 28-26  
(0.08~0.14mm<sup>2</sup>)  
AWG# 24(0.22mm<sup>2</sup>)

絶縁被覆外径 : AWG# 28-26  
0.85~1.05mm  
AWG# 24  
0.95~1.05mm

材質および仕上げ :  
ハウジング—UL94V-0、  
ガラス入りPBT  
接触子—プラチン、燐青銅

嵌合相手  
ポストヘッダー アセンブリ  
型番 : □-292253-□

- 292161-□
- 292250-□
- 292164-□
- 292133-□
- 292132-□
- 292165-□
- 292173-□
- 292171-□
- 292172-□
- 292138-□
- 292252-□
- 292141-□
- 292254-□
- 292156-□
- 292204-□
- 292177-□
- 292178-□
- 292185-□
- 292182-□
- 292181-□



極数	寸法			型番	
	A	B	C	AWG# 28-26 *	AWG# 24
2	2.0	4.8	6.0	173977-2	2-179694-2
3	4.0	6.8	8.0	173977-3	2-179694-3
4	6.0	8.8	10.0	173977-4	2-179694-4
5	8.0	10.8	12.0	173977-5	2-179694-5
6	10.0	12.8	14.0	173977-6	2-179694-6
7	12.0	14.8	16.0	173977-7	2-179694-7
8	14.0	16.8	18.0	173977-8	2-179694-8
9	16.0	18.8	20.0	173977-9	2-179694-9
10	18.0	20.8	22.0	1-173977-0	3-179694-0
11	20.0	22.8	24.0	1-173977-1	3-179694-1
12	22.0	24.8	26.0	1-173977-2	3-179694-2
13	24.0	26.8	28.0	1-173977-3	3-179694-3
14	26.0	28.8	30.0	1-173977-4	3-179694-4
15	28.0	30.8	32.0	1-173977-5	3-179694-5

\* AWG# 28-26のハウジングの色は自然色ですが、この他にも青色、黄色、黒色のハウジングもご用意できますので、当社営業部までお問い合わせください。

AWG# 24のハウジングの色はグレイです。

※使用電線については当社が推奨する電線がありますので、営業部までお問い合わせください。

注 : 2列配列型ポストヘッダーとの嵌合には159ページのホルダーをご使用ください。

注 : すべての型番はRoHS適合製品です。