

A形シリーズ製品代表例

希望小売価格(税抜き) ¥19,500

タイプ E の場合	Model	A-231E-00-1-TC1-ASP
タイプ K の場合	Model	A-231K-00-1-TC1-ASP
使用温度範囲	許容差	応答速度
-50 ~ 500°C	±2.5°C <small>(100°C金属表面における許容差)</small>	1.5 秒

希望小売価格(税抜き) ¥23,500

タイプ E の場合	Model	A-231E-01-0-TC1-W
タイプ K の場合	Model	A-231K-01-0-TC1-W
使用温度範囲	許容差	応答速度
-50 ~ 500°C	±2.5°C <small>(100°C金属表面における許容差)</small>	1.5 秒

希望小売価格(税抜き) ¥20,500

タイプ E の場合	Model	A-231E-01-1-TC1-ASP
タイプ K の場合	Model	A-231K-01-1-TC1-ASP
使用温度範囲	許容差	応答速度
-50 ~ 500°C	±2.5°C <small>(100°C金属表面における許容差)</small>	1.5 秒

希望小売価格(税抜き) ¥22,500

タイプ E の場合	Model	A-211E-00-0-TC1-W
タイプ K の場合	Model	A-211K-00-0-TC1-W
使用温度範囲	許容差	応答速度
-50 ~ 300°C	±2.5°C <small>(100°C金属表面における許容差)</small>	1.5 秒

希望小売価格(税抜き) ¥21,500

タイプ E の場合	Model	A-233E-01-1-TC1-ASP
タイプ K の場合	Model	A-233K-01-1-TC1-ASP
使用温度範囲	許容差	応答速度
-50 ~ 500°C	±2.5°C <small>(100°C金属表面における許容差)</small>	1.5 秒

希望小売価格(税抜き) ¥22,000

タイプ E の場合	Model	A-234E-00-1-TC1-ASP
タイプ K の場合	Model	A-234K-00-1-TC1-ASP
使用温度範囲	許容差	応答速度
-50 ~ 500°C	±2.5°C <small>(100°C金属表面における許容差)</small>	1.5 秒

希望小売価格(税抜き) ¥27,000

タイプ E の場合	Model	A-241E-01-1-TC1-ASP
タイプ K の場合	Model	A-241K-01-1-TC1-ASP
使用温度範囲	許容差	応答速度
-50 ~ 800°C	±2.5°C <small>(100°C金属表面における許容差)</small>	1.5 秒

希望小売価格(税抜き) ¥19,500

タイプ E の場合	Model	A-331E-00-1-TC1-ASP
タイプ K の場合	Model	A-331K-00-1-TC1-ASP
使用温度範囲	許容差	応答速度
-50 ~ 500°C	±2.5°C <small>(100°C金属表面における許容差)</small>	1.5 秒