



内部構造及び材質



番号	部品名	材質
1	ナット	炭素鋼
2	ピストンロッド	S45C硬質クロムメッキ
3	Oリング	NBR
4	ブッシュ	摩擦材
5	ロッドカバー	アルミニウム合金
6	Oリング	NBR
7	缸体	アルミニウム合金
8	Oリング	NBR
9	ピストン	アルミニウム合金
10	ピストンOリング	NBR
11	磁石	塑膠
12	ウェアリング	摩擦材
13	磁石座	アルミニウム合金
14	クッションOリング	NBR
15	ねじ	炭素鋼
16	ヘッドカバー	アルミニウム合金
17	タイロッドナット	炭素鋼

外形寸法図




内径/記号	A	AB	AC	AD	AE	B	D	DA	E	EA	F	FA	H	M	MA
32	135	47	84	27	27	46	12	34	M10×1.25	22	17	6	10	30	13
40	139	51	84	27	27	52	16	38	M14×1.5	30	19	8	14	35	13
50	156	58	94	31.5	31.5	65	20	44	M18×1.5	35	27	11	18	40	14
63	156	58	94	30.5	30.5	75	20	44	M18×1.5	35	27	11	18	45	14
80	190	72	114	38	38	95	25	52	M22×1.5	40	32	13	22	45	20
100	190	72	114	38	38	114	30	52	M26×1.5	40	36	13	26	55	20
125	223	97	120	38	38	137	32	70	M27×2	54	41	13.5	27	60	27


内径/記号	K(なしTC)	K(付TC)	KA(なしTC)	KA(付TC)	KB	N	NA	P	PA	PB
32	M6	M5	16	14	32.5	30	4	1/8"	13	4
40	M6	M5	16	14	38	35	4	1/4"	14	4
50	M8	M6	16	16	46.5	40	4	1/4"	15.5	5
63	M8	M6	16	16	56.5	45	4	3/8"	16.5	9
80	M10	M8	16	16	72	45	4	3/8"	19	11.5
100	M10	M8	16	16	89	55	4	1/2"	19	17
125	M12	M12	20	18	110	60	6	1/2"	19	17

注：磁石付と磁石なしの寸法は同じ。

JSID



JSIJ



内径/記号 仕様	A		AB	AC	DA	DB	E	FA	FB	G
	JSID	JSIJ								
32	178	171	47	84	34	27	M10X1.25	6	6	M10X1.25
40	186	176	51	84	38	28	M14X1.5	8	7	M12X1.25
50	210	195	58	94	44	29	M18X1.5	11	8	M16X1.5
63	210	195	58	94	44	29	M18X1.5	11	8	M16X1.5
80	258	241.5	72	114	52	35.5	M22X1.5	13	10	M20X1.5
100	258	248.5	72	114	52	42.5	M26X1.5	13	13.5	M27X2.0
125	314	286.5	97	120	70	42.5	M27X2.0	13.5	13.5	M27X2.0

注：1.磁石付と磁石なしの寸法は同じ。

2.表示していない寸法はJSI標準形と同じ。