

### ■ 外形寸法図

**ACQ**       $\phi 32 \sim \phi 100$  (ストローク > 100)

内径/記号	A	AB	AC	B	BA	D	DA	E	EA
32	62.5	17	45.5	45	49.5	16	12	M8×1.25	13
40	72	17	55	53	57	16	12	M8×1.25	13
50	73.5	18	55.5	64	71	20	13	M10×1.5	15
63	75	18	57	77	84	20	13	M10×1.5	15
80	86	20	66	98	104	25	15	M16×2.0	21
100	97.5	22	75.5	117	123.5	32	17	M20×2.5	27

内径/記号	H	K	KA	KB	M	P	PA
32	14	M6×1.0 通し穴:Φ5.2	17	34	22	1/8"	12.5
40	14	M6×1.0 通し穴:Φ5.2	17	40	28	1/8"	14
50	17	M8×1.25 通し穴:Φ6.8	22	50	35	1/4"	14
63	17	M10×1.5 通し穴:Φ8.5	27	60	35	1/4"	16.5
80	22	M12×1.75 通し穴:Φ10.3	32	77	43	3/8"	19
100	27	M12×1.75 通し穴:Φ10.3	32	94	59	3/8"	23

**ACQD**       $\phi 32 \sim \phi 100$  (ストローク > 100)

**ACQJ**       $\phi 32 \sim \phi 100$  (ストローク > 100)

内径/記号	A(ACQD)		A(ACQJ)		AB	AC		AF	EA	FA	PA	R
	標準形	磁石付	標準形	磁石付		標準形	磁石付					
32	79.5	89.5	95.5	105.5	17	45.5	55.5	28	13	7	12.5	M12×1.25
40	89	99	105	115	17	55	65	28	13	7	14	M12×1.25
50	91.5	101.5	107.5	117.5	18	55.5	65.5	29	15	8	14	M16×1.5
63	93	103	109	119	18	57	67	29	15	8	16.5	M16×1.5
80	106	116	126.5	136.5	20	66	76	35.5	21	10	19	M20×1.5
100	119.5	129.5	145	155	22	75.5	85.5	42.5	27	13.5	23	M27×2.0

注:表示していない寸法は標準型と同じ。

### 外牙型尺寸 (内径:Φ32~φ100、ストローク>100、ロングストローク形)

内径/記号	AB	D	E	EA	FA	F	H	M
32	38.5	16	M14×1.5	23.5	8	19	14	22
40	38.5	16	M14×1.5	23.5	8	19	14	28
50	43.5	20	M18×1.5	28.5	11	27	17	35
63	43.5	20	M18×1.5	28.5	11	27	17	35
80	53.5	25	M22×1.5	35.5	13	32	22	43
100	53.5	32	M26×1.5	35.5	13	36	27	59



Back  
ACQ