



タイプ K




タイプ L



タイプ U


Cシリーズ シャンク6mm シャンク長45mm 刃径φ6.0のものはオール超硬、全長50.8mm

●マスターカット



品番	刃径×刃長	価格
K-105	φ6.0×16mm	¥2,990
K-111	φ7.9×19mm	¥3,010
K-121	φ9.5×19mm	¥3,330
K-141	φ12.7×25mm	¥4,370

●スパイラルカット(S)




品番	刃径×刃長	価格
K-105S	φ6.0×16mm	¥3,060
K-111S	φ7.9×19mm	¥3,070
K-121S	φ9.5×19mm	¥3,400
K-141S	φ12.7×25mm	¥4,450

●マスターカット




品番	刃径×刃長×角度	価格
L-105	φ6.0×19mm×14°	¥3,220
L-121	φ9.5×16mm×28°	¥3,720
L-141	φ12.7×22mm×28°	¥5,200
L-161	φ15.9×25mm×31°	¥6,760

●スパイラルカット(S)




品番	刃径×刃長×角度	価格
L-105S	φ6.0×19mm×14°	¥3,280
L-121S	φ9.5×16mm×28°	¥3,800
L-141S	φ12.7×22mm×28°	¥5,310

●マスターカット



品番	刃径×刃長×角度	価格
U-105	φ6.0×16mm×14°	¥2,990
U-111	φ7.9×22mm×14°	¥3,380
U-121	φ9.5×30mm×14°	¥3,720
U-141	φ12.7×33mm×14°	¥5,260
U-161	φ15.9×36mm×14°	¥9,460

●スパイラルカット(S)



品番	刃径×刃長×角度	価格
U-105S	φ6.0×16mm×14°	¥3,060
U-111S	φ7.9×22mm×14°	¥3,450
U-121S	φ9.5×30mm×14°	¥3,800
U-141S	φ12.7×33mm×14°	¥5,360



タイプ R



タイプ S

Cシリーズ シャンク6mm シャンク長45mm 刃径φ6.0のものはオール超硬、全長50.8mm

●マスターカット



品番	刃径×刃長×角度	価格
S-105	φ6.0×8.0mm×10°	¥3,200
S-121	φ9.5×9.5mm×13°	¥3,420
S-141	φ12.7×13mm×16°	¥5,180

●スパイラルカット(S)



品番	刃径×角度	価格
R-105S	φ6.0mm×90°	¥3,330
R-121S	φ9.5mm×90°	¥2,620
R-141S	φ12.7mm×90°	¥3,140

※φ6.0は全長45mm両刃です。

超硬ロータリーバーを、効果的に
お使いいただくために

■適応被削材

	マスター カット	スパイラル カット	アルミ カット
炭素鋼	○	○	
合金鋼	○	○	
耐熱鋼	○	○	
ステンレス	○	○	
鑄鉄	○	○	
黄銅・青銅		○	○
銅		○	○
マグネシウム合金		○	○
チタン合金	○	○	
アルミニウム アルミニウム合金			○
溶接鋼	○		
プラスチック		○	○
硬質ゴム			○