

DeHAUS 希土類マグネット ネオジウム

特長 強力な磁力、機械的強さに優れています。

用途 保持力が強力で、他の磁石に比べて小型化や扁平化が必要とされる用途に適しています。

仕様 材質:希土類ネオジウム磁石



KN-1

KN-3

KN-5

品番	標準小売価格	入数	バック入数(個)	吸着力(N)	磁束密度(T)	本体サイズ(mm)			本体質量(g)	包装サイズ(mm)			JAN (4975846)
						全長	全幅	厚さ		全長	全幅	厚さ	
KN-1	¥550	6	2	3.7	0.350	φ3	4	0.3	110	70	18	856479	
KN-2	¥600	6	2	2.9	0.200	φ5	1.5	0.2	110	70	18	856417	
KN-3	¥2,000	6	2	6.3	0.400	φ5	5	0.7	110	70	18	856509	
KN-4	¥6,250	6	1	149.9	0.450	φ22	10	34	110	70	18	856448	
KN-5	¥2,700	6	2	15.7	0.280	15	6	2.8	110	70	18	856462	

DeHAUS 希土類マグネット サマリウムコバルト

特長 耐腐食性に優れ、安定した特性を保ちます。

用途 保持力が強力で、他の磁石に比べて小型化や扁平化が必要とされる用途に適しています。

仕様 材質:希土類サマリウムコバルト磁石



KS-1

KS-3

KS-6

品番	標準小売価格	入数	バック入数(個)	吸着力(N)	磁束密度(T)	本体サイズ(mm)			本体質量(g)	包装サイズ(mm)			JAN (4975846)
						全長	全幅	厚さ		全長	全幅	厚さ	
KS-1	¥550	6	2	1.8	0.300	φ3	4	0.2	110	70	18	856486	
KS-2	¥800	6	2	1.5	0.200	φ5	1.5	0.2	110	70	18	856493	
KS-3	¥1,200	6	2	4.9	0.350	φ5	5	1	110	70	18	856424	
KS-4	¥3,600	6	2	31.9	0.250	φ15	5	8	110	70	18	856431	
KS-6	¥1,500	6	2	8.1	0.350	10	6.5	4	110	70	18	856455	

DeHAUS 簡易型マグネットホルダ 角

特長 異方性フェライト磁石とヨーク(鉄)の組み合わせで、磁力を一定方向に集中させ強力にしています。ヨークの取付穴を利用して部品等への取り付けが可能です。(25Lのみ)

用途 鉄板等への吸着、金型・治工具の吸着部品として

仕様 材質:異方性フェライト磁石
両面テープ付



20L

25L

60L

品番	標準小売価格	入数	バック入数(個)	吸着力(N)	磁束密度(T)	本体サイズ(mm)				本体質量(g)	包装サイズ(mm)			JAN (4975846)
						全長	全幅	厚さ	内径		全長	全幅	厚さ	
20L	¥500	6	4	9.8	0.110	20	8	4	-	3	110	70	18	856301
24L	¥600	6	4	19.0	0.110	24	14	5.5	-	6	110	70	18	856318
25L	¥600	6	3	58.0	0.120	25.5	23.5	6.5	4.7	20	110	70	18	856325
45L	¥900	6	2	147.0	0.160	45	30	7	-	45	110	70	18	856332
49L	¥900	6	1	196.0	0.220	49	41	13	-	120	110	70	18	856349
60L	¥750	6	2	147.0	0.160	60	24	7	-	48	110	70	18	856356

DeHAUS 簡易型マグネットホルダ 丸

特長 異方性フェライト磁石とヨーク(鉄)の組み合わせで、磁力を一定方向に集中させ強力にしています。ヨークの取付穴を利用して部品等への取り付けが可能です。(20R、44Rのみ)

用途 鉄板等への吸着、金型・治工具の吸着部品として

仕様 材質:異方性フェライト磁石
両面テープ付



18R

24R

44R

品番	標準小売価格	入数	バック入数(個)	吸着力(N)	磁束密度(T)	本体サイズ(mm)			本体質量(g)	包装サイズ(mm)			JAN (4975846)
						径	厚さ	内径		全長	全幅	厚さ	
18R	¥450	6	4	9.8	0.110	φ18	5	-	6	110	70	18	856363
20R	¥500	6	4	19.0	0.114	φ20	4	3.4	6	110	70	18	856370
24R	¥550	6	4	29.0	0.115	φ24	5	-	10	110	70	18	856387
36R	¥300	6	1	68.0	0.120	φ36	7	-	35	110	70	18	856394
44R	¥400	6	1	98.0	0.130	φ44	8	M4×0.7	54	110	70	18	856400

DeHAUS マグネピース 角

用途 ホチキスやカッターなどに取り付けて使用できます。

仕様 材質:フェライト磁石
両面テープ付



M-1

M-3

M-5

品番	標準小売価格	入数	バック入数(個)	吸着力(N)	磁束密度(T)	本体サイズ(mm)			本体質量(g)	包装サイズ(mm)			JAN (4975846)
						全長	全幅	厚さ		全長	全幅	厚さ	
M-1	¥500	6	3	2.0	0.110	13	8	4	2	110	70	18	854017
M-2	¥500	6	3	4.1	0.100	20	10	4	4	110	70	18	854024
M-3	¥500	6	2	6.1	0.115	30	10	5	7	110	70	18	854031
M-4	¥500	6	2	9.3	0.115	30	15	5	11	110	70	18	854048
M-5	¥500	6	2	9.8	0.125	40	12	8	19	110	70	18	854055

DeHAUS マグネピース 丸

用途 ホチキスやカッターなどに取り付けて使用できます。

仕様 材質:フェライト磁石
両面テープ付



M-6

M-8

M-10

品番	標準小売価格	入数	バック入数(個)	吸着力(N)	磁束密度(T)	本体サイズ(mm)		本体質量(g)	包装サイズ(mm)			JAN (4975846)
						径	厚さ		全長	全幅	厚さ	
M-6	¥500	6	6	0.9	0.100	φ8	3	0.8	110	70	18	854062
M-7	¥500	6	6	2.0	0.085	φ12	4	2	110	70	18	854079
M-8	¥650	6	6	3.2	0.085	φ15	4	4	110	70	18	854086
M-9	¥500	6	2	5.4	0.100	φ20	4	6	110	70	18	854093
M-10	¥500	6	2	14.7	0.100	φ30	3	18	110	70	18	854109