

形番表示方法

MXBC2 - 15 - E - 3

機種形番

① ポート数

② 接続口径

③ ボディ・シート材質

④ 電圧

記号	内容	備考
① ポート数		
B	2ポート	
G	3ポート	混水形
② 接続口径		
10	Rc3/8	MXBC2(2ポート弁)のみ製作できます
15	Rc1/2	
20	Rc3/4	
25	Rc1	
③ ボディ・シート材質		
O	ボディー青銅・シート-PTFE	
E	ボディーステンレス・シート-PTFE	
④ 電圧		
3	DC24V	

〈形番表示例〉

MXBC2-15-E-3

機種：MXBC2

- ① ポート数 : 2ポート弁
- ② 接続口径 : Rc1/2
- ③ ボディ・シート材質 : ボディーステンレス・弁シート-PTFE
- ④ 電圧 : DC24V

- EXA
- FWD
- HNB/G
- USB/G
- FAB/G
- FGB/G
- FVB
- FWB/G
- FHB
- FLB
- AB
- AG
- AP・AD
- APK・ADK
- ドライエア用
- EX防爆形
- 防爆形
- HVB・HVL
- S◇B・NAB
- LAD・NAD
- 水用関連
- NP・NAP・NVP
- SNP
- CHB/G
- MXB/G**
- その他バルブ
- SWD・MWD
- 集塵用
- CVE・CVSE
- CCH・CPE/D
- ライフサイエンス
- ガス燃焼
- 自動散水
- 屋外向け
- 特殊流体
- 受注生産品
- 巻末