

F.R.L
F
R
L
圧力SW
残圧排出弁
スロースタートバルブ
難燃FR
禁油R
中圧FR
ノンパブルFRL
屋外FR
FRL (前進機器)
小形FRL
大形FRL
精密R
真空F・R
クリーンFR
電空R
エアースタ
スピードコントローラ
サイレンサ
逆止弁・チェック弁他
継手・チューブ
エアユニット
精密機器
機械式・電子式圧力SW
清塵・密着確認SW
エアセンサ
クーラント用圧力SW
気体流量センサコントローラ
水用流量センサ
全空圧システム (トータルエア)
全空圧システム (ガソム)
冷凍式ドライヤ
乾燥剤式ドライヤ
高分子膜式ドライヤ
メインラインフィルタ
ドレン排出器他
巻末



超小形圧力計

G29D Series

● 接続口径：R1/16、R1/8

JIS 記号



仕様

項目		G29D
使用流体		圧縮空気
流体温度	℃	5~60
周囲温度	℃	5~60
精度		目安計
形状		DS形 (背面ねじ、株部6角)
表示口径		φ21
材質	ボディ	亜鉛ダイカスト+塗装
	レンズ	ポリカーボネート樹脂
圧力レンジ	MPa	0~1.0
接続口径	R	1/16、1/8
質量	g	12

形番表示方法

G29D - 6 - P10

① 接続口径

② 圧力表示

記号	内容
① 接続口径	
3	R 1/16
6	R 1/8
② 圧力表示 (MPa)	
P10	0~1.0

外形寸法図

