

### 形番表示方法

スイッチなし（スイッチ用磁石内蔵）

**HJD - 40CS**

スイッチ付（スイッチ用磁石内蔵）

**HJD - 40CS - T2H - R**

① 大きさ

② スイッチ形番

③ スイッチ数

〈形番表示例〉

**HJD-40CS-T2H-R**

- ① 大きさ : 40CS
- ② スイッチ形番 : 無接点T2Hスイッチ、リード線1m
- ③ スイッチ数 : 開側1個付

記号	内容					
<b>① 大きさ</b>						
32CS						
40CS						
50CS						
63CS						
<b>② スイッチ形番</b>						
リード線 ストレートタイプ	リード線 L字タイプ	接点	電圧		表示	リード線
			AC	DC		
T2H※	T2V※	無接点		●	1色表示	2線
T3H※	T3V※			●		3線
T2WH※	T2WV※			●	2色表示	2線
T3WH※	T3WV※			●		3線
<b>※リード線長さ</b>						
無記号	1m (標準)					
3	3m (オプション)					
5	5m (オプション)					
<b>③ スイッチ数</b>						
R	開側1個付					
H	閉側1個付					
D	2個付					

### スイッチ単品形番表示方法

● スイッチT※H※、T※WH※の場合

・スイッチ本体+取付金具一式

**HJD - T2H**

スイッチ形番  
(上記②項)

・スイッチ本体

**SW - T2H**

スイッチ形番  
(上記②項)

・取付金具一式

**HJD - T**

● スイッチT※V※、T※WV※の場合

・スイッチ本体+取付金具一式

**HJD - T2V - ※**

スイッチ形番  
(上記②項)

・スイッチ本体

**SW - T2V**

スイッチ形番  
(上記②項)

・取付金具一式

**HJD - TV - ※**

- ・※部には、R（開側）、H（閉側）のどちらかを指定してください。
- ・HJD-[50CS、63CS] については取付金具は使用しなくても取付可能です。

- LCW
- LCR
- LCG
- LCX
- LCM
- STM
- STG
- STS-STL
- STR2
- UCA2
- ULK※
- JSK/M2
- JSG
- JSC3・JSC4
- USSD
- UFCD
- USC
- JSB3
- LMB
- LML
- HCM
- HCA
- LBC
- CAC4
- UCAC2
- CAC-N
- UCAC-N
- RCC2
- RCS
- PCC
- SHC
- MCP
- GLC
- MFC
- BBS
- RRC
- GRC
- RV3※
- NHS
- HR
- LN
- ハンド
- チャック
- メカニカル  
ハンド・チャック
- ショックキラ
- FJ
- FK
- 3ピンローラ
- 巻末
- LSH
- FH100
- HAP
- BSA2
- BHA・BHG
- LHA
- LHAG
- HKP
- HLA・HLB
- HLAG・HLBG
- HLD
- HCP
- HMF
- HMFB
- HFP
- HLC
- HGP
- FH500
- HLB
- HDL
- HMD
- HJD**
- HJL
- BHE