

# プレシール

## 20K継手 / HBゴールド

[適用範囲] 水・油・空気・ガス

[適用管種] 圧力配管用炭素鋼鋼管 (STPG)

消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 (STPG - VS)

脱  
塩ビ

鉛  
レス

カドミ  
レス

通常  
タイプ

(消火配管用20K継手)  
20K継手【略号:プレHB】



品名 呼び(B)	型番	エルボ	45° エルボ	チー	ソケット	角 ニップル	合 フランジ	パイプ ニップル	長さ
		HBL	HB45°L	HBT	HBS	HNi	HF	HPNi	
1		●						※2 ●	65
1½		●						※2 ●	65
2		●	●		●		※1 ●	※2 ●	75
2½		●	●	●	●	●	※1 ●	※2 ●	100
3		●	●	●	●	●	※1 ●	※2 ●	100
4		●	●	●	●	●	※1 ●	※2 ●	100
5		●	●	●	●		※1 ●		

※1印 JIS B 2239 鑄鉄製管フランジの黒品 (鑄放し品) に JIS H 8641 の溶融亜鉛めっきを施した二次加工品です。

※2印 (一財) 日本消防設備安全センター認定外品です。



(一財) 日本消防設備安全センター認定品で、  
認定証票が貼付されています。

品名 呼び(B)	型番	径違いエルボ	径違いチー	径違いソケット	プッシング
		HBRL	HBRT	HBRs	HBu
2	1½			●	
	2			●	
2½	1½		●		●
	1		●		●
	¾				●
3	2½	●	●	●	
	1½				●
4	1		●		
	3		●		●
	2½	●	●	●	●
	2		●	●	
5	1½				●
	1		●		●
	¾				●
5	4			●	
	2½		●		

● プレシール品    ● プレシール未加工品