

品揃え

国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合
 日本消防設備安全センター認定品 (PJ-024号)
 日本金属継手協会規格 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
 JPF MP 004 適合

埋設
タイプ

(消火配管用外面透明被覆20K継手) HBゴールド【略号:プレHBG】

※ 送水圧力が1MPaを超える連結送水管用埋設配管継手です。
 STPG (Sch40) の消火用外面被覆鋼管 (STPG - VS) と組み合わせてご使用ください。



呼び(B)	品名 型番	エルボ 径違いエルボ HBGL,RL	チー 径違いチー HBGT,RT	ソケット 径違いソケット HBGS,RS	45°エルボ HBG45°L
2½		●	●	●	
3		●		●	●
4		●	●	●	●
5		●		●	
2½ × 1			●		
3 × 2½			●	●	
3 × 1			●		
4 × 2½		●	●	●	
4 × 1			●		

※ 透明ゴムリング付属【HBゴールド】

最高使用圧力 (20K継手)

(JPF MP004 表3より)

流体の温度(°C)	品名 呼び	最高使用圧力 MPa			
		½ - 1	1¼ - 2	2½ - 3	4 - 5
-29 - 66		13.8	10.3	6.9	3.4
100		12.0	9.1	6.2	3.2
125		10.6	8.1	5.6	3.1
150		9.3	7.2	5.1	2.9
175		8.0	6.3	4.5	2.8
200		6.7	5.3	4.0	2.6
225		5.3	4.4	3.4	2.5
250		4.0	3.5	2.9	2.3
275		2.7	2.5	2.3	2.1
288		2.1	2.1	2.1	2.1

※ 表に示した温度の中間の温度における最高使用圧力は、比例補間法によって求める。

a) 最高使用圧力は、脈動のない状態の値とする。 b) フランジの最高使用圧力は、JIS B 2239 の表4 (圧力-温度基準) による