

製品ラインナップ

品名 呼び(B)	エルボ	チーズ	45°エルボ	ストリートエルボ	ユニオン	クロス
	L	T	45°L	SL	U	X
6A (1/8)	●	●		●	●	
8A (1/4)	●	●	●	●	●	●
10A (3/8)	●	●	●	●	●	●
15A (1/2)	●	●	●	●	●	●
20A (3/4)	●	●	●	●	●	●
25A (1)	●	●	●	●	●	●
32A (1 1/4)	●	●	●	●	●	●
40A (1 1/2)	●	●	●	●	●	●
50A (2)	●	●	●	●	●	●
65A (2 1/2)	●*	●*				
80A (3)	●*	●*				
100A (4)	●*	●*				

※バンド付品です。

品名 呼び(B)	キャップ	ソケットストレート	テーパソケット	5K フランジ	10K フランジ
	Ca	S	TS	5KFL	10KFL
6A (1/8)	●	●	●		
8A (1/4)	●	●	●		
10A (3/8)	●	●	●		
15A (1/2)	●	●	●	●	●
20A (3/4)	●	●	●	●	●
25A (1)	●	●	●	●	●
32A (1 1/4)	●	●	●	●	●
40A (1 1/2)	●	●	●	●	●
50A (2)	●	●	●	●	●
65A (2 1/2)		●	●	●	●
80A (3)		●	●	●	●
100A (4)		●	●	●	●

品名 呼び(B)	六角ニップル	四角プラグ
	6Ni	P
6A (1/8)	●	●
8A (1/4)	●	●
10A (3/8)	●	●
15A (1/2)	●	●
20A (3/4)	●	●
25A (1)	●	●
32A (1 1/4)	●	●
40A (1 1/2)	●	●
50A (2)	●	●
65A (2 1/2)	●	
80A (3)	●	
100A (4)	●	

- プレシール品
- プレシール未加工品
- めねじ側のみプレシール品

注)ユニオン製品(U)のガスケットについて

ユニオン製品にはガスケットを付属品として組み込んでおりますが、最終的にはお客様の方で、使用条件をご勘案のうえ最適と判断されるガスケットを選択して使用頂きますようお願い致します。なお、付属品として組み込んでいるガスケットの材質上の一般的特性は下記のようになっております。

- ①ノンアスベスト(ニチアス株式会社製TOMBO No.1120)のガスケットです。
- ②水、油系流体にご使用の場合は、流体温度0℃～200℃、かつ、流体圧力2.0MPa以下が使用限度です。
- ③ガス系流体にご使用の場合は、流体温度0℃～260℃、かつ、流体圧力1.0MPa以下が使用限度です。有毒ガス、支燃性(酸素)ガスには使用できません。

食品衛生法適合ユニオンガスケット



食品衛生法の規格基準に適合したガスケットも用意しております。
(昭和34年厚生省告示第370号の第3のDの2)