

①インサートマシン用マガジンラック

ED-2504M7

ED-9500NH



- ・インサートマシン用に作られた標準的なマガジンラックです。
- ・面実装(チップマウンター)にも対応できます。
- ・自動挿入用から基板の保管・輸送まで幅広く使用できます。
- ・ED-2504M7は、煩わしい幅調整がワンタッチ式で出来る新タイプのマガジンラックです。耐熱タイプ(基板温度130℃対応)が標準品です。
- ・ED-9500NHは、面実装(チップマウンター)用として使用できる耐熱性(基板温度140℃対応)の大型マガジンです。
- ・幅調整は、上板部のネジ2ヶ所を緩める事により、自由に可変出来ますので、幅調整が簡単です。
- ・表面抵抗値は、いずれの機種も $10^4 \sim 10^8 \Omega / \square$ を半永久的に維持します。

品名	外寸(W×D×H)	収納基板幅	ミゾ形状				重量	
			奥行	数	幅	ピッチ		
ED-2504M7	320×354×563	40~250	330MAX	50	5	10	3	約3.9kg
ED-9500NH	380×535×568	80~310	535MAX	40	6.5	12.5	3	約11kg

単位:mm

②マガジンラック収容PDBOX



- ・一般的なマガジンラック320(W)×354(D)×562(H)を収容できるPDBOXです。
- ・使用中のマガジンラックを輸送用コンテナとして使用出来ます。
- ・収容ワーク(プリント基板等)をマガジンラックからコンテナへ移す手間が省けます。
- ・マガジンラックを収容した状態で、保管用や輸送用として使用できます。
- ・マガジンラックの収納が楽に行えるように、前面開口部を大きく設計しています。
- ・BOX用フタ一体型となっていますので、フタの紛失する恐れがありません。
- * フタの取付はマジックテープになっています。

品番	外寸(W×D×H)	重量	材質	収容マガジン寸法(W×D×H)
ED-PDBOX-MG	360×400×580	1.6kg	導電ダンプラ5t	320×354×562
ED-PDBOX-WMG	370×400×580	2.2kg	導電ダンプラ5t	320×354×562

単位:mm

③高耐熱工程用ラック



- ・高温での基板処理用に開発された基板収納用ラックです。
- ・ガイド板が耐熱樹脂、金属部分がネジ類を含めすべてステンレス製で製作可能なので、ラック毎そのまま高温処理用オープンに入れて使用出来ます。
- ・常温タイプ以外に2種類の耐熱グレードが用意されているので、耐熱用途に合わせて、選べます。
- ・最大印加温度:Lタイプ:常温 Mタイプ:150℃ SHタイプ:260℃
- ・耐薬品性能が各タイプ共良好です。
- ・導電材にカーボンファイバーを使用しているので丈夫で粉落ちせず、クリーンルーム及び洗浄工程でも安心して使用できます。
- ・表面抵抗値は $10^4 \sim 10^{10} \Omega / \square$ を半永久的に維持します。
- ・ガイド板単独での販売も致します。

品番例

SG - □ 100 □ - □ W □ D □
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- ① ガイド板: 40(SG-40) 65(SG-65) 100(SG-100)
- ② 延長ガイド板: 100(SG-100-2) * 延長ガイド板不要の場合は非表示
- ③ 耐熱温度: L(常温タイプ) M(150℃MAX) SH(260℃MAX)
- ④ 有効開口
- ⑤ 有効奥行き
- ⑥ 挿入方向: HS(上下) HH(水平) HV(垂直)

・高耐熱工程用ラックに使用するガイド板一覧 * ガイド板のみの販売もあります。

品名	外寸(W×H)	最大許容印加温度	材質	ミゾ形状			備考
				幅	ピッチ	深さ	
SG-40L	233×40	-	PP+CF	2.5	5	5	両面ミゾ有り・ストッパー付
SG-40M	233×40	150℃	PPE+CF	2.5	5	5	両面ミゾ有り・ストッパー付
SG-40SH	233×40	260℃	PAI+CF	2.5	5	5	両面ミゾ有り・ストッパー付
SG-65L	233×65	-	PP+CF	2.5	5	5	両面ミゾ有り・ストッパー付
SG-65M	233×65	150℃	PPE+CF	2.5	5	5	両面ミゾ有り・ストッパー付
SG-65SH	233×65	260℃	PAI+CF	2.5	5	5	両面ミゾ有り・ストッパー付
SG-100L	233×100	-	PP+CF	2.5	5	5	両面ミゾ有り・ストッパー付
SG-100M	233×100	150℃	PPE+CF	2.5	5	5	両面ミゾ有り・ストッパー付
SG-100SH	233×100	260℃	PAI+CF	2.5	5	5	両面ミゾ有り・ストッパー付
SG-100L-2	233×100	-	PP+CF	2.5	5	5	両面ミゾ有り・ストッパー無
SG-100M-2	233×100	150℃	PPE+CF	2.5	5	5	両面ミゾ有り・ストッパー無
SG-100SH-2	233×100	260℃	PAI+CF	2.5	5	5	両面ミゾ有り・ストッパー無

単位:mm