


DDK35製品寸法表

ブシュ内径φ3~φ160

部品番号の表示方法

K5 B ○ ○ ○ (B)




K5B 0303(B)

Parts No.でご指示ください
(本製品はご注文生産品です)

鍍付ブシュ内径φ5~φ60

部品番号の表示方法

K5 F ○ ○ ○ - ○ ○ (B)




K5F 0504-10(B)

Parts No.でご指示ください
(本製品はご注文生産品です)

スラストワッシャー

部品番号の表示方法

K5 T ○ ○ (B)




K5T 06(B)

Parts No.でご指示ください
(本製品はご注文生産品です)

スライドプレート

部品番号の表示方法

K5 P ○ ○ (B)



K5P 100(B)

Parts No.でご指示ください
(本製品はご注文生産品です)

K5B 0303(B)



DDK05ブシュと同一の寸法となります。
P58~61の寸法表をご参考下さい。

K5F 0504-10(B)




DDK05鍍付ブシュと同一の寸法となります。
P62~63の寸法表をご参考下さい。

K5T 06(B)



DDK05スラストワッシャーと同一の寸法となります。
P64の寸法表をご参考下さい。

K5P 100(B)



DDK05スライドプレートと同一の寸法となります。
P65の寸法表をご参考下さい。