

ケーブル

ディスプレイケーブル アナログ RGB / DVI

D-Sub15ピン (ミニ) ケーブル

D-Sub15ピン (ミニ) インターフェイス付きPCとプロジェクターの接続に。



| | | | | | | | | | |
|---------|-----------------|-----------|-----------|---------------|----------|------------------|------------|------------|---------------|
| 長さ 0.7m | CAC-07BK | 本体 ¥1,400 | 税込 ¥1,512 | 4953103216280 | 長さ 5.0m | CAC-50BK | 本体 ¥2,800 | 税込 ¥3,024 | 4953103216334 |
| 長さ 1.0m | CAC-10BK | 本体 ¥1,600 | 税込 ¥1,728 | 4953103216297 | 長さ 10.0m | CAC-L10BK | 本体 ¥4,700 | 税込 ¥5,076 | 4953103216341 |
| 長さ 1.5m | CAC-15BK | 本体 ¥1,800 | 税込 ¥1,944 | 4953103216303 | 長さ 15.0m | CAC-L15BK | 本体 ¥7,400 | 税込 ¥7,992 | 4953103216358 |
| 長さ 2.0m | CAC-20BK | 本体 ¥2,000 | 税込 ¥2,160 | 4953103216310 | 長さ 20.0m | CAC-L20BK | 本体 ¥11,400 | 税込 ¥12,312 | 4953103216365 |
| 長さ 3.0m | CAC-30BK | 本体 ¥2,400 | 税込 ¥2,592 | 4953103216327 | | | | | |



■すっきりと配線できる直径4.5mmのスリムタイプ

VGAディスプレイケーブル

VGA端子を持つPCと液晶ディスプレイなどを接続可能なディスプレイケーブル。

極細タイプ スリムケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ノートPCでの使用にお勧め



| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|---------------|---------|------------------|--------|---------------|
| ブラック | | | | | | | |
| 長さ 0.7m | CAC-C07BK | オープン価格 | 4953103459908 | 長さ 2.0m | CAC-C20BK | オープン価格 | 4953103459939 |
| 長さ 1.0m | CAC-C10BK | オープン価格 | 4953103459915 | 長さ 3.0m | CAC-C30BK | オープン価格 | 4953103459946 |
| 長さ 1.5m | CAC-C15BK | オープン価格 | 4953103459922 | 長さ 5.0m | CAC-C50BK | オープン価格 | 4953103459953 |



高耐久タイプ 屈曲に強く断線を防止する高耐久仕様



| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|---------------|---------|------------------|--------|---------------|
| ブラック | | | | | | | |
| 長さ 0.7m | CAC-S07BK | オープン価格 | 4953103459947 | 長さ 2.0m | CAC-S20BK | オープン価格 | 4953103459978 |
| 長さ 1.0m | CAC-S10BK | オープン価格 | 4953103459854 | 長さ 3.0m | CAC-S30BK | オープン価格 | 4953103459885 |
| 長さ 1.5m | CAC-S15BK | オープン価格 | 4953103459861 | 長さ 5.0m | CAC-S50BK | オープン価格 | 4953103459892 |



[共通仕様] ■対応機器: D-Sub15ピン (ミニ) 端子を搭載したパソコン、ディスプレイ、プロジェクターなど ■コネクタ形状: D-Sub15ピン (ミニ) オス-D-Sub15ピン (ミニ) オス

EU RoHS指令準拠 D-Sub15ピン (ミニ) ケーブル

EU RoHS指令に準拠! スリムなアナログ端子用ケーブル。



| | | | | | | | | | |
|---------|--------------------|-----------|-----------|---------------|----------|---------------------|------------|------------|---------------|
| 長さ 0.7m | CAC-07BK/RS | 本体 ¥1,400 | 税込 ¥1,512 | 4953103257085 | 長さ 5.0m | CAC-50BK/RS | 本体 ¥2,800 | 税込 ¥3,024 | 4953103257153 |
| 長さ 1.0m | CAC-10BK/RS | 本体 ¥1,600 | 税込 ¥1,728 | 4953103257092 | 長さ 10.0m | CAC-L10BK/RS | 本体 ¥4,700 | 税込 ¥5,076 | 4953103257160 |
| 長さ 1.5m | CAC-15BK/RS | 本体 ¥1,800 | 税込 ¥1,944 | 4953103257108 | 長さ 15.0m | CAC-L15BK/RS | 本体 ¥7,400 | 税込 ¥7,992 | 4953103257177 |
| 長さ 2.0m | CAC-20BK/RS | 本体 ¥2,000 | 税込 ¥2,160 | 4953103257115 | 長さ 20.0m | CAC-L20BK/RS | 本体 ¥11,400 | 税込 ¥12,312 | 4953103257184 |
| 長さ 3.0m | CAC-30BK/RS | 本体 ¥2,400 | 税込 ¥2,592 | 4953103257146 | | | | | |



■ケーブル直径4.5mmのスリムタイプで、すっきりとした配線が可能

フェライトコア内蔵ディスプレイケーブル

高解像度ディスプレイに最適なディスプレイケーブル。



| | | | | |
|----------|------------------|-----------|-----------|---------------|
| 長さ 5.0m | CAC-FS50 | 本体 ¥3,600 | 税込 ¥3,888 | 4953103069268 |
| 長さ 10.0m | CAC-FS100 | 本体 ¥6,000 | 税込 ¥6,480 | 4953103069275 |



■フェライト粉末から作られたフェライトシースを内蔵。ケーブル内外のノイズから信号線を強力に守ります

ディスプレイ延長ケーブル

離れた場所にあるプロジェクターやモニターと接続するディスプレイケーブルを延長。



| | | | | | | | | | |
|---------|------------------|-----------|-----------|---------------|---------|------------------|-----------|-----------|---------------|
| 長さ 1.0m | CAC-E10BK | 本体 ¥2,100 | 税込 ¥2,268 | 4953103242371 | 長さ 3.0m | CAC-E30BK | 本体 ¥3,200 | 税込 ¥3,456 | 4953103242401 |
| 長さ 1.5m | CAC-E15BK | 本体 ¥2,400 | 税込 ¥2,592 | 4953103242388 | 長さ 5.0m | CAC-E50BK | 本体 ¥5,000 | 税込 ¥5,400 | 4953103242418 |
| 長さ 2.0m | CAC-E20BK | 本体 ¥2,800 | 税込 ¥3,024 | 4953103242395 | | | | | |



■D-Sub15ピン (ミニ) 対応のディスプレイケーブルを延長可能 ■コネクタ形状: D-Sub 15ピン (ミニ) オス-D-Sub15ピン (ミニ) メス ■ケーブル直径: 5.6mm

DVIシングルリンクケーブル(デジタル)

高解像度Wide UXGA 対応、DVIインターフェイス付きPCとディスプレイを接続。



| | | | | | | | | | |
|---------|---------------------|-----------|-----------|---------------|---------|---------------------|-----------|-----------|---------------|
| 長さ 1.0m | CAC-DVSL10BK | 本体 ¥2,400 | 税込 ¥2,592 | 4953103216372 | 長さ 3.0m | CAC-DVSL30BK | 本体 ¥3,500 | 税込 ¥3,780 | 4953103216402 |
| 長さ 1.5m | CAC-DVSL15BK | 本体 ¥2,800 | 税込 ¥3,024 | 4953103216389 | 長さ 5.0m | CAC-DVSL50BK | 本体 ¥3,600 | 税込 ¥3,888 | 4953103216419 |
| 長さ 2.0m | CAC-DVSL20BK | 本体 ¥3,100 | 税込 ¥3,348 | 4953103216396 | | | | | |



■WUXGA (1920dpiX1200dpi) までの映像信号が伝送可能