

ケーブル
無線 LAN
有線 LAN / スイッチングハブ
LANケーブル
NAS
ハードディスク / DVD
カスタム PC
サービス
USBメモリ
SDメモ리카ード
メモリモジュール
メモリ
リーダーライタ
マウス
キーボード / テンキーボード
WEBカメラ / レーザーポインター / マイク
USBハブ
USB/IEEE 1394ケーブル
ディスプレイ / プリントケーブル
その他 PC用ケーブル
切替器 / デイスプレィ分配器
タップ 工事、オフィス、家庭用 / ACアダプタ
ADSL / ケーブルアクセサリ
セキュリティ / 耐震用品
OAフィルター
キーボードカバー
冷却用品
クリーナー
マウスパッド
キャリングバッグ / インナーバッグ
デジカメ / 電子辞書用品
メディアケース
ラベル / 用紙
インク / トナーカートリッジ
ラック
スマートデバイス / フィルム / 充電器
車載アクセサリ
スマートフォン用 アクセサリ
タブレット PC 用 アクセサリ
オーディオプレーヤー用 アクセサリ
イヤホン / ヘッドホン アクセサリ
テレビ用 アクセサリ
AVケーブル
その他

オフィス用タップ

オフィス用タップ

省エネタップ

省エネタップ

省エネタップ



長さ	1.0m	2.0m	3.0m	1.0m	2.0m	3.0m	2.0m	3.0m	
品番	T-E5C-2410WH	T-E5C-2420WH	T-E5C-2430WH	T-E6A-2410WH	T-E6A-2420WH	T-E6A-2430WH	T-E7A-2420WH	T-E7A-2430WH	
価格	本体 ¥2,640	本体 ¥2,810	本体 ¥2,990	本体 ¥2,990	本体 ¥3,170	本体 ¥3,550	本体 ¥2,990	本体 ¥3,170	
JANコード	4953103456938	4953103456945	4953103456952	4953103456877	4953103456884	4953103456891	4953103456822	4953103456839	
仕様	ソケット付			ソケット付			ソケット付		
寸法	W195.0×D45.0×H31.5mm ※サイズは、コード部分およびプラグ部分を除きます			W240.0×D50.0×H32.0mm ※サイズは、コード部分およびプラグ部分を除きます			W240.0×D50.0×H32.0mm ※サイズは、コード部分およびプラグ部分を除きます		
重量	265g	330g	400g	316g	382g	448g	370g	436g	
プラグ仕様/規格	2P式・スイングプラグ/125V・15A・1500W			2P式・スイングプラグ/125V・15A・1500W			2P式・スイングプラグ/125V・15A・1500W		
材質	本体/ABS樹脂、プラグ/PVC、差込口/ユリア樹脂			本体/ABS樹脂、プラグ/PVC、差込口/ユリア樹脂			本体/ABS樹脂、プラグ/PVC、差込口/ユリア樹脂		

3ピンプラグ対応タップ

3ピンプラグ対応タップ

3ピンプラグ対応タップ



長さ	2.5m	2.5m	2.5m
品番	T-T1A-3425WH	T-T1B-3425WH	T-T3A-3425WH
価格	本体 ¥2,810	本体 ¥2,990	本体 ¥3,170
JANコード	4953103457294	4953103457317	4953103457331
仕様	EU RoHS 指令準拠	EU RoHS 指令準拠	EU RoHS 指令準拠
寸法	W215.0×D45.0×H30.0mm		
重量	495g	526g	499g
プラグ仕様/規格	2P式・スイングプラグ (アースコード付) /125V・15A・1500W		
材質	本体/ABS樹脂、プラグ/PVC、差込口/ユリア樹脂		

デスクタップ (一括スイッチ付)

OAタップ (雷サージ対応)

ACアダプタ用電源延長コード



長さ	2.0m	2.0m	0.2m	0.2m
品番	T-DK2320CBS	KT-180	T-ADR3WH	T-ADR3BK
価格	本体 ¥2,400	本体 ¥1,000	本体 ¥1,660	本体 ¥1,660
JANコード	4953103072091	4953103714670	4953103827073	4953103827066
仕様	絶縁キャップ	雷サージ		
寸法	W55.5×D135.0×H43.5mm ※コード部分およびプラグ部分を除く		W67.0×D43.0×H17.0mm ※プラグ部分を除く	
重量	56g		130g	130g
プラグ仕様/規格	2P式/125V・15A・1500W		2P式・スイングプラグ/125V・15A・1500W	
材質	2P式/125V・15A・1500W		差込口/ユリア樹脂	

ACアダプタ用電源延長コード

2ピンプラグ電源延長コード



長さ	0.1m	0.1m	0.1m	3.0m	5.0m
品番	T-ADR1WH	T-ADR1BK	T-ADR1WHX3	T-E2230	T-E2250
価格	本体 ¥820	本体 ¥820	本体 ¥2,000	本体 ¥900	本体 ¥1,100
JANコード	4953103827042	4953103827035	4953103827059	4953103079007	4953103079014
仕様	お得意な3本入りモデル				
寸法	4.2×7.6mm				
重量	64g	64g	64g	230g	345g
プラグ仕様/規格	2P式・スイングプラグ/125V・15A・1500W			2P式/125V・15A・1500W	
材質	差込口/ユリア樹脂				

※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。