


家庭用タップ

1 差し込み口タイプ・口数



差し込み可能な口タイプと口数を数字で表示しています。1口~6口まで幅広く取り揃えております。用途に応じてお選びください。

2 2P式プラグ



2P式のプラグです。

3 電源コードの長さ



さまざまなシーンで使いやすいスタンダードな電源タップ

■耐トラッキング仕様

絶縁キャップ 絶縁キャップ付
プラグの刃の根元には、トラッキング防止に極めて有効な絶縁キャップが付いています。

トラッキングとは？

長い間プラグの抜き差しを行わないと、コンセントとプラグのすき間にホコリ等がたまり、湿気をおびることがあります。この状態で電圧がかかっていると、コンセント表面を伝わってプラグの刃と刃の間に漏れ、電流が流れることがあり、微小な火花放電が発生します。それにより表面が劣化し、炭化導電路(トラック)が形成され絶縁破壊が起きます。このような現象をトラッキングと呼んでいます。そして、プラグとコンセントの接している面から急に炎が発生する事があり、火災事故の原因となります。

■丈夫で安心

二重被ふく 二重被ふく

(一社)日本配線システム工業会規格適合品でさらに安全で断線しにくい丈夫な電源コードを採用したタップです。

■設置・配線に便利な機能

スイングプラグ採用

プラグの先端の角度を自由に変えることができるので、配線がしやすくなります。

雷ガードタップ“Color Style”(カラースタイル)

雷ガードタップ“Color Style”(カラースタイル)

シャッタータップ[flecc barra]



コンセント
2P6口
プラグ
2P



コンセント
2P6口
プラグ
2P



コンセント
2P6口
プラグ
2P

長さ	1.0m ブラウン	2.0m ブラウン	2.0m ピンク	1.0m ブラック	2.0m ブラック	
品番	T-BR04-2610BR	T-BR04-2620BR	T-PN04-2620PN	T-NFL01-2610BK	T-NFL01-2620BK	
価格	本体 ¥2,200	本体 ¥2,300	本体 ¥2,300	本体 ¥2,990	本体 ¥3,350	
JANコード	4953103261648	4953103261693	4953103261594	4953103268157	4953103268171	
仕様	絶縁キャップ 雷サージ 二重被ふく 二重構造	絶縁キャップ 雷サージ 二重被ふく 二重構造	絶縁キャップ 雷サージ 二重被ふく 二重構造	絶縁キャップ シャッター付 二重被ふく 二重構造	絶縁キャップ シャッター付 二重被ふく 二重構造	
寸法	W310XD50XH32mm ※コード部分およびプラグ部分を除く		W310XD50XH32mm ※コード部分およびプラグ部分を除く		W33XD165XH25mm ※コード部分およびプラグ部分を除く	
重量	449g	515g	515g	250g	270g	
プラグ仕様/定格	2ピン・スイングプラグ/125V・15A・1500W		2ピン・スイングプラグ/125V・15A・1500W		2ピン・スイングプラグ/125V・15A・1500W	
材質	本体/ABS樹脂、プラグ/PVC 差込口/ユリア樹脂		本体/ABS樹脂、プラグ/PVC 差込口/ユリア樹脂		本体/PC樹脂、プラグ/PVC、差込口/ユリア樹脂	

※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。

シャッタータップ[flecc barra]

ほこり防止シャッター付きスリムタップ

ほこり防止シャッター付きスリムタップ



コンセント
2P6口
プラグ
2P



コンセント
2P6口
プラグ
2P



コンセント
2P6口
プラグ
2P

長さ	1.0m ホワイト	2.0m ホワイト	1.0m ブラック	2.0m ブラック	3.0m ブラック	1.0m ホワイト	2.0m ホワイト	3.0m ホワイト
品番	T-NFL01-2610WH	T-NFL01-2620WH	T-NSL-2610BK	T-NSL-2620BK	T-NSL-2630BK	T-NSL-2610WH	T-NSL-2620WH	T-NSL-2630WH
価格	本体 ¥2,990	本体 ¥3,350	本体 ¥2,990	本体 ¥3,350	本体 ¥3,700	本体 ¥2,990	本体 ¥3,350	本体 ¥3,700
JANコード	4953103268164	4953103268186	4953103301979	4953103301993	4953103302013	4953103301986	4953103302006	4953103302020
仕様	絶縁キャップ シャッター付 二重被ふく 二重構造	絶縁キャップ シャッター付 二重被ふく 二重構造	絶縁キャップ シャッター付 二重被ふく 二重構造	絶縁キャップ シャッター付 二重被ふく 二重構造	絶縁キャップ シャッター付 二重被ふく 二重構造	絶縁キャップ シャッター付 二重被ふく 二重構造	絶縁キャップ シャッター付 二重被ふく 二重構造	絶縁キャップ シャッター付 二重被ふく 二重構造
寸法	W33XD165XH25mm ※コード部分およびプラグ部分を除く		W32XD292XH26mm ※コード部分およびプラグ部分を除く			W32XD292XH26mm ※コード部分およびプラグ部分を除く		
重量	250g	270g	270g	336g	408g	270g	336g	408g
プラグ仕様/定格	2ピン・スイングプラグ/125V・15A・1500W		2ピン・スイングプラグ/125V・15A・1500W			2ピン・スイングプラグ/125V・15A・1500W		
材質	本体/PC樹脂、プラグ/PVC、差込口/ユリア樹脂		本体/ABS樹脂、プラグ/PVC、差込口/ユリア樹脂			本体/ABS樹脂、プラグ/PVC、差込口/ユリア樹脂		

※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。

ほこり防止シャッター付きスリムタップ

ほこり防止シャッター付きスリムタップ

デザインタップ“roo't”

☐雷ガードを内蔵した雷サージ対策タイプ



コンセント
2P6口
プラグ
2P

☐雷ガードを内蔵した雷サージ対策タイプ



コンセント
2P6口
プラグ
2P

☐雷ガードを内蔵した雷サージ対策タイプ



コンセント
2P6口
プラグ
2P

長さ	1.0m ブラック	2.0m ブラック	3.0m ブラック	1.0m ホワイト	2.0m ホワイト	3.0m ホワイト	1.5m ブラック	2.5m ブラック
品番	T-NSLK-2610BK	T-NSLK-2620BK	T-NSLK-2630BK	T-NSLK-2610WH	T-NSLK-2620WH	T-NSLK-2630WH	AVT-D3-2615BK	AVT-D3-2625BK
価格	本体 ¥3,350	本体 ¥3,700	本体 ¥4,060	本体 ¥3,350	本体 ¥3,700	本体 ¥4,060	本体 ¥3,170	本体 ¥3,530
JANコード	4953103302037	4953103302051	4953103302075	4953103302044	4953103302068	4953103302082	4953103260977	4953103260991
仕様	絶縁キャップ 雷サージ 二重被ふく	絶縁キャップ 雷サージ 二重被ふく	絶縁キャップ 雷サージ 二重被ふく	絶縁キャップ 雷サージ 二重被ふく	絶縁キャップ 雷サージ 二重被ふく	絶縁キャップ 雷サージ 二重被ふく	絶縁キャップ 二重被ふく	絶縁キャップ 二重被ふく
寸法	W32XD292XH26mm ※コード部分およびプラグ部分を除く			W32XD292XH26mm ※コード部分およびプラグ部分を除く			W28XD208XH23mm ※コード部分およびプラグ部分を除く	
重量	272g	338g	410g	272g	338g	410g	約248g	約288g
プラグ仕様/定格	2ピン・スイングプラグ/125V・15A・1500W			2ピン・スイングプラグ/125V・15A・1500W			2ピン・L型プラグ/125V・15A・1500W	
材質	本体/ABS樹脂、プラグ/PVC、差込口/ユリア樹脂			本体/ABS樹脂、プラグ/PVC、差込口/ユリア樹脂			本体/ABS樹脂、プラグ/PVC、差込口/ユリア樹脂	

※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。