

ホコリによるトラッキング現象の防止に

コンセントの差し込み口へのホコリの侵入を防止します



コンセントキャップ「TATTA」

余ったコンセント口をかわいい動物たちが守るホコリの侵入を防ぎながらデスクの上をかわいく飾るコンセントキャップ「TATTA(タッタ)」



| | | | |
|---|---|--|--|
| T-CAPTATTA1 イヌ 4953103373563 | T-CAPTATTA2 ネコ 4953103373570 | T-CAPTATTA3 ウサギ 4953103373587 | T-CAPTATTA4 ハリネズミ 4953103373594 |
|---|---|--|--|

■コンセント口を動物がかわいく飾るコンセントキャップ「TATTA(タッタ)」
■キュートを動物がコンセント口を守ります
■使わないコンセント口を塞ぐことで、ホコリの侵入を防ぎます
■難燃性、絶縁性、耐衝撃性に優れた樹脂を使用

材質 動物/PVC、キャップ/ABS樹脂 入り数 2個入

コンセントキャップ KAKUMARU(カクマル)

かわいい動物のデザインでホコリや異物の侵入をシャットアウト。



| | | | |
|--|---|--|---|
| T-CAPKAKU1 ゾウ 4953103356818 | T-CAPKAKU2 ウサギ 4953103356825 | T-CAPKAKU3 カバ 4953103356832 | T-CAPKAKU4 ゴリラ 4953103356849 |
|--|---|--|---|

■ホコリや異物の侵入を防ぎ、コンセント火災の予防に役立つコンセントキャップ「KAKUMARU(カクマル)」
■カクカクして可愛らしい動物たちがコンセントをしっかり守ります
■室内のさりげないアクセントになるアースカラーを採用 室内のさりげないアクセントになるアースカラーを採用

材質 ABS樹脂 入り数 4個入

2P3P 両用コンセントキャップ

差し込み口へのホコリの侵入をシャットアウト。



T-CAP2
本体 ¥400
4953103035133

■柔軟性、絶縁性、耐久性に優れています
■ホコリによるトラッキング対策に有効
■小さなお子さまのコンセントの差し込み口へのいたづら防止

※抜け止めコンセントにはご使用になれません

フリップの開閉で2P、3Pコンセントどちらにも使えます
材質 ナイロン 入り数 5個入

ノートパソコン用 AC アダプタ (for MacBook/MacBook Pro) | MacBook や MacBook Pro の充電に便利な、USB Type-C 搭載、PD 規格準拠の AC アダプター!

ACDC-CPS200WH ホワイト
本体 ¥8,510
4953103340572

- コネクタ形状: USB Type-Cメス
- 定格入力電圧: AC100-240V 50/60Hz
- 定格出力電流: 5.0V/3A、9.0V/3A、12.0V/2.5A、15.0V/2.0A、20.0V/1.5A
- 付属品: USBケーブル (USB Type-Cオス ⇄ USB Type-Cオス) 2.0m×1本

AC充電器

Power Delivery 対応 USB AC 充電器

USB-IF の Power Delivery 規格正規認証品。Power Delivery に対応した機器を超高速充電できる。

45W ACDC-PD0145BK
本体 ¥9,760
4549550121811

65W ACDC-PD0465BK
本体 ¥11,540
4549550121842

| | |
|--|---|
| 定格出力電力 45W 3A/3A/3A/3A/2.25A | 65W 3A/3A/3A/3A/3.25A |
| 対応機種 USB Type-C から Power Delivery 3.0 (45W) の規格内で充電可能な機器 | USB Type-C から Power Delivery 3.0 (65W) の規格内で充電可能な機器 |
| 外形寸法 約 W65×D72×H31mm | 約 W74×D83×H31mm |
| 重量 約 220g | 約 261g |

■コネクタ形状 (電源出力側): USB Type-C (オス) ■定格入力電圧: AC100-240V 50/60Hz ■定格出力電圧: 5V/9V/12V/15V/20V
■ケーブル長: 約 2.0m ■電気用品安全法: PSE 特定電気用品 ■認証規格: Power Delivery 3.0
■使用可能地域: 日本 ■保証期間: 1年 ■その他: USB-IF 正規認証品 90度可動収納式コンセントプラグ 180度回転プラグ機構 耐トラッキングスリープ付

Power Delivery 準拠 USB AC 充電器

おまかせ充電に対応した USB ポート付き。Power Delivery に対応した機器を超高速で充電できる。

57W/Type-Cポート+USBポート ACDC-PD0257BK
本体 ¥10,650 4549550121828

57W/Type-Cケーブル+USBポート ACDC-PD0357BK
本体 ¥10,650 4549550121835

| | |
|--|--|
| ACDC-PD0257BK 重量 約 222g ケーブル長 約 2.0m | ACDC-PD0357BK 重量 約 288g ケーブル長 約 2.0m |
|--|--|

■コネクタ形状 (電源出力側): USB Type-C (メス [ACDC-PD0257BK]・オス [ACDC-PD0357BK]) USB Type-A (メス) ■定格入力電圧: AC100-240V 50/60Hz
■定格出力電力: 合計57W (USB Type-C: 45W + USB Type-A: 12W) ■定格出力電圧: USB Type-Cポートは5V/9V/12V/15V/20V USB Type-Aポートは5V
■定格出力電流: USB Type-Cは3A/3A/3A/3A/2.25A USB Type-Aは2.4A ■外形寸法: 約 W74×D83×H31mm
■電気用品安全法: PSE 特定電気用品 ■使用可能地域: 日本 ■保証期間: 1年
■その他: USB Type-CポートはPower Delivery 3.0準拠 USB Type-Aポートはおまかせ充電対応 90度可動収納式コンセントプラグ 180度回転プラグ機構 耐トラッキングスリープ付

ノートPC用ACアダプター

本体 ¥7,980 回転スイングプラグで持ち運びに便利なノートPC用ACアダプター!

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| 丸コネクタ FUJITSU ACDC-1965FUBK ブラック 4953103353404 | NEC ACDC-1965NEBK ブラック 4953103353411 | TOSHIBA ACDC-1965TOBK ブラック 4953103353428 | 角コネクタ Lenovo ACDC-2065LEBK ブラック 4953103353435 | NEC ACDC-2065NEBK ブラック 4953103353442 |
|---|---|---|--|---|

【共通仕様】
■入力: AC100-240V
■出力: 丸コネクタ/19V、3.42A、角コネクタ/20V、3.25A
■容量: 65W(最大)
■温度条件: 使用時/-10℃~40℃、保管時/-20℃~70℃
■湿度条件: 使用時/10%~90%、保管時/5%~95%
■ケーブル長: 約 2.0m ■W66×D31×H81mm(ケーブル除く)
■質量: 約 250g ■付属品: ケーブルバンド
■その他: 90度可動収納式コンセントプラグ 180度回転プラグ機構 耐トラッキングスリープ付

ECB-G01CX-HJP 専用 AC アダプター

スレーブユニットに接続することで IEEE802.3at : 最大 30W までの PoE 給電を可能にする AC アダプター

ECB-EX-AC54
本体 ¥5,800
4953103288362

EU RoHS 指令準拠

| |
|---|
| 対応製品 ECB-G01CX-HJP (マスター・スレーブセット)、ECB-G01C-PCM (マスターユニット)、ECB-G01C-PCS (スレーブユニット) |
| 使用電源 AC100-240V、50/60Hz |
| 出力 DC54V 1.1A |
| 外形寸法 W62×D142×H33mm(本体のみ、突起部含まず) |
| 重量 約 310g(ACアダプター本体)、約 520g(電源ケーブルを含む) |
| 付属品 専用電源ケーブル×1、3ピン-2ピン変換アダプター×1 |

ACアダプタ用直結プラグ

ACアダプタ用直結プラグ

ACアダプタの便利アイテムが登場! ACケーブルの「すっきり」を実現します。

2P式 L型 T-PCAD22V
本体 ¥700
4953103212350

■重量: 18g

- ACケーブルを使用せず、ACアダプタをコンセントに直結
- ACケーブルが不要でコンパクトに持ち運べるため、ネットブックに最適
- ACアダプタ本体~ACコンセント間のACケーブルが着脱可能なACアダプタに対応
- 人気のネットブックにもお勧め
- L型タイプはACアダプタに巻き付けやすく、断線しにくい構造
- 規格: 125V・12A (ただし、日本国内専用)
- ※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません

ACアダプタ用ACケーブル

メガネ型コネクタ対応ノートPC用電源コード

家庭用のコンセントからコンピュータや周辺機器に電源を。

2P式 ストレート T-PCM20S (重量: 112g)
本体 ¥1,100 4953103217676

2P式 L型 T-PCM20S (重量: 112g)
本体 ¥1,100 4953103217676

ACアダプタ用 AC ケーブル

3Pソケットを持つ AC アダプタ用の電源ケーブルの交換や予備用にお勧めの「AC アダプタ用 AC ケーブル」。

3P式 ストレート T-PCM302 (重量: 52g)
本体 ¥1,000 4953103212329

3P式 ストレート T-PCM320 (重量: 186g)
本体 ¥1,100 4953103212336

■ACアダプタをACコンセントに接続するための電源ケーブル
■人気のネットブックにもお勧め
■L型タイプはACアダプタに巻き付けやすく、断線しにくい構造

■ケーブル長0.2mのタイプは、パソコン周りがすっきり
■ケーブル長2.0mのタイプは、ACケーブルの交換や予備用に1本持っておきたい方にお勧め
※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません

タップ用マグネット

壁取り付け用マグネット(PCタップ用)

タップに貼り付け、スチール面に固定するマグネットです。

PCタップ用マグネット T-MG1
本体 ¥500
4953103001275

■荷重の目安: 約950gまで (2個使用時)
■テープ接着面の推奨材質: プラスチック (ABS樹脂、ユリア樹脂)

寸法 W23×D30.6×H4.7mm
入り数 2個セット

スチール面に固定できます

ケーブル結束マグネット

スチール面にマグネットで固定し、ケーブルを結束できます。

ケーブル結束マグネット EKC-MGN01
本体 ¥700
4953103063419

■ケーブルの形状や径の大小を問わずに結束が可能です
■ラック、デスクトップ、ブックスタンドなどスチール面などどこでも固定できます

寸法 W38×D28×H14mm
入り数 1個