



Elesa 표준				주요 규격				최대 적정 하중	최대 편차	하중/편차	q
DVA.1		DVA.1-SST		D	L	d	l	[N]	[mm]	[N/mm]	g
코드	설명	코드	설명								
411101	DVA.1-8-8-M3-6-55	410001	DVA.1-8-8-SST-M3-6-55	8	8	M3	6	100	2.0	50	1
411121	DVA.1-10-10-M4-10-55	410005	DVA.1-10-10-SST-M4-10-55	10	10	M4	10	150	2.5	60	2
411131	DVA.1-10-15-M4-10-55	410007	DVA.1-10-15-SST-M4-10-55	10	15	M4	10	105	3	35	3
411141	DVA.1-15-8-M4-10-55	410011	DVA.1-15-8-SST-M4-10-55	15	8	M4	10	720	2.0	360	5
411151	DVA.1-15-10-M4-10-55	410013	DVA.1-15-10-SST-M4-10-55	15	10	M4	10	400	2.5	160	6
411161	DVA.1-15-15-M4-10-55	410015	DVA.1-15-15-SST-M4-10-55	15	15	M4	10	300	3.75	80	7
411171	DVA.1-15-20-M4-10-55	410017	DVA.1-15-20-SST-M4-10-55	15	20	M4	10	275	5	55	8
411181	DVA.1-20-15-M6-18-55	410021	DVA.1-20-15-SST-M6-18-55	20	15	M6	18	675	3.75	180	18
411201	DVA.1-20-20-M6-18-55	410023	DVA.1-20-20-SST-M6-18-55	20	20	M6	18	440	4	110	25
411211	DVA.1-20-25-M6-18-55	410025	DVA.1-20-25-SST-M6-18-55	20	25	M6	18	400	5	80	20
411221	DVA.1-25-15-M6-18-55	410031	DVA.1-25-15-SST-M6-18-55	25	15	M6	18	1200	3.75	320	28
411241	DVA.1-25-20-M6-18-55	410033	DVA.1-25-20-SST-M6-18-55	25	20	M6	18	1100	5.0	220	31
411261	DVA.1-25-25-M6-18-55	410035	DVA.1-25-25-SST-M6-18-55	25	25	M6	18	813	6.25	130	35
411271	DVA.1-25-30-M6-18-55	410037	DVA.1-25-30-SST-M6-18-55	25	30	M6	18	825	7.5	110	38
411281	DVA.1-30-15-M8-20-55	410041	DVA.1-30-15-SST-M8-20-55	30	15	M8	20	2213	3.75	590	45
411301	DVA.1-30-20-M8-20-55	410043	DVA.1-30-20-SST-M8-20-55	30	20	M8	20	1800	5.0	360	50
411321	DVA.1-30-30-M8-20-55	410045	DVA.1-30-30-SST-M8-20-55	30	30	M8	20	1200	7.5	160	57
411331	DVA.1-40-20-M8-20-55	410051	DVA.1-40-20-SST-M8-20-55	40	20	M8	20	2480	4	620	80
411341	DVA.1-40-30-M8-23-55	410053	DVA.1-40-30-SST-M8-23-55	40	30	M8	23	2400	7.5	320	95
411361	DVA.1-40-40-M8-23-55	410055	DVA.1-40-40-SST-M8-23-55	40	40	M8	23	2000	10.0	200	100
411381	DVA.1-50-20-M10-28-55	410061	DVA.1-50-20-SST-M10-28-55	50	20	M10	28	3500	5.0	700	130
411401	DVA.1-50-30-M10-28-55	410063	DVA.1-50-30-SST-M10-28-55	50	30	M10	28	4125	7.5	550	184
411421	DVA.1-50-40-M10-28-55	410065	DVA.1-50-40-SST-M10-28-55	50	40	M10	28	3400	10	340	170
411441	DVA.1-50-45-M10-28-55	410067	DVA.1-50-45-SST-M10-28-55	50	45	M10	28	3038	11.25	270	180
411446	DVA.1-50-50-M10-28-55	410069	DVA.1-50-50-SST-M10-28-55	50	50	M10	28	3250	12.5	260	195
411451	DVA.1-60-30-M10-28-55	410071	DVA.1-60-30-SST-M10-28-55	60	30	M10	28	7125	7.5	950	211
411456	DVA.1-60-40-M10-28-55	410073	DVA.1-60-40-SST-M10-28-55	60	40	M10	28	4800	10	480	236
411461	DVA.1-70-45-M10-28-55	410077	DVA.1-70-45-SST-M10-28-55	70	45	M10	28	7313	11.25	650	380
411471	DVA.1-75-25-M12-37-55	410081	DVA.1-75-25-SST-M12-37-55	75	25	M12	37	8250	3.75	2200	345
411481	DVA.1-75-40-M12-37-55	410083	DVA.1-75-40-SST-M12-37-55	75	40	M12	37	9800	10	980	410
411501	DVA.1-75-55-M12-37-55	410085	DVA.1-75-55-SST-M12-37-55	75	55	M12	37	5500	13.75	400	515
411521	DVA.1-100-40-M16-41-55	410091	DVA.1-100-40-SST-M16-41-55	100	40	M16	41	13000	10	1300	765
411541	DVA.1-100-55-M16-41-55	410093	DVA.1-100-55-SST-M16-41-55	100	55	M16	41	12375	13.75	900	905
411561	DVA.1-100-60-M16-41-55	410095	DVA.1-100-60-SST-M16-41-55	100	60	M16	41	12750	15	850	950
411581	DVA.1-100-75-M16-41-55	410097	DVA.1-100-75-SST-M16-41-55	100	75	M16	41	11250	18.75	600	1090