

## 3個口 耐雷サージコード付タップ



ホワイト



ブラック

- 耐雷サージ機能(表示LED付)
- 耐トラッキングカバー付
- 片刃差し防止シャッター
- 180°回転スイングプラグ
- 定格:AC125V 15A
- 使用温度範囲:-10℃~40℃
- 合計1500Wまで

滑り止め効果をもった握りやすいデザイン

強度に優れた台形フォルム

熱に強い二重ボディ構造



0.5m

WBT-3005SBN(W) ホワイト

No.1723-9

●H220×W90×D57

●131g ●30/30



0.5m

WBT-3005SBN(BK) ブラック

No.1724-4

●H220×W90×D57

●131g ●30/30



1m

WBT-3010SBN(W) ホワイト

No.1724-0

●H220×W90×D57

●165g ●30/30



1m

WBT-3010SBN(BK) ブラック

No.1724-5

●H220×W90×D57

●165g ●30/30



2m

WBT-3020SBN(W) ホワイト

No.1724-1

●H220×W90×D57

●234g ●30/30



2m

WBT-3020SBN(BK) ブラック

No.1724-6

●H220×W90×D57

●234g ●30/30



3m

WBT-3030SBN(W) ホワイト

No.1724-2

●H220×W90×D57

●302g ●30/30



3m

WBT-3030SBN(BK) ブラック

No.1724-7

●H220×W90×D57

●302g ●30/30



5m

WBT-3050SBN(W) ホワイト

No.1724-3

●H220×W110×D57

●439g ●24/24



5m

WBT-3050SBN(BK) ブラック

No.1724-8

●H220×W110×D57

●439g ●24/24



## 4個口 耐雷サージコード付タップ



ホワイト



ブラック

- 耐雷サージ機能(表示LED付)
- 耐トラッキングカバー付
- 片刃差し防止シャッター
- 180°回転スイングプラグ
- 定格:AC125V 15A
- 使用温度範囲:-10℃~40℃
- 合計1500Wまで

滑り止め効果をもった握りやすいデザイン

強度に優れた台形フォルム

熱に強い二重ボディ構造



1m

WBT-4010SBN(W) ホワイト

No.1724-9

●H220×W90×D57

●185g ●30/30



1m

WBT-4010SBN(BK) ブラック

No.1725-3

●H220×W90×D57

●185g ●30/30



2m

WBT-4020SBN(W) ホワイト

No.1725-0

●H220×W90×D57

●254g ●30/30



2m

WBT-4020SBN(BK) ブラック

No.1725-4

●H220×W90×D57

●254g ●30/30



3m

WBT-4030SBN(W) ホワイト

No.1725-1

●H220×W90×D57

●322g ●30/30



3m

WBT-4030SBN(BK) ブラック

No.1725-5

●H220×W90×D57

●322g ●30/30



5m

WBT-4050SBN(W) ホワイト

No.1725-2

●H220×W110×D57

●459g ●24/24



5m

WBT-4050SBN(BK) ブラック

No.1725-6

●H220×W110×D57

●459g ●24/24

コード付タップ/  
延長コード/  
プラグタップ一般配線器具/  
照明用配線器具工事事配線器具/  
屋外配線配線  
小物パーツブラボックス  
シリーズ

工作・ホビー

ヒューズ・  
デスター結束バンド/  
コイルチューブ/  
ビニールテープモール/  
モールパーツエアコン  
配管パーツ補修用コード/  
切りコードドラム巻  
コード