

7個口 OAマルチタップ



WBN-S7202B(G)

No.1529-5

- H355×W105×D35
- 460g ●20/20

- コード長:2m
- 耐雷サージ機能付
- 耐トラッキングカバー付
- マグネット付
- スイングプラグ
- 定格:125V 15A
- 合計1500Wまで



抜け止め形で
プラグ抜け防止

集中スイッチで一斉に
ON/OFF



WBN-S7203B(G)

No.1529-7

- H355×W105×D35
- 610g ●20/20

- コード長:2m
- 耐雷サージ機能付
- 耐トラッキングカバー付
- マグネット付
- スイングプラグ
- 定格:125V 15A
- 合計1500Wまで



抜け止め接地形で
プラグ抜け防止

集中スイッチで一斉に
ON/OFF

OA延長コード



OAC-15B

- 接地形
- 定格:125V 15A
- 合計1500Wまで



OAC-15B



OAC-30B

1.5m

OAC-15B

No.2469-0

- H280×W103×D40
- 270g ●1/24

4 901087 046362

3m

OAC-30B

No.2470-0

- H280×W103×D40
- 455g ●1/24

4 901087 046379

3個口 集中スイッチ付デスクタップ



- コード長:2m
- 耐雷サージ機能付
- 耐トラッキングカバー付
- スイングプラグ
- はさみ幅10~40mm
- 定格:125V 15A
- 合計1500Wまで



WB-DS32B(W)

ホワイト

No.1448-5

- H220×W180×D57
- 340g ●10/30

4 901087 163274

家具の狭いすき間でも
ピッタリと付けて使えます。

差込口が斜めだから
プラグの抜き差しがしやすい。



スリムタップ



ホワイト



ブラック



WS-320B(W)



WS-520B(W)



スリムタップ

- 6個口
- コード長:2m
- 定格:125V 15A
- 合計1500Wまで

WZ-620B(W)

ホワイト

No.1017-4

- H220×W90×D40
- 224g ●1/70

4 901087 081301

WZ-620B(BK)

ブラック

No.1017-5

- H220×W90×D40
- 224g ●1/70

4 901087 081318

集中スイッチ付スリムタップ

- コード長:2m
- 耐トラッキングカバー付
- スイングプラグ
- 厚さ:22mm 幅:31mm
- 定格:125V 15A
- 合計1500Wまで

WS-320B(W)

ホワイト

No.1448-3

- H230×W90×D47
- 300g ●20/40

4 901087 163250

5個口

WS-520B(W)

ホワイト

No.1448-4

- H330×W90×D47
- 350g ●20/40

4 901087 163267

コード付タップ/
延長コード/
プラグタップ

一般配線器具/
照明用配線器具

工事用配線器具/
屋外配線

配線
小物パーツ

ブラボックス
シリーズ

工作・ホビー

ヒューズ・
テスター

結束バンド/
コイルチューブ/
ビニールテープ

モール/
モールパーツ

エアコン
配管パーツ

補修用コード/
切りコード

ドラム巻
コード