

器具用コード



炊飯器・ポット用コード
●コード長:2m
●極間ピッチ:12.7mm
●定格:125V 7A

WN-2H **ブラック**
No.1093-0
●H230×W90×D30
●140g ●5/72
4 901087 002917



電気ポットコード
●コード長:1.4m
●極間ピッチ:18mm
●定格:125V 7A

WP-M07B(BK) **ブラック**
No.1016-3
●H220×W90×D35
●107g ●40/40
4 901087 081196



電気ポットコード
●コード長:1.4m
●極間ピッチ:22mm
●定格:125V 12A

WP-M12B(BK) **ブラック**
No.1016-4
●H220×W90×D35
●137g ●40/40
4 901087 081202



ホットプレートコード
●コード長:3m
●極間ピッチ:27mm
●定格:125V 15A

WP-M15B(BK) **ブラック**
No.1016-5
●H220×W90×D40
●234g ●40/40
4 901087 081219



熱器具延長コード
●コード長:2m
●定格:125V 15A

NC-200H **ブラック**
No.1287-0
●H220×W90×D40
●202g ●72/72
4 901087 051632

器具用コードの極間ピッチ



消費電力 極間ピッチ
700W以下 — 18mm
1200W以下 — 22mm
1500W以下 — 27mm
(国内使用器具JIS規格)

極間ピッチ

こたつコード



レッド

WK-30P(R) **レッド**
No.1321-3
●H250×W110×D40
●225g ●5/30
4 901087 142552



グレー

WK-30P(GY) **グレー**
No.1321-2
●H250×W110×D40
●225g ●5/30
4 901087 142545

●コード長:3m
●中間スイッチ付
●定格:125V 7A



コード付タップ/
延長コード/
プラグ・タップ

一般配線器具/
照明用配線器具

工事用配線器具/
屋外配線

配線
小物パーツ

ブラボックス
シリーズ

工作・ホビー

ヒューズ・
テスター

結束バンド/
コイルチューブ/
ビニールテープ

モール/
モールパーツ

エアコン
配管パーツ

補修用コード/
切りコード

ドラム巻
コード