

sales talk

USB充電付コーナータップ

パソコンを立ち上げなくても
家庭用コンセントでUSB充電ができる!!



USB充電

USB電源供給

AC電源

2個口 USB充電付コーナータップ



ホワイト

ブラック

【USBポート】

- 定格入力: AC100V 12VA/50~60Hz
- 定格出力: DC5V 合計1000mA
- コネクタ: Aタイプ
- ポート数: 2個

【AC差込口】

- 定格: 100V 14A 合計1400W
- 差込口数: 2個

- 本体サイズ(約): H71.5×W68×D20.5(mm) (プラグ収納時)
- 重量: 約87g

AC-US22B(W)

ホワイト

No.1616-4

- H180×W100×D28
- 97g ● 100/100



AC-US22B(BK)

ブラック

No.1616-5

- H180×W100×D28
- 97g ● 100/100



2台のUSB機器を同時に充電できます。



2個口 三角タップ



- 定格: 125V 15A
- 合計1500Wまで

A-31H

No.0841-0

- H120×W60×D35
- 36g ● 5/250



ホワイト



- ネオン球付 ● 定格: 125V 15A
- 合計1500Wまで

A-39NH

No.1262-9

- H110×W60×D31
- 34g ● 5/300



ホワイト



3個口 フロントタップ



ホワイト



ブラック

- 定格: 125V 15A
- 合計1500Wまで

A-35H(W)

No.0896-0

- H130×W60×D20
- 50g ● 5/200



ホワイト

A-35H(BK)

No.1076-2

- H130×W60×D20
- 50g ● 5/200



ブラック



電
気
配
線

コード付タップ/
延長コード/
プラグタップ

一般配線器具/
照明用配線器具

工事用配線器具/
屋外配線

配線
小物パーツ

ブラボックス
シリーズ

工作・ホビー

ヒューズ・
テスター

結束バンド/
コイルチューブ/
ビニールテープ

モール/
モールパーツ

エアコン
配管パーツ

補修用コード/
切りコード

ドラム巻
コード