

## 受話器用コード



- 4極4芯用
- 両端モジュラープラグ付



電話機本体と、受話器を接続するためのコードとして使用します。



型番	オーダーNo.	ケーブル長	パッケージサイズ(H×W×D)	梱包単位	JANコード
TEW-J003	1593-3	0.3m	●220×50×20 ●58g	170/170	 4 901087 181636

## 中継コネクタ・分配コネクタ



## TEA-001

No.1588-0

●H146×W52×D32

●33g ●156/156



## 中継コネクタ

- 6極4芯/2芯兼用
- モジュラージャック⇄モジュラージャック



テレホンコードを互いに接続し、延長する場合などに使用します。



## TEA-002

No.1588-1

●H146×W52×D32

●33g ●156/156



## 中継コネクタ

- 6極6芯/4芯/2芯兼用
- モジュラージャック⇄モジュラージャック



テレホンコードを互いに接続し、延長する場合などに使用します。



## TEA-003

No.1588-2

●H146×W52×D32

●34g ●156/156



## 分配コネクタ

- 6極4芯/2芯兼用
- モジュラージャック⇄モジュラージャック×2



テレホンコード配線を2つに分配するときに使用します。



## TEA-004

No.1588-3


●H146×W52×D32

●33g ●156/156



## ダブルコンセント

- 6極4芯/2芯兼用
- モジュラープラグ⇄モジュラージャック×2



テレホンコンセントを2つに分配するときに使用します。



## TEA-005

No.1588-4


●H146×W52×D32

●36g ●156/156



## トリプルコンセント

- 6極4芯/2芯兼用
- モジュラープラグ⇄モジュラージャック×3



テレホンコンセントを3つに分配するときに使用します。

