

5個口 スリムタップ



- 定格:AC125V 15A
- 使用温度範囲:-10℃~40℃
- 口数:5個口 合計:1500Wまで
- コード長:1.5m
- 屋内専用

差込口を選ばないフリー差込口

差込口の間に無駄が無くスリムでコンパクトなサイズ

コードは保護被ふく付安全構造

スッキリ配線できるL型プラグ

WL-5015B(W) ホワイト

No.1861-2

● H335×W95×D30

● 280g ● 25/25



4 901087 207541

5個口 スリムタップ (集中スイッチ付)



- 定格:AC125V 15A
- 使用温度範囲:-10℃~40℃
- 口数:5個口 合計:1500Wまで
- コード長:1.5m
- 屋内専用

集中スイッチ付

差込口を選ばないフリー差込口

スッキリ使えるスリム&コンパクトサイズ

コードは保護被ふく付安全構造

スッキリ配線できるL型プラグ

WL-SW5015B(W) ホワイト

No.1861-3

● H335×W95×D30

● 300g ● 25/25



4 901087 207558

5個口 スリムタップ (USBポート付)



- 定格:AC125V 15A
- 使用温度範囲:-10℃~40℃
- 口数:5個口 合計:1500Wまで
- コード長:1.5m
- 屋内専用

PCを立ち上げなくても機器の充電ができるUSBポートを搭載

差込口を選ばないフリー差込口

スッキリ使えるスリム&コンパクトサイズ

コードは保護被ふく付安全構造

スッキリ配線できるL型プラグ

AC差込口

- 定格:AC100V 14A 合計1400Wまで

USBポート

- 定格:DC5V 1000mA
- コネクター形状:Aタイプ(メス) ポート数:1

WL-USB5015B(W) ホワイト

No.1861-4

● H335×W95×D30

● 300g ● 25/25



4 901087 207565

コードタップ/
延長コード/
プラグタップ

一般配線器具/
照明用配線器具

工事用配線器具/
屋外配線

配線
小物パーツ

ブラックス
シリーズ

工作・ホビー

ヒューズ・
デスター

結束バンド/
コイルチューブ/
ビニールテープ

モール/
モールパーツ

エアコン
配管パーツ

補修用コード/
切りコード

ドラム巻
コード