

# 先端・エア工具 ダイヤモンドディスク

## EARTH MAN



**用途**  
コンクリート・ブロック・レンガ・スレート・建築石材の切断に

**特長**  
耐久性重視!

**仕様**  
●外径:105mm ●刃厚:2.6mm  
●穴径:φ20mm(付属リング:φ15mm)  
●最高使用回転数:14500min-1



**用途**  
コンクリート・ブロック・レンガ・スレート・建築石材の切断に

**特長**  
耐久性重視!

**仕様**  
●外径:105mm ●刃厚:2.6mm  
●穴径:φ20mm(付属リング:φ15mm)  
●最高使用回転数:14500min-1

### 速攻シリーズ ダイヤモンドカッター ウェーブ 105mm

品番	1305760	JAN	4907052362093
PKG サイズ/重量	H150×W130×D7mm/108g		

### 速攻シリーズ ダイヤモンドカッター ウェーブ 105mm 3枚入

品番	1305761	JAN	4907052361645
PKG サイズ/重量	H160×W130×D13mm/282g		



**用途**  
コンクリート・モルタル壁面の狭く小さなひび割れ補修に

**特長**

**仕様**  
●外径:100mm ●刃厚:10mm  
●穴径:φ20mm(付属リング:φ15mm)  
●最高使用回転数:15,200min-1



**用途**  
コンクリート・モルタル壁面の広く大きなひび割れ補修に

**特長**

**仕様**  
●外径:100mm ●刃厚:10mm  
●穴径:φ20mm(付属リング:φ15mm)  
●最高使用回転数:15,200min-1

### ダイヤモンド溝入カッター V字型

品番	1305670	JAN	4907052362123
PKG サイズ/重量	H150×W130×D17mm/262g		

### ダイヤモンド溝入カッター U字型

品番	1305680	JAN	4907052362130
PKG サイズ/重量	H150×W130×D17mm/265g		