

## 先端・エアーツール エアードスター用パーツ

## EARTH MAN



エアードスター用ノズル A7201

品番	1450120	JAN	4907052390157
PKG サイズ/重量	H86×W50×D20mm/22g		
用途	エアードスターの交換用ノズルに		
仕様	●ネジ径:G1/8(PF1/8) ●本体材質:黄銅(真鍮)メッキ仕上げ ●使用最高圧力:1.0MPa		



エアードスター用強力ノズル A7202

品番	1450121	JAN	4907052390164
PKG サイズ/重量	H86×W50×D20mm/27g		
用途	空気を取り込み風量約2倍		
仕様	●ネジ径:G1/8(PF1/8) ●本体材質:黄銅(真鍮)メッキ仕上げ ●使用最高圧力:1.0MPa		



エアードスター用ロングノズル 120mm A7203

品番	1450122	JAN	4907052390034
PKG サイズ/重量	H188×W42×D18mm/34g		
用途	狭所や奥まった所に便利なロングノズル		
仕様	●ネジ径:G1/8(PF1/8) ●本体材質:黄銅(真鍮)メッキ仕上げ ●使用最高圧力:1.0MPa ●軸径:φ5mm		



エアードスター用細軸ロングノズル 300mm A7205

品番	1450124	JAN	4907052390027
PKG サイズ/重量	H356×W42×D18mm/54g		
用途	狭所や奥まった所に便利なロングノズル		
仕様	●ネジ径:G1/8(PF1/8) ●本体材質:黄銅(真鍮)メッキ仕上げ ●使用最高圧力:1.0MPa ●軸径:φ5mm		



エアードスター用伸縮ノズル A7206

品番	1450125	JAN	4907052390003
PKG サイズ/重量	H287×W42×D18mm/98g		
用途			
仕様	●ネジ径:G1/8(PF1/8) ●本体材質:黄銅(真鍮)メッキ仕上げ ●使用最高圧力:1.0MPa		



エアードスター用フレキシブルノズル 300mm A7207

品番	1450126	JAN	4907052390010
PKG サイズ/重量	H360×W42×D18mm/29g		
用途			
仕様	●ネジ径:G1/8(PF1/8) ●使用最高圧力:1.0MPa		



ゴムボート・ボール用ノズル 3点セット A7208

品番	1450127	JAN	4907052390171
PKG サイズ/重量	H86×W50×D20mm/35g		
用途	空気入れや吹き飛ばしに		
仕様	●ネジ径:G1/8(PF1/8) ●本体材質:黄銅(真鍮)メッキ仕上げ ●使用最高圧力:1.0MPa		



エアードスター用パワフルノズル A7210

品番	1450129	JAN	4907052390140
PKG サイズ/重量	H125×W50×D28mm/64g		
用途			
仕様	●ネジ径:G1/8(PF1/8) ●本体材質:アルミ ●使用最高圧力:1.0MPa		



エアードスター用ノズル 5本組 A7213

品番	1450131	JAN	4907052390126
PKG サイズ/重量	H140×W102×D15mm/51g		



エアードスター用プラグ A7301

品番	1450140	JAN	4907052392359
PKG サイズ/重量	H86×W50×D20mm/29g		
用途	エアードスターやエアーツールの交換用プラグ		
仕様	●ネジ径:G1/4(PF1/4) ●本体材質:黄銅(真鍮)メッキ仕上げ ●使用最高圧力:1.0MPa		



エアードスター用ラバーノズル 3個組 A7214

品番	1450132	JAN	4907052390133
PKG サイズ/重量	H160×W81×D35mm/86g		



エアードスター用プラグ A7302

品番	1450141	JAN	4907052392366
PKG サイズ/重量	H86×W50×D20mm/30g		
用途	エアードスターやエアーツールの交換用プラグ		
仕様	●ネジ径:M12×ピッチ1.0 ●本体材質:黄銅(真鍮)メッキ仕上げ ●使用最高圧力:1.0MPa		



エアードスター用ニップル A7303

品番	1450142	JAN	4907052392373
PKG サイズ/重量	H86×W50×D20mm/24g		
用途	エアードスター専用ネジと管用ネジを接続		
仕様	●ネジ径:G1/4・M12×ピッチ1.0 ●本体材質:黄銅(真鍮)メッキ仕上げ ●使用最高圧力:1.0MPa		

用途  
細いパイプや極細部の吹き飛ばしに

特長

仕様

- セット内容(ノズル部外径×長さmm): φ3.4×80/φ2.7×73/φ1.8×54/φ1.3×40/φ1.0×33
- ネジ径:G1/8(PF1/8) ●使用最高圧力:0.7MPa

用途  
穴・パイプ内の吹き飛ばしに最適

特長

相手を傷つけないラバーノズル

仕様

- セット内容(ラバー外径mm): φ13/φ25/φ35
- ネジ径:G1/8(PF1/8) ●使用最高圧力:0.7MPa