

クーラント

クーラントノズル(マグネット固定式)

- 吸着力…28kgf
- 重量…0.37kg

品番 EA991DA-1 **価格8,190円** 税込価格(10%) 9,009円

- 使用液圧力…0.2~0.34MPa
- スプレーユニット全長…320mm
- 先端ノズル径…1/4”・1/8”・1/16”(各1個付)
- 接続口…1/4”NPT(13.5mmホースニップル付)
- マグネット+マニホールドサイズ…32×36×60mm
- 切削油、水溶性冷却液等でご使用下さい。
- ボール盤・フライス盤・旋盤等に。

クーラントノズル(マグネット固定式)

- 使用液圧力…0.2~0.34MPa
- スプレーユニット全長…320mm
- 吸着力…32kgf
- 重量…0.46kg
- 切削油、水溶性冷却液等でご使用下さい。

品番 EA991DA-3 **価格8,860円** 税込価格(10%) 9,746円

- 接続口…1/4”NPT(13.5mmホースニップル付)
- 先端ノズル径…1/4”・1/8”・1/16”(各1個付)
- マグネット+マニホールドサイズ…41×48×58(H)mm

スプレーユニット(バルブ付)

品番 EA991DA-11 **価格3,140円** 税込価格(10%) 3,454円

- スプレーユニット…φ1/4”×380mm
- ノズル径…1/4”・1/8”・1/16”
- 接続ねじ…1/8”・1/4”NPT
- バルブ付
- 切削油、水溶性冷却液等でご使用下さい。

クーラントホース

- 長さ…150mm

品番 EA991DE-1 **価格1,140円** 税込価格(10%) 1,254円

クーラントホースセット

品番 EA991DE-2 **価格1,520円** 税込価格(10%) 1,672円

- ＜セット内容＞
- コネクター…1/4”・1/8”(各1個)
 - ノズル…1/4”・1/8”・1/16”(各1個)
 - ホース…150mm(2本)
 - フレアノズル(1個)

クーラントホースセット

品番 EA991DE-3 **価格1,710円** 税込価格(10%) 1,881円

- ＜セット内容＞
- コネクター…1/4”(1個)
 - ノズル…1/4”・1/8”(各2本)
 - ホース…150mm(2本)
 - 1/4”バルブ(オス)(1個)
 - 1”フレアノズル(1個)

クーラントホースセット

品番 EA991DE-4 **価格1,710円** 税込価格(10%) 1,881円

- ＜セット内容＞
- コネクター…1/4”(1個)
 - ノズル…1/4”・1/8”(各1本)
 - ホース…150mm(2本)
 - 1/4”バルブ(オス)
 - 1”フレアノズル

クーラントホースセット

品番 EA991DE-5 **価格2,180円** 税込価格(10%) 2,398円

- ＜セット内容＞
- コネクター…1/4”・1/8”(各1個)
 - ノズル…1/4”・1/8”(各1個)
 - ホース…150mm(2本)
 - 1/4”バルブ(オス)(2個)

クーラントノズル(マグネット固定式)

- 使用液圧力…0.2~0.36MPa
- スプレーユニット…φ1/4”×300mm
- 吸着力…33kgf
- 重量…約260g
- 接続口…1/4”
- サイズ…クーラントホース:300mm ノズル:1/4”・1/8”バルブ:1/4”(オス)コネクター(六角):1/4”1”フレアノズル

品番 EA991DE-6 **価格2,840円** 税込価格(10%) 3,124円

クーラントノズル

- 特長 クーラントノズルは危険な場所や狭い箇所への注油・給水・配線・照明に際し、その屈曲性を利用して位置の調整と保持を目的としたものです。
- 用途 ●各種工作機械、産業機械等の注油・給水用 ●各種電気器具、医療器具等の配線用

マグネット(粘着付)

品番 EA781GA-1 **価格300円** 税込価格(10%) 330円

品番	吸着力 (gf/cm ²)	幅×厚さ (mm)	長さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA781GA-1	70	13×1.5	0.76	300円	330円
EA781GA-5	70	25×1.5	0.76	610円	671円
EA781GA-2	70	13×1.5	3	730円	803円
EA781GA-7	70	25×1.5	3	1,410円	1,551円
EA781GA-3	70	13×1.5	7.6	1,730円	1,903円

マグネットテープ(粘着付)

品番 EA781GA-41 **価格1,510円** 税込価格(10%) 1,661円

- 必要な分だけカットでき、無駄なく効率よく使えます
- 写真、メモの裏面に貼り付けて冷蔵庫、キャビネット等に付けて下さい。
- 剥離紙なし

マグネットテープ(ディスペンサー付)

品番 EA781GA-43 **価格1,690円** 税込価格(10%) 1,859円

品番	吸着力 (kgf)	テープサイズ (幅×厚さ×長さ mm)	価格	税込価格 (10%)
EA781GA-43	2.7	127×15	4.5	1,690円
EA781GA-44	替マグネットテープ			1,020円

マグネットロール (アメリカ)

品番 EA781GA-81 **価格11,700円** 税込価格(10%) 12,870円

- 必要な分だけカットでき、無駄なく効率よく使えます
- 材質…フェライト
- 使用サイズに合わせてカットできます。

マグネットシート(粘着付)

品番 EA781GA-16 **価格400円** 税込価格(10%) 440円

- 非着磁面に便利な粘着付マグネット
- 裏面に粘着剤付 ●写真、図面、カードなどに。
- はさみで簡単に切れます。

マグネットシート(粘着付)

品番 EA781GA-17 **価格400円** 税込価格(10%) 440円

- 非着磁面に便利な粘着付マグネット
- 写真、図面、カードなどに。
- はさみで簡単にカットできます。

マグネット(粘着付)

品番 EA781GA-11 **価格310円** 税込価格(10%) 341円

- 非着磁面に便利な粘着付マグネット
- 剥離紙付

マグネット(粘着付)

品番 EA781GA-13 **価格600円** 税込価格(10%) 660円

- カレンダー、標識、メモや工芸品などに
- 剥離紙付

マグネット(粘着付)

品番 EA781GA-14 **価格270円** 税込価格(10%) 297円

http://www.esco-net.com
商品に関する詳しい情報がご覧いただけます。

マグネット(粘着付)

品番 EA781GA-31 **価格550円** 税込価格(10%) 605円

- 非着磁面に便利な粘着付マグネット
- 剥離紙付 ●凹凸のある対象物にも接着が可能です。

マグネットディスク(粘着付)

品番 EA781GA-51 **価格920円** 税込価格(10%) 1,012円

- | 品番 | 吸着力 (gf/cm ²) | サイズ (mm) | 入数 | 価格 | 税込価格 (10%) |
|------------|---------------------------|----------|--------------|--------|------------|
| EA781GA-51 | 340 | φ6.4×1.5 | N:6個
S:6個 | 920円 | 1,012円 |
| EA781GA-52 | 680 | φ9.5×1.5 | N:6個
S:6個 | 1,280円 | 1,408円 |
| EA781GA-53 | 1000 | φ13×1.5 | N:8個 | 1,190円 | 1,309円 |
| EA781GA-54 | 1300 | φ19×1.5 | N:5個 | 1,560円 | 1,716円 |
- 材質…ネオジウム
- 接着硬化時間…24時間
- [A]ふたをマグネットで留めることができます。
- [B]木製の物に取り付けることができます。

マグネットテープ(粘着付)

品番 EA781EP-1 **価格430円** 税込価格(10%) 473円

品番	吸着力 (gf/cm ²)	幅×厚さ (mm)	長さ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA781EP-1	28	13×0.5	1	430円	473円
EA781EP-2	44	7.5×0.75	10	1,100円	1,210円
EA781EP-3	44	12.5×0.75	10	1,380円	1,518円
EA781EP-4	44	20×0.75	10	2,060円	2,266円
EA781EP-5	55	12.7×1.5	30	3,620円	3,982円
EA781EP-6	55	20×1.5	30	5,680円	6,248円
EA781EP-7	55	25.4×1.5	30	6,850円	7,535円