

### マグネットロール

(イギリス)

- 必要な分だけカットでき、無駄なく効率よく使えます
- 材質…熱可塑性樹脂、フェライト
- 使用温度…80℃以下
- 着磁…片面



**C ECLIPSE MAGNETICS** (1枚価格)

品番	吸着力 (gf/cm)	幅×厚さ (mm)	長さ (m)	価格	税込価格 (10%)
EA781EP-24	65	11×4.6	10	<b>2,440円</b>	2,684円
EA781EP-25	65	15×6.4	10	<b>3,760円</b>	4,136円

### マグネットシート(粘着付)

(イギリス)

- 非着磁面に便利な粘着付マグネット
- 粘着付
- 書類フォルダー等に貼りつけてご使用できます



**C ECLIPSE MAGNETICS** (25枚価格)

品番	吸着力 (gf/cm)	サイズ(mm)	価格	税込価格 (10%)
EA781EP-31	39	85×55×0.6(t)	<b>1,800円</b>	1,980円

### マグネットシート(粘着付)

(イギリス)

- 材質…フェライト+エラストマー
- 着磁…片面
- 粘着テープ付




**C ECLIPSE MAGNETICS** (1巻価格)

品番	吸着力 (gf/cm)	幅×厚さ (mm)	長さ (m)	価格	税込価格 (10%)
EA781BW-201	95	25×15	1	<b>840円</b>	924円
EA781BW-202	95	25×15	10	<b>8,200円</b>	9,020円
EA781BW-211	55	50×1	1	<b>1,250円</b>	1,375円
EA781BW-212	55	50×1	10	<b>10,350円</b>	11,385円
EA781BW-221	55	100×1	1	<b>2,020円</b>	2,222円
EA781BW-222	55	100×1	10	<b>14,750円</b>	16,225円

### A4マグネットシート(粘着付)

(イギリス)

- 非着磁面に便利な粘着付マグネット



**C ECLIPSE MAGNETICS** (1枚価格)

品番	吸着力 (gf/cm)	サイズ(mm)	価格	税込価格 (10%)
EA781EP-30	44	297×210×0.8(t)	<b>650円</b>	715円

- A4サイズ
- 裏面に粘着剤付

### マグネットシート

- 材質…フェライト+エラストマー
- 着磁…片面



**C ECLIPSE MAGNETICS** (1巻価格)

品番	吸着力 (gf/cm)	幅×厚さ (mm)	長さ (m)	価格	税込価格 (10%)
EA781BV-1	95	25×1.5	1	<b>660円</b>	726円
EA781BV-10	95	25×1.5	10	<b>6,240円</b>	6,864円
EA781BW-1	55	50×1	1	<b>840円</b>	924円
EA781BW-10	55	50×1	10	<b>8,050円</b>	8,855円
EA781BW-101	55	100×1	1	<b>1,680円</b>	1,848円
EA781BW-110	55	100×1	10	<b>12,700円</b>	13,970円

### マグネットロール

- 材質…フェライト+エラストマー
- 着磁…片面
- 押し出し成型による帯状の製品です。
- 工業部品や建材などに。



**C ECLIPSE MAGNETICS** (1巻価格)

品番	吸着力 (gf/cm)	幅×厚さ (mm)	長さ (m)	価格	税込価格 (10%)
EA781BZ-210	80	10×2.0	1	<b>280円</b>	308円
EA781BZ-315	230	15×3.0	1	<b>580円</b>	638円
EA781BZ-329	420	29×3.0	1	<b>990円</b>	1,089円
EA781BZ-408	120	8×4.0	1	<b>410円</b>	451円
EA781BZ-419	330	19×4.0	1	<b>850円</b>	935円
EA781BZ-425	450	25×4.0	1	<b>1,020円</b>	1,122円
EA781BZ-515	185	15×5.0	1	<b>850円</b>	935円

### ゴムマグネット(強粘着付)

- 材質…異方性マグネット(強磁気タイプ)
- 着磁…片面
- 非着磁面に強粘着テープ付
- 各種掲示物、ディスプレイ、サイン、工業製品、建材等。



**C ECLIPSE MAGNETICS** (1巻価格)

品番	吸着力 (gf/cm)	サイズ(mm)	長さ (m)	価格	税込価格 (10%)
EA781BR-101	100	65×130×2	130	<b>580円</b>	638円
EA781BR-102	100	130×250×2	250	<b>1,740円</b>	1,914円
EA781BR-103	100	250×500×2	500	<b>5,300円</b>	5,830円

- 非着磁面に強粘着テープ付
- 各種掲示物、ディスプレイ、サイン、工業製品、建材等。

### ゴムマグネット(強粘着付)


- 材質…異方性マグネット(強磁気タイプ)
- 着磁…片面
- 非着磁面に強粘着テープ付
- 各種掲示物、ディスプレイ、サイン、工業製品、建材等。



**C ECLIPSE MAGNETICS** (1巻価格)

品番	吸着力 (gf/cm)	幅×厚さ (mm)	長さ (m)	価格	税込価格 (10%)
EA781BR-21	80gf/cm	25×1.0	1	<b>590円</b>	649円
EA781BR-22	80gf/cm	50×1.0	1	<b>1,170円</b>	1,287円
EA781BR-23	80gf/cm	100×1.0	1	<b>2,230円</b>	2,453円
EA781BR-24	80gf/cm	160×1.0	1	<b>3,450円</b>	3,795円
EA781BR-31	80gf/cm	25×1.0	10	<b>5,740円</b>	6,314円
EA781BR-32	80gf/cm	50×1.0	10	<b>11,400円</b>	12,540円
EA781BR-33	80gf/cm	100×1.0	10	<b>15,800円</b>	17,380円
EA781BR-34	80gf/cm	160×1.0	10	<b>25,000円</b>	27,500円
EA781BR-11	100gf/cm	12×2.0	1	<b>590円</b>	649円
EA781BR-12	100gf/cm	25×2.0	1	<b>1,170円</b>	1,287円
EA781BR-13	100gf/cm	50×2.0	1	<b>2,340円</b>	2,574円
EA781BR-14	100gf/cm	100×2.0	1	<b>3,810円</b>	4,191円
EA781BR-15	100gf/cm	160×2.0	1	<b>5,630円</b>	6,193円

### 強力マグネットシート



**C ECLIPSE MAGNETICS** (1巻価格)

品番	吸着力 (gf/cm)	幅×厚さ (mm)	長さ (m)	価格	税込価格 (10%)
EA781BY-0.8A	45	520×0.8	0.5	<b>2,720円</b>	2,992円
EA781BY-0.8B	45	1020×0.8	1	<b>8,300円</b>	9,130円
EA781BY-1.2A	60	520×1.2	0.5	<b>4,100円</b>	4,510円
EA781BY-2.0A	70	520×2.0	0.5	<b>6,500円</b>	7,150円
EA781BY-11	70	520×2.0	0.25	<b>4,330円</b>	4,763円
EA781BY-12	70	520×2.0	0.5	<b>8,400円</b>	9,240円
EA781BY-13	75	520×3.0	0.25	<b>5,760円</b>	6,336円
EA781BY-14	75	520×3.0	0.5	<b>11,250円</b>	12,375円

- 材質…フェライト+エラストマー
- 着磁…片面
- 柔軟性に優れ、カットや抜き加工が容易です。

### ゴムマグネット(粘着付)

- 材質…合成ゴム
- 着磁…両面(片面:粘着テープ付)
- スチール家具などの多いスペース、オフィスや店舗に。



**C ECLIPSE MAGNETICS** (1巻価格)

品番	吸着力 (gf/cm)	幅×厚さ (mm)	長さ (m)	価格	税込価格 (10%)
EA781BX-2	約47.4	19.1×0.9	1	<b>1,240円</b>	1,364円
EA781BX-11	約78.9	12.7×1.5	1	<b>1,040円</b>	1,144円
EA781BX-12	約78.9	19.1×1.5	1	<b>1,510円</b>	1,661円
EA781BX-13	約78.9	25.4×1.5	1	<b>1,800円</b>	1,980円

### ゴムマグネット

- 材質…フェライト
- 着磁…片面



**C ECLIPSE MAGNETICS** (1巻価格)

品番	吸着力 (gf/cm)	幅×厚さ (mm)	長さ (m)	価格	税込価格 (10%)
EA781BX-21	220	19×2.0	1	<b>580円</b>	638円
EA781BX-21A	220	19×2.0	20	<b>11,600円</b>	12,760円
EA781BX-22	45	100×0.8	1	<b>1,100円</b>	1,210円
EA781BX-22A	45	100×0.8	10	<b>11,000円</b>	12,100円

### マグネット(粘着付)

- ポスター用
- オレフィン系合成ゴムマグネット製
- 着磁…片面
- 粘着テープ付
- はさみで簡単に切れます。



**C ECLIPSE MAGNETICS** (1巻価格)

品番	吸着力 (gf/cm)	幅×厚さ (mm)	長さ (m)	価格	税込価格 (10%)
EA781BX-25	31~40	20×0.7	1	<b>510円</b>	561円
EA781BX-26	31~40	30×0.7	1	<b>720円</b>	792円

### ゴムマグネット(粘着付)

- 材質…フェライト
- 着磁…片面
- 粘着テープ付




**C ECLIPSE MAGNETICS** (1巻価格)

品番	吸着力 (gf/cm)	幅×厚さ (mm)	長さ (m)	価格	税込価格 (10%)
EA781BX-41	65gf/cm以上	100×1.6	10	<b>19,000円</b>	20,900円

### A4マグネットシート(ホワイトボードタイプ)

(イギリス)

- A4サイズ
- ホワイトボードとして使えます。



**C ECLIPSE MAGNETICS** (1枚価格)

品番	吸着力 (gf/cm)	サイズ(mm)	価格	税込価格 (10%)
EA781EP-40	28	297×210×0.6(t)	<b>720円</b>	792円

### マグネットロール(ホワイトボードタイプ)

(イギリス)

- ロールに文字を書くことができます。



**C ECLIPSE MAGNETICS** (1巻価格)

品番	吸着力 (gf/cm)	幅×厚さ (mm)	長さ (m)	色	価格	税込価格 (10%)
EA781EP-51	28	20×0.5	10	黄	<b>2,320円</b>	2,552円
EA781EP-52	28	30×0.5	10	黄	<b>3,530円</b>	3,883円
EA781EP-53	28	50×0.5	10	黄	<b>5,580円</b>	6,138円
EA781EP-61	28	20×0.5	10	白	<b>2,320円</b>	2,552円
EA781EP-62	28	30×0.5	10	白	<b>3,530円</b>	3,883円
EA781EP-63	28	50×0.5	10	白	<b>5,580円</b>	6,138円

### マグネットシート(ホワイトボードタイプ)

- 材質…フェライト+エラストマー(表面:PETフィルム)
- 着磁…片面



**C ECLIPSE MAGNETICS** (1枚価格)


品番	サイズ (mm)	吸着力 (gf/cm)	価格	税込価格 (10%)
EA781BT-1	200×300×0.8(t)	35以上	<b>760円</b>	836円

- ホワイトボードマーカ―で書き消し可能(ホワイトボードマーカ―はP.1755~に掲載しています。)

### マグネットシート(ホワイトボードタイプ)

(アメリカ)

- 材質…フェライト



**WATER MAGNETS INC.** (1枚価格)

品番	吸着力 (gf/cm)	サイズ(mm)	価格	税込価格 (10%)
EA781GB-70	29	203×279×0.5(t)	<b>1,270円</b>	1,397円

- ウォッシュオフマーカ―、マグネットペンホルダー付

### マグネットロール(ホワイトボードタイプ)

(イギリス)

- A4サイズ
- ホワイトボードとして使えます。



**C ECLIPSE MAGNETICS** (1枚価格)

品番	吸着力 (gf/cm)	幅×厚さ (mm)	長さ (m)	色	価格	税込価格 (10%)
EA781BT-11	35以上	100×0.8	1	白	<b>1,770円</b>	1,947円
EA781BT-12	35以上	100×0.8	1	黄	<b>1,860円</b>	2,046円
EA781BT-13	35以上	100×0.8	1	青	<b>1,860円</b>	2,046円
EA781BT-14	35以上	100×0.8	1	赤	<b>1,860円</b>	2,046円
EA781BT-15	35以上	100×0.8	1	緑	<b>1,860円</b>	2,046円
EA781BT-16	35以上	100×0.8	1	橙	<b>1,860円</b>	2,046円
EA781BT-21	35以上	100×0.8	10	白	<b>10,700円</b>	11,770円
EA781BT-22	35以上	100×0.8	10	黄	<b>11,100円</b>	12,210円
EA781BT-23	35以上	100×0.8	10	青	<b>11,100円</b>	12,210円
EA781BT-24	35以上	100×0.8	10	赤	<b>11,100円</b>	12,210円
EA781BT-25	35以上	100×0.8	10	緑	<b>11,100円</b>	12,210円
EA781BT-26	35以上	100×0.8	10	橙	<b>11,100円</b>	12,210円

### インクジェットプリンター用マグネットシート

- A4サイズ
- 材質…フェライト+エラストマー+紙



**C ECLIPSE MAGNETICS** (5枚価格)

品番	サイズ (mm)	吸着力 (gf/cm)	価格	税込価格 (10%)
EA781BT-10	210×297×0.2(t)	2.5	<b>890円</b>	979円

- 重量…約35g(1枚あたり)
- インクジェットプリンターで印刷できる超薄型マグネットシートです。
- オフィスや黒板に好きな形にカットして貼ることができます。

### 関連商品はコチラ!

ホワイトボードマーカ―用携帯シートは、P.1796に掲載しています。



ホワイトボードマーカ―はP.1755~に掲載しています。



在庫のある商品は、17:00までの御注文で当日発送致します。




ご注文の際は入数をよくご確認ください。