

フェノールグリップ(ピラー型)

品番	ねじ	サイズ(mm)				価格	税込価格(10%)
		A	B	C	D		
EA948CF-1	M6	63	18	10	12	840円	924円
EA948CF-2	M6	80	18	10	12	900円	990円
EA948CF-3	M6	100	18	10	12	950円	1,045円
EA948CF-4	M8	80	21	10	20	900円	990円
EA948CF-5	M8	100	21	10	20	900円	990円
EA948CF-6	M8	125	21	10	20	950円	1,045円
EA948CF-7	M10	100	23	12	25	1,050円	1,155円
EA948CF-9	M10	160	23	12	25	1,210円	1,331円
EA948CF-10	M12	125	26	14	30	1,370円	1,507円
EA948CF-11	M12	160	26	14	30	1,530円	1,683円
EA948CF-12	M12	200	26	14	30	1,680円	1,848円

●材質…グリップ:フェノール樹脂  
シャフト:ステンレス(SUS303)  
●RoHS対応品

フェノールグリップ(オーバル型)

品番	ねじ	サイズ(mm)				価格	税込価格(10%)
		A	B	C	D		
EA948CF-21	M6	63	20	8	12	690円	759円
EA948CF-22	M6	80	20	8	12	740円	814円
EA948CF-23	M6	100	20	8	12	790円	869円
EA948CF-24	M8	80	26	10	20	1,030円	1,133円
EA948CF-25	M8	100	26	10	20	1,050円	1,155円
EA948CF-26	M8	125	26	10	20	1,160円	1,276円
EA948CF-27	M10	100	33	12	25	1,260円	1,386円
EA948CF-28	M10	125	33	12	25	1,470円	1,617円
EA948CF-29	M10	160	33	12	25	1,580円	1,738円
EA948CF-30	M12	125	38	14	30	1,790円	1,969円
EA948CF-31	M12	160	38	14	30	2,000円	2,200円
EA948CF-32	M12	200	38	14	30	2,100円	2,310円

●材質…グリップ:フェノール樹脂  
シャフト:ステンレス(SUS303)  
●RoHS対応品

雄ねじ固定グリップ

●材質…グリップ:ナイロン6  
ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜)

品番	ねじ	サイズ(mm)			価格	税込価格(10%)
		D	H	d		
EA948AS-1A	M5×10	18	50	12	280円	308円
EA948AS-2A	M6×13	19	65	13	320円	352円
EA948AS-3A	M8×15	24	80	17	360円	396円
EA948AS-4A	M10×18	28	95	20	460円	506円

雌ねじ固定グリップ

●材質…グリップ:ナイロン6  
ねじ:S45C(三価クロメート)

品番	ねじ	サイズ(mm)			価格	税込価格(10%)
		D	H	d		
EA948AS-11A	M5×10	18	50	12	240円	264円
EA948AS-12A	M6×12	19	65	13	280円	308円
EA948AS-13A	M8×16	24	80	17	330円	363円
EA948AS-14A	M10×20	28	95	20	440円	484円

回転ハンドル

品番	ねじ	サイズ(mm)			価格	税込価格(10%)
		D	H	d		
EA948AK-1	M8×13	18	66	14	460円	506円
EA948AK-2	M10×14	22	85	17	600円	660円
EA948AK-3	M12×20	28	107	23	860円	946円

●材質…グリップ:ポリアミド  
シャフト:SUM22(クロムメッキ)  
●RoHS対応品

回転ハンドル

品番	ねじ	サイズ(mm)			価格	税込価格(10%)
		D	H	d		
EA948AK-11	M6×13	16	54	10	590円	649円
EA948AK-12	M8×15	20	67	13	670円	737円
EA948AK-13	M10×18	25	86	16	870円	957円
EA948AK-14	M12×20	32	108	20	1,070円	1,177円

●材質…グリップ:ポリプロピレン  
シャフト:SUM22(クロムメッキ)  
●RoHS対応品

回転グリップ(ステンレスねじ)

●材質…グリップ:ナイロン6  
ねじ:SUS303  
●六角穴による裏側からの取り付け方式

品番	ねじ	サイズ(mm)			価格	税込価格(10%)
		D	H	d		
EA948AR-5A	M5×10	18	51	12	620円	682円
EA948AR-6A	M6×13	19	66	13	760円	836円
EA948AR-8A	M8×16	24	81	17	950円	1,045円
EA948AR-10A	M10×18	28	96	20	1,400円	1,540円

●RoHS対応品

回転グリップ

品番	ねじ	サイズ(mm)			価格	税込価格(10%)
		D	H	d		
EA948AR-11	M6×11	25	37.5	1.130円	1,243円	
EA948AR-12	M8×13	32	48	1,330円	1,463円	
EA948AR-13	M10×14	40	61	1,670円	1,837円	
EA948AR-14	M12×21	50	78	2,480円	2,728円	

●材質…グリップ:フェノール樹脂  
ねじ:SUM22L(三価クロメート)  
●RoHS対応品

ハンドル[アルミ製]

品番	ねじ	サイズ(mm)				価格	税込価格(10%)
		A	B	C	D		
EA948CE-1	M6	16	50	10	11	1,130円	1,243円
EA948CE-2	M8	20	64	13	13	1,510円	1,661円
EA948CE-3	M10	25	80	16	14	1,620円	1,782円

●材質…グリップ:アルミ合金(7075研磨)  
ねじ部:スチール  
●RoHS対応品

ハンドル[クロムメッキ]

品番	ねじ	サイズ(mm)				価格	税込価格(10%)
		A	B	C	D		
EA948CE-22	M5	13	40	8	10	270円	297円
EA948CE-23	M6	16	50	10	13	370円	407円
EA948CE-24	M8	20	64	13	15	450円	495円
EA948CE-25	M10	25	80	16	18	640円	704円
EA948CE-26	M12	32	100	20	20	1,110円	1,221円

●材質…SUM22(硬質クロムメッキ)  
●RoHS対応品

回転ハンドル[クロムメッキ]

品番	ねじ	サイズ(mm)				価格	税込価格(10%)
		A	B	C	D		
EA948CE-31	M6	16	53	10	13	840円	924円
EA948CE-32	M8	20	67	13	15	1,070円	1,177円
EA948CE-33	M10	25	85	16	18	1,300円	1,430円
EA948CE-34	M12	32	107	20	20	2,010円	2,211円
EA948CE-35	M16	36	120	22	22	2,560円	2,816円

●材質…SUM22(硬質クロムメッキ)  
●RoHS対応品

回転ハンドル[ステンレス製]

品番	ねじ	サイズ(mm)				価格	税込価格(10%)
		A	B	C	D		
EA948CE-41	M5	10	45	8	6	1,790円	1,969円
EA948CE-42	M6	13	57	10	7	1,890円	2,079円
EA948CE-43	M8	16	68	13	8	2,420円	2,662円
EA948CE-44	M10	20	80	16	10	3,260円	3,586円

●材質…SUS303 ●RoHS対応品

雌ねじプラスチックボール

●材質…ボール:フェノール樹脂  
ねじ:黄銅  
●RoHS対応品

カラー:ブラック

品番	ねじ	サイズ(mm)			価格	税込価格(10%)
		D	H	d		
EA948AM-1	M5×8	20	19	200円	220円	
EA948AM-2	M6×10	20	19	200円	220円	
EA948AM-3	M6×10	25	24	210円	231円	
EA948AM-4	M8×12	25	24	250円	275円	
EA948AM-5	M8×12	32	30	270円	297円	
EA948AM-6	M10×15	32	30	330円	363円	
EA948AM-7	M10×15	40	38	410円	451円	
EA948AM-8	M12×18	40	38	480円	528円	
EA948AM-9	M12×18	50	48	640円	704円	
EA948AM-10	M16×25	50	48	890円	979円	

カラー:レッド

品番	ねじ	サイズ(mm)			価格	税込価格(10%)
		D	H	d		
EA948AM-11	M5×8	20	19	200円	220円	
EA948AM-12	M6×10	20	19	200円	220円	
EA948AM-13	M6×10	25	24	210円	231円	
EA948AM-14	M8×12	25	24	250円	275円	
EA948AM-15	M8×12	32	30	270円	297円	
EA948AM-16	M10×15	32	30	330円	363円	
EA948AM-17	M10×15	40	38	410円	451円	
EA948AM-18	M12×18	40	38	480円	528円	
EA948AM-19	M12×18	50	48	640円	704円	
EA948AM-20	M16×25	50	48	890円	979円	

●材質…ボール:ABS樹脂、  
芯金:黄銅  
●RoHS対応品

雌ねじプラスチックボール

●材質…ボール:フェノール樹脂  
ねじ:黄銅  
●RoHS対応品

品番	ねじ	サイズ(mm)			価格	税込価格(10%)
		外径	D	H		
EA948BE-10	M6	20	200円	220円		
EA948BE-11	M6	25	250円	275円		
EA948BE-13	M8	25	290円	319円		
EA948BE-14	M8	30	320円	352円		
EA948BE-15	M8	35	360円	396円		
EA948BE-16	M10	30	350円	385円		
EA948BE-17	M10	35	390円	429円		
EA948BE-18	M10	40	560円	616円		
EA948BE-19	M12	40	610円	671円		

雌ねじゴムボール

●材質…ボール:プロピレンゴム  
ねじ:黄銅  
●手ざわりがソフトなゴム製です。

品番	ねじ	サイズ(mm)			価格	税込価格(10%)
		外径	D	H		
EA948BE-22	M8	25	350円	385円		
EA948BE-23	M10	32	550円	605円		
EA948BE-24	M12	40	700円	770円		

●RoHS対応品

回転ハンドル[アルミ製]

品番	ねじ	サイズ(mm)				価格	税込価格(10%)
		A	B	C	D		
EA948CE-11	M6	16	49	10	11	1,970円	2,167円
EA948CE-12	M8	20	61	13	13	2,310円	2,541円
EA948CE-13	M10	25	75	16	14	3,150円	3,465円

●材質…グリップ:アルミ合金(7075研磨)  
ねじ部:スチール(亜鉛メッキ)  
●RoHS対応品

雄ねじ回転ハンドル

品番	ねじ	サイズ(mm)			価格	税込価格(10%)
		A	B	D		
EA948CE-51	M8×13	18	60	21	1,580円	1,738円
EA948CE-52	M8×14	22	77	25	1,680円	1,848円
EA948CE-53	M10×15	22	77	25	1,680円	1,848円
EA948CE-54	M12×21	28	96	24	1,790円	1,969円

●材質…グリップ:ポリアミド  
シャフト:SUM22(クロムメッキ)  
★折り曲げ可能  
●RoHS対応品

在庫のある商品は、17:00までの御注文で当日発送致します。



<http://www.esco-net.com>

商品に関する詳しい情報が  
ご覧になれます。