

デジタルクランプメーター

(ドイツ)

- 機能…導通、ダイオード、ホールド、最大・最小値表示、(電力測定・Bluetooth通信(-2のみ))
- クランプ径…32mm



品番	仕様	価格	税込価格(10%)
EA708AE-1	本体	18,900円	20,790円
EA708AE-2	本体	31,300円	34,430円

オプション

項目/品番	EA708AE-1	EA708AE-2
直流・交流電圧	4/40/400/600V	600m/6/60/600V
直流・交流電流	400μ/400A	600μ/600A
抵抗	400/4k/40k/400k/4M/40MΩ	60/600/6k/60k/600k/6M/60MΩ
静電容量	51.2n/512n/5.12μ/51.2μ/100μF	6n/60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/60mF

- 電源…単4電池×3本(付属)
- サイズ…95(W)×40(D)×250(H)mm
- 重量…385g ●テストリード付
- 垂直に開くスライド式ジョーでクランプしやすい。

デジタルクランプメーター

- 0.1mA~1000Aのワイド計測、記録計出力付
- 交流電流…200m/2/20/200/1000A
- 最大窓径…80mm
- 電源…単4電池×2本(付属)
- サイズ…138(W)×37(D)×225(H)mm
- 重量…500g



品番 EA708MB	価格49,000円	税込価格(10%) 53,900円
------------	-----------	-------------------

ミニクランプメーター

- 測定機能…交流電流(クランプ式)
- 測定範囲…20A/200A
- 使用回路電圧…AC600V以下
- ホールド機能付
- 測定導体径…33mm
- 電源…LR-44×2個(付属)
- サイズ…54(W)×20(D)×155(H)mm
- 重量…85g ●ケース付



品番 EA708S	価格9,300円	税込価格(10%) 10,230円
-----------	----------	-------------------

クランプデータロガー

- 精度…±(1%rdg+5dgt)
- 記録間隔…1/10/30/60分



品番	測定範囲	クランプ径	価格	税込価格(10%)
EA742GE-1	0.1mA~999.9mA	φ20mm	150,000円	165,000円
EA742GE-2	0.1mA~999.9mA	φ50mm	150,000円	165,000円

- 記録容量…最大20,000データ(内蔵フラッシュメモリ)
- 電源…本体:単4電池×1本(付属)、専用ACアダプタセンサー:単4電池×2本(付属)
- 付属品…専用ACアダプタ、USBケーブル、キャリケース
- 直流配電やPVのP-N漏れ電流測定や回路開閉時の消費電流測定に最適
- USBケーブルで簡単にパソコンにデータ転送してグラフ表示が可能
- 記録済みデータを残したまま次の記録が可能(マルチセッション機能)

フォークテスター

(ドイツ)

- 機能…導通、自動電源ON、LEDライト、(相回転、単相極性テスト(-2のみ))
- フォーク径…14mm
- 電源…単4電池×2本(付属)
- サイズ…62(W)×40(D)×199(H)mm
- 重量…310g



品番	仕様	価格	税込価格(10%)
EA708AF-1	本体	18,900円	20,790円
EA708AF-2	本体	24,200円	26,620円
EA708AF-11	交換用プローブチップ	2,300円	2,530円

項目/品番	EA708AF-1	EA708AF-2
直流・交流電圧	6~600V	6~1000V
直流電流	200A	200A
抵抗	30~100kΩ	30~100kΩ

●ボタン操作無しで電圧・電流・抵抗・導通をテスト

デジタルクランプメーター

- 直流電圧…200mV~600V(オート)
- 交流電圧…2~600V(オート)
- 交流電流…20A/200A/600A(50/60Hz)(マニュアル)
- 抵抗…200Ω~20MΩ(オート)
- 導通…2kΩ
- データホールド
- 最大測定導体径…40mm
- 電源…単4電池×2本(付属)



品番 EA708MC	価格11,800円	税込価格(10%) 12,980円
------------	-----------	-------------------

●サイズ…70(W)×34(D)×223(H)mm
●重量…約400g ●テストリード付 ●ケース付

ミニクランプメーター

- 測定機能…交流電流(クランプ式)
- 測定範囲…0~20A/200A(分解能10mA)
- 表示…3.5桁、最大表示「1999」、単位記号付
- 最大測定導体径…30mm
- 電源…LR-44又はSR-44×2個(付属)
- サイズ…48(W)×20(D)×146(H)mm
- 重量…100g ●ケース付



品番 EA708SB	価格18,800円	税込価格(10%) 20,680円
------------	-----------	-------------------

デジタルクランプメーター

- 直流電圧…200mV~600V(オートレンジ)
- 交流電圧…2~600V(オートレンジ)
- 交流電流…20/200/2000A(マニュアル)
- 抵抗…200Ω~20MΩ(オートレンジ)
- 使用回路電圧…AC600V以下
- 最大測定導体径…55mm
- 電源…単4電池×2本(付属)



品番 EA708B-20	価格15,600円	税込価格(10%) 17,160円
--------------	-----------	-------------------

●サイズ…70(W)×34(D)×240(H)mm
●重量…約450g ●テストリード付 ●ケース付

【微小電流】デジタルクランプメーター

- 測定機能…直流・交流電流
- 測定範囲…直流:0~100m/1000mA、交流:0~100m/1000mA/10A
- 使用回路電圧…AC600V以下
- 電源…単3電池×4本(付属)
- サイズ…本体:78(W)×32(D)×155(H)mm、クランプ部:59(W)×23(D)×158(H)mm
- 記録計出力付、キャリングケース付
- 直流のmAの微小電流がクランプセンサーで簡単に測定可能



品番 EA708SN-2	クランプ径 30mm	重量 100g	価格 64,800円	税込価格(10%) 71,280円
--------------	------------	---------	------------	-------------------

ミニクランプテスター

- 測定機能…交流電流(クランプ式)
- 測定範囲…0~200mA/100A
- 使用回路電圧…AC600V以下
- 測定導体径…23mm
- 電源…LR-44×2個(付属)
- サイズ…45(W)×20(D)×140(H)mm
- 重量…85g ●ケース付
- 漏れ電流が計れます。



品番 EA708SL	価格24,500円	税込価格(10%) 26,950円
------------	-----------	-------------------

クリップアダプターセット



品番	先端サイズ	全長	価格	税込価格(10%)
EA707CK-1	φ1×10mm	190mm	1,320円	1,452円
EA707CK-2	φ1×20mm	200mm	1,430円	1,573円

●ワニ口クリップ最大開口…4mm
●ソケット径…φ7.8mm
●コネクタなどの微細部の測定に。

テストリード棒



品番	ピン先径	全長	価格	税込価格(10%)
EA707NA-1	2mm	約0.9m	1,000円	1,100円
EA707NA-4	0.7mm, 2mm(交換式)	約1m	1,600円	1,760円

●プラグ径…4mm
●-4付属のφ0.7mmピンは形状記憶合金です。

真の実効値とは
真の実効値機能とは正弦波以外の交流電圧・電流の真の値を測定できる機能です。

デジタルクランプメーター

- 歪み波形対応(真の実効値指示型)
- 直流・交流電圧…400m/4/40/400/600V
- 直流・交流電流…40/400/2000A
- 抵抗…400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
- 周波数…100Hz~1000kHz
- 電源…単4電池×2本(付属)
- サイズ…70(W)×34(D)×240(H)mm



品番 EA708B-21	価格39,800円	税込価格(10%) 43,780円
--------------	-----------	-------------------

●重量…約500g ●テストリード付 ●ケース付

ミニリーククランプテスター

- 測定機能…交流電流・負荷電流
- 測定範囲…0~30mA/300mA/30A/300A(50/60Hz)
- 使用回路電圧…AC600V以下
- 測定導体径…40mm
- 使用温度…0~40℃(80%RH以下)
- 電源…LR-44又はSR-44×2個(付属)
- サイズ…64(W)×23(D)×162(H)mm
- 重量…約125g ●ケース付



品番 EA708LC	価格31,500円	税込価格(10%) 34,650円
------------	-----------	-------------------

[lor]リークテスター



品番	セット内容(クランプ径)	価格	税込価格(10%)
EA708LB-12	φ30×φ40mm	155,000円	170,500円

- 活線状態における絶縁管理が可能
- 漏れ電流(Io)・有効漏れ電流(lor)・対地絶縁抵抗値(MΩ)を測定
- 測定ライン…単相2線、単相3線、三相3線、三相4線(50/60Hz)
- 測定項目…漏れ電流実効値(Irms)、漏れ電流基本波値(Io)、有効漏れ電流値(lor)、対地絶縁抵抗値(R)、他
- 測定範囲…交流電圧:500V
漏れ電流:20.000mA/200.00mA/2.0000A/5.0000A
- 精度…漏れ電流実効値(Irms): ±0.5%rdg, ±0.2%fs、クランプセンサー精度
有効漏れ電流値(lor): ±0.5%rdg, ±0.2%fs、クランプセンサー精度
+位相θ精度による誤差
- インターフェイス…USB2.0、対応OS Windows 2000/XP/Vista
- 電源…単3電池×4本(付属)
- サイズ…90(W)×45(D)×159(H)mm ●重量…440g
- 付属品…電圧コード、USBケーブル、携帯用ケース

テストリード棒



品番	ピン先径	全長	価格	税込価格(10%)
EA707NA-2	2mm(短絡保護キャップ付)	約1m	1,000円	1,100円
EA707NA-3	0.7mm, 2mm(交換式)	約1m	1,600円	1,760円

●プラグ径…4mm
●-3付属のφ0.7mmピンは形状記憶合金です。

注意 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。



電池は、P.1904~P.1906に掲載しております。