

ヒートガン



- 電源…AC100V (50/60Hz)
- 消費電力…1000W
- サイズ…260×75×190(H)mm

品番	温度	風量	価格	税込価格 (10%)
EA365HC	500℃	200ℓ/min	9,700円	10,670円

ノズルアタッチメント [EA365HC用]



- EA365HC用
- 集中加熱用

品番 EA365HC-1	価格 2,500円	税込価格 (10%) 2,750円
--------------	-----------	-------------------

ノズルアタッチメント [EA365HC用]



品番	用途	価格	税込価格 (10%)
EA365HA-1	全周加熱用	350円	385円
EA365HA-2	幅の広い加工用	970円	1,067円

- EA365HC用

ヒートガンキット (温度調節付)



品番	温度	風量	価格	税込価格 (10%)
EA365HA-20	50~530℃ (連続可変)	150~280ℓ/min	19,300円	21,230円
EA365HA-10	本体のみ		11,900円	13,090円

- 電源…AC100V・1,000W
- サイズ…240×70×190(H)mm
- 重量…600g ●コード長…1.8m
- 温度・風量無段階コントロール機能搭載
- 冷凍機、ショーケース等のメンテナンス時に、収納チューブの加熱にもお使い頂けます。
- 付属品…ノズル4種類、ケース

ノズルアタッチメント [EA365HA-10用]



品番	用途	価格	税込価格 (10%)
EA365HA-11	全周加熱用	600円	660円
EA365HA-12	幅の広い加工用	1,000円	1,100円
EA365HA-13	集中加熱用	2,000円	2,200円
EA365HA-14	曲げ加工用	600円	660円

- EA365HA-10用
- EA365HA-14をご使用の際はEA365HA-13が必要です。
- IEEA365HA、IEEA365HBには使用できません。

ヒートガンキット



品番	温度	風量	価格	税込価格 (10%)
EA365AB	260℃/400℃ (2段階調節)	260ℓ/min	7,200円	7,920円

- 電源…AC120V・1,200W
- サイズ…214×80×194(H)mm ●重量…660g
- コード長…1.8m(アース付) ●プラグ…接地2P式
- 付属品…48mmワイドノズル、79mmワイドノズル、32mmフックノズル、23mmピンポイントノズル
- ケース付

《電圧120V以上の機器の使い方》



ヒートガン



品番	温度	風量	価格	税込価格 (10%)
EA365RH	250~500℃	250~500ℓ/min	9,400円	10,340円

- スイッチ…2段切替スイッチ (弱・強)
- 電源…100V・1,200W
- サイズ…245×83×250(H)mm
- 重量…570g
- コード長…2m
- 付属品…ノズル4種類、スクレーパー、樹脂ケース

ヒートブロウ



品番	温度	風量	価格	税込価格 (10%)
EA365DA-2	260℃	1,330ℓ/min	34,600円	38,060円

- サイズ…305×152×228(H)mm
- 消費電力…1,680W
- 重量…2.7kg
- コード長…1.8m
- プラグ…接地2P式
- 角度調節…縦方向約90°

ヒートガン



品番	温度	風量	価格	税込価格 (10%)
EA365RA-2A	50~550℃	LOW: 250ℓ/min, HI: 500ℓ/min	9,200円	10,120円

- 電源…AC100V・1,200W
- サイズ…255×82×205(H)mm
- 重量…0.58kg ●コード長…2m
- 付属品…ノズル4種類、スクレーパー2種類、チャリングケース
- 用途に応じて温度調節できるダイヤル付
- 自立するので上向き作業にも便利

溶着ローラー



品番	ローラーサイズ	価格	税込価格 (10%)
EA365HA-21	φ35×40mm	3,100円	3,410円

- 全長…186mm
- 材質…ローラー:ウレタン
- ハンドル:木柄
- 塩化ビニールシートの溶着などに使用頂けます。

ノズルアタッチメント [IEEA365A・EA365HA・HB・HB-10用]



品番	用途	価格	税込価格 (10%)
EA365HA-3	4-5取付用ホルダー	2,410円	2,651円
EA365HA-4	カーペット等の加工用	3,860円	4,246円
EA365HA-5	塩化ビニールシートの溶着用	400円	440円

- EA365HA-4、-5をご使用の際は、EA365HA-3が必要です。
- 3は単体でも集中加熱用として使用できます。

ヒートガン



品番	温度	風量	価格	税込価格 (10%)
EA365SC	50~600℃ (10℃単位調節可能)	0.1~0.35m³/min	30,000円	33,000円

- 電源…100V・1,300W
- サイズ…245(W)×86(D)×201(H)mm
- 重量…1.0kg
- コード長…1.7m
- 任意の温度・風量を4件までメモリ保存可能

ノズルアタッチメント (EA365SC用)



品番	サイズ (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA365SB-1	吹出φ20	1,400円	1,540円
EA365SB-2	幅80	2,300円	2,530円
EA365SB-3	吹出φ15×全長60	2,200円	2,420円
EA365SB-4	36×60	2,200円	2,420円
EA365SB-7	吹出φ75×全長78	2,200円	2,420円
EA365SB-9	吹出φ10×全長62	1,700円	1,870円
EA365SB-10	吹出φ6×全長50	2,100円	2,310円

- 取付内径(1~9)…φ34mm
- 10 (溶接用ノズル)をご使用の際は、-9の先端ノズルが必要です。

ヒートガンキット



品番	温度	風量	価格	税込価格 (10%)
EA365VA-11	450℃	180ℓ/min	21,400円	23,540円

- 電源…AC100V (50/60Hz) ●消費電力…1,000W
- サイズ…213×70×191(H)mm
- 重量…約750g ●コード長…3m
- 付属品…ノズル3種類、スチールケース

小型ヒートガン



品番	温度	風量	価格	税込価格 (10%)
EA365V-1A	350℃	0.088m³/min	6,800円	7,480円

- サイズ…φ47×245mm
- 重量…約240g (電源コード除く)


ヒートガンキット (温度可変式)



品番	温度	風量	価格	税込価格 (10%)
EA365VA-12	250~600℃	180ℓ/min	30,500円	33,550円
EA365VA-2	本体のみ		21,000円	23,100円
EA365VD-1	スプーンノズル		1,600円	1,760円
EA365VD-2	集中ノズル		1,600円	1,760円
EA365VD-3	平型ノズル		3,000円	3,300円

- 電源…AC100V (50/60Hz) ●消費電力…1,020W
- サイズ…253×70×200(H)mm
- 重量…約950g ●コード長…3m
- 付属品…ノズル3種類、スチールケース
- 強弱機能で幅広い作業に対応

ノズルアタッチメント [EA365VA-1・2・4・10・VB-3用]



品番	形状	価格	税込価格 (10%)
EA365VD-1	スプーンノズル	1,600円	1,760円
EA365VD-2	集中ノズル	1,600円	1,760円
EA365VD-3	平形ノズル	3,000円	3,300円

- EA365VA-1、-2、-10 (当頁) VB-3、VA-4 (P.965) 用
- EA365VD-1のみ EA365VB-1 (P.965) に使用可

ヒートガンセット



品番	温度	風量	価格	税込価格 (10%)
EA365VA-10	450℃	180ℓ/min	14,000円	15,400円

- 電源…AC100V・1,000W
- スイッチ…3段切替スイッチ (切・送風・熱風)
- サイズ…213×70×191(H)mm
- 重量…約750g ●コード長…3m
- 付属品…スプーンノズル×1個、熱風集中ノズル×1個

L型スタンド



品番 EA365VD-21	価格 21,000円	税込価格 (10%) 23,100円
---------------	------------	--------------------

- クランプ範囲…45mm以下
- サイズ…80×155×360(H)mm
- 机などに簡単に固定できます。