

### エアードスター [アルミ製]

(ドイツ)

- 高品質で頑丈です
- 最高使用圧力…1.2MPa
- ホース取付ねじ…G1/4"
- ノズル取付ねじ…M12×1.25
- 本体材質…アルミ製

**LUDECKE**

品番 EA123AB-10 価格 **2,360円** 税込価格(10%) 2,596円

● ノズル・プラグは付属しておりません。

### エアードスター [アルミ製]

(ドイツ)

- 最高使用圧力…1.2MPa

**LUDECKE**

品番 EA123AB-11A 価格 **2,360円** 税込価格(10%) 2,596円

● ノズル穴径…2mm

● 本体材質…アルミ製 ● プラグ付

● ノズル取付ねじ…M12×1.25

● 標準ノズル…EA123AB-31

### ロングノズルエアードスター [アルミ製]

(ドイツ)

- 最高使用圧力…1.2MPa
- ノズル長…150mm
- 本体材質…アルミ製
- プラグ付
- ノズル取付ねじ…M12×1.25
- 標準ノズル…EA123AB-22

**LUDECKE**

品番 EA123AB-12A 価格 **3,150円** 税込価格(10%) 3,465円

### 静音ノズル付エアードスター [アルミ製]

(ドイツ)

- 最高使用圧力…1.2MPa

**LUDECKE**

品番 EA123AB-13 価格 **2,840円** 税込価格(10%) 3,124円

● 静音ノズル仕様 ● 本体材質…アルミ製

● プラグ付 ● ノズル取付ねじ…M12×1.25

● 標準ノズル…EA123AB-32

### エアークンプレッサー付エアードスター [アルミ製]

(ドイツ)

- 最高使用圧力…1.2MPa

**LUDECKE**

品番 EA123AB-14 価格 **3,400円** 税込価格(10%) 3,740円

● エアークンプレッサー付仕様 ● 本体材質…アルミ製

● プラグ付 ● ノズル取付ねじ…M12×1.25

● 標準ノズル…EA123AB-33

### 増量ノズル付エアードスター [アルミ製]

(ドイツ)

- 最高使用圧力…1.2MPa

**LUDECKE**

品番 EA123AB-16 価格 **3,540円** 税込価格(10%) 3,894円

● 増量ノズル仕様 ● 本体材質…アルミ製

● プラグ付 ● ノズル取付ねじ…M12×1.25

● 標準ノズル…EA123AB-35

### 静音ノズル付エアードスター [アルミ製]

(ドイツ)

- 最高使用圧力…1.2MPa

**LUDECKE**

品番 EA123AB-17 価格 **4,140円** 税込価格(10%) 4,554円

● 静音ノズル(真鍮製)仕様 ● 本体材質…アルミ製

● プラグ付 ● ノズル取付ねじ…M12×1.25

● 標準ノズル…EA123AB-36

### エアードスター (レバー操作式流量調整)

(ドイツ)

- 握り加減で流量調節がスムーズに行えます
- 最高使用圧力…1.2MPa
- ホース取付ねじ…G1/4"
- ノズル取付ねじ…M12×1.25

**LUDECKE**

品番 EA123AB-40 価格 **2,580円** 税込価格(10%) 2,838円

● 本体材質…アルミ製

● ノズル・プラグは付属しておりません。

### ポイントノズル付エアードスター (レバー操作式流量調整)

(ドイツ)

- 最高使用圧力…1.2MPa

**LUDECKE**

品番 EA123AB-41 価格 **2,540円** 税込価格(10%) 2,794円

● ノズル穴径…2mm

● ノズル取付ねじ…M12×1.25

● 本体材質…アルミ製

● プラグ付

● 握り加減で流量調節がスムーズに行えます。

● 標準ノズル…EA123AB-31

### ロングノズルエアードスター (レバー操作式流量調整)

(ドイツ)

- 最高使用圧力…1.2MPa
- ノズル穴径…2mm

**LUDECKE**

品番 EA123AB-42 価格 **3,330円** 税込価格(10%) 3,663円

● ノズル取付ねじ…M12×1.25

● 本体材質…アルミ製 ● プラグ付

● 握り加減で流量調節がスムーズに行えます。

● 標準ノズル…EA123AB-22

### 静音ノズル付エアードスター (レバー操作式流量調整)

(ドイツ)

- 最高使用圧力…1.2MPa

**LUDECKE**

品番 EA123AB-43 価格 **4,320円** 税込価格(10%) 4,752円

● 静音ノズル仕様

● ノズル取付ねじ…M12×1.25

● 本体材質…アルミ製 ● プラグ付

● 握り加減で流量調節がスムーズに行えます。

● 標準ノズル…EA123AB-36

### 先曲ノズル付エアードスター (レバー操作式流量調整)

(ドイツ)

- 最高使用圧力…1.2MPa
- 120mm先曲ノズル仕様
- ノズル穴径…2mm

**LUDECKE**

品番 EA123AB-44 価格 **4,380円** 税込価格(10%) 4,818円

● ノズル取付ねじ…M12×1.25

● 本体材質…アルミ製 ● プラグ付

● 握り加減で流量調節がスムーズに行えます。

● 標準ノズル…EA123AB-120

### エアークンプレッサー付エアードスター (レバー操作式流量調整)

(ドイツ)

- 最高使用圧力…1.2MPa

**LUDECKE**

品番 EA123AB-45 価格 **3,640円** 税込価格(10%) 4,004円

● エアークンプレッサー付機能ノズル仕様

● ノズル穴径…2mm

● ノズル取付ねじ…M12×1.25

● 本体材質…アルミ製 ● プラグ付

● 握り加減で流量調節がスムーズに行えます。

● 標準ノズル…EA123AB-34

### エアードスター用ノズル (多機能)

(ドイツ)

- 通常ノズルと同じエアークン消費電で20%以上の吹きつけ効果が得られます
- 材質…スチール

**LUDECKE**

品番 EA123AB-37 価格 **1,490円** 税込価格(10%) 1,639円

● ノズル穴径…1.5mm

● 取付ねじ…M12×1.25

● エアークンプレッサー付・増量・静音機能付

### エアードスター用ノズル

(ドイツ)

品番	仕様	価格	税込価格(10%)
EA123AB-120	120mm先曲ノズル	2,220円	2,442円
EA123AB-165	165mm先曲ノズル	2,240円	2,464円
EA123AB-260	260mm先曲ノズル	2,300円	2,530円

● 本体材質…スチール

● ノズル穴径…2mm

● 取付ねじ…M12×1.25

● EA123AB-10～17、40～45用

### エアークンプレッサー

(ドイツ)

- 最大使用圧力…1.0MPa
- ホース取付ねじ…G1/4"
- ノズル取付ねじ…G1/8"

### エアードスター用ノズル

(ドイツ)

品番	仕様	価格	税込価格(10%)
EA123AB-22	150mmノズル(φ2mm)	1,090円	1,199円
EA123AB-31	ポイントノズル(φ2mm)	160円	176円
EA123AB-32	静音ノズル	720円	792円
EA123AB-33	エアークンプレッサー付ノズル	1,420円	1,562円
EA123AB-34	増量ノズル	1,460円	1,606円
EA123AB-35	静音・エアークンプレッサー付ノズル	1,540円	1,694円

● 真鍮製

品番 EA123AB-36 静音ノズル 2,190円 税込価格(10%) 2,409円

● 取付ねじ…M12×1.25 ● ノズル穴径…2mm **LUDECKE**

● EA123AB-10～17、40～45用

### エアークンプレッサー

(ドイツ)

- 最大使用圧力…1.0MPa
- ホース取付ねじ…G1/4"
- ノズル取付ねじ…G1/8"

**LUDECKE**

品番	ノズル長(mm)	エアークン量(ℓ/min)	穴径(mm)	価格	税込価格(10%)
EA123AC-12	100	176	3	3,650円	4,015円

● 本体材質…アルミダイカスト製

● 自転車・バイク等のハンドルグリップを取り外すのに適しています。

### エアークンプレッサー

(ドイツ)

- 使用圧力…1.0MPa
- ホース取付ねじ…G1/4"
- ノズル取付ねじ…G1/8"
- 本体材質…アルミダイカスト製

**LUDECKE**

品番	ノズル長(mm)	エアークン量(ℓ/min)	穴径(mm)	価格	税込価格(10%)
EA123AK	15	150	2	2,600円	2,860円

### エアークンプレッサー

(ドイツ)

- 最大使用圧力…1.0MPa
- 本体材質…アルミダイカスト製
- ノズル取付ねじ…G1/8"

**LUDECKE**

品番	ノズル長(mm)	エアークン量(ℓ/min)	穴径(mm)	プラグ	価格	税込価格(10%)
EA123EB-1	24	125	2	付	1,480円	1,628円

### エアークンプレッサー用ノズル

(ドイツ)

品番	仕様	価格	税込価格(10%)
EA123AD-6	300mmノズル	3,770円	4,147円

● 使用圧力…0.7MPa

● 本体材質…アルミダイカスト製

● ノズル取付ねじ…G1/8"

● ノズルは大きく曲げられます。

### エアークンプレッサー (フレキシブルノズル)

(ドイツ)

品番	ノズル長(mm)	エアークン量(ℓ/min)	穴径(mm)	プラグ	価格	税込価格(10%)
EA123AE-15	300	140	2.3	付	4,130円	4,543円

● 使用圧力…0.7MPa

● タケノコ径…8.5mm (-3Fのみ)

● 本体材質…アルミダイカスト製

● ノズル取付ねじ…G1/8"

### エアークンプレッサー (フレキシブルノズル)

(ドイツ)

品番	ノズル長(mm)	エアークン量(ℓ/min)	穴径(mm)	価格	税込価格(10%)	
EA123AE-3F	300	140	2.3	付	4,180円	4,598円

● 使用圧力…0.7MPa

● タケノコ径…8.5mm (-3Fのみ)

● 本体材質…アルミダイカスト製

● ノズル取付ねじ…G1/8"

### フレキシブルノズル

(ドイツ)

品番	ノズル長(mm)	穴径(mm)	プラグ	価格	税込価格(10%)
EA123AH-150	150	2.3	6	1,690円	1,859円
EA123AH-200	200	2.3	6	1,830円	2,013円
EA123AH-300	300	2.3	6	1,960円	2,156円

● 取付ねじ…G1/8"

● 本体材質…銅、11ナイロン

● ノズル部は曲げることができます。

● エアークン吐出量…150-200:150ℓ/min -300:140ℓ/min

### エアークンプレッサー (フレキシブルノズル)

(ドイツ)

品番	ノズル長(mm)	エアークン量(ℓ/min)	穴径(mm)	プラグ	価格	税込価格(10%)
EA123BF-20	300	145	2	付	2,830円	3,113円

● 最大使用圧力…1.0MPa

● 本体材質…アルミダイカスト

● ノズル取付ねじ…G1/8"

### エアークンプレッサー (フレキシブルノズル)

(ドイツ)

品番	ノズル長(mm)	エアークン量(ℓ/min)	穴径(mm)	プラグ	価格	税込価格(10%)
EA123BF-20	300	145	2	付	2,830円	3,113円

● 最大使用圧力…1.0MPa

● 本体材質…アルミダイカスト

● ノズル取付ねじ…G1/8"

### エアークンプレッサー (フレキシブルノズル)

(ドイツ)

品番	ノズル長(mm)	エアークン量(ℓ/min)	穴径(mm)	価格	税込価格(10%)	
EA123AE-15	300	140	2.3	付	4,130円	4,543円

● 使用圧力…0.7MPa

● タケノコ径…8.5mm (-3Fのみ)

● 本体材質…アルミダイカスト製

● ノズル取付ねじ…G1/8"

### フレキシブルノズル

(ドイツ)

品番	ノズル長(mm)	穴径(mm)	プラグ	価格	税込価格(10%)
EA123AH-150	150	2.3	6	1,690円	1,859円
EA123AH-200	200	2.3	6	1,830円	2,013円
EA123AH-300	300	2.3	6	1,960円	2,156円

● 取付ねじ…G1/8"

● 本体材質…銅、11ナイロン

● ノズル部は曲げることができます。

● エアークン吐出量…150-200:150ℓ/min -300:140ℓ/min

**注意**

● 安全のため作業時には必ず保護めがね、ゴーグルを着用下さい。

P.1592～に多数掲載しています。



**注意** 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。