

### 雄ねじソケット(残圧抜き機構)

- 使用圧力…0.63MPa
- 材質…ナイロン(ガラス繊維入り)・鉄
- 残圧抜き機構付

品番	ねじサイズ	価格	税込価格(10%)
EA140VA-2	R1/4"	980円	1,078円
EA140VA-3	R3/8"	990円	1,089円
EA140VA-4	R1/2"	1,040円	1,144円

### 雌ねじソケット(残圧抜き機構)

- 使用圧力…0.63MPa
- 材質…ナイロン(ガラス繊維入り)・鉄
- 残圧抜き機構付

品番	ねじサイズ	価格	税込価格(10%)
EA140VB-2	Rc1/4"	1,000円	1,100円
EA140VB-3	Rc3/8"	1,030円	1,133円
EA140VB-4	Rc1/2"	1,090円	1,199円

### タケノコ型ソケット(残圧抜き機構)

- 使用圧力…0.63MPa
- 材質…ナイロン(ガラス繊維入り)・鉄
- 残圧抜き機構付

品番	適合ホース内径	価格	税込価格(10%)
EA140VC-8	8mm	1,030円	1,133円
EA140VC-10	10mm	1,030円	1,133円
EA140VC-13	13mm	1,030円	1,133円


### ウレタンホース用ソケット(残圧抜き機構)

- 使用圧力…0.63MPa
- 材質…ナイロン(ガラス繊維入り)・鉄
- 残圧抜き機構付

品番	適合ホース(内径×外径)mm	価格	税込価格(10%)
EA140VD-3	φ6.5×10	1,080円	1,188円
EA140VD-4	φ8.5×12	1,130円	1,243円

### 残圧抜き機構

供給された圧縮空気は仕事を終えた後、一般的に圧力が残った状態(残圧)となります。残圧抜き機構は、プラグを抜く際に2段階の工程を行います。ソケットを引くことで小穴を露出させ、圧力を逃がします(1段階目)。ソケットを押し、プラグを外します(2段階目)。



### 雄ねじソケット(残圧抜き機構)

(フランス)

- エア用
- 使用圧力…1.2MPa
- 残圧抜き機構付

prevost

### 雌ねじソケット(残圧抜き機構)

(フランス)

- エア用
- 使用圧力…1.2MPa
- 残圧抜き機構付

prevost

### タケノコ型プラグ(超軽量)

- 使用圧力…1.0MPa
- 材質…アルミマグネシウム

品番	適合ホース内径	価格	税込価格(10%)
EA140FA-9	8mm	450円	495円

●重量…6g

### ウレタンホース用プラグ(超軽量)

- 使用圧力…1.0MPa
- 材質…アルミマグネシウム

品番	適合ホース内径	適合ホース外径	価格	税込価格(10%)
EA140FB-6.5	6.5mm	10mm	750円	825円

●重量…15g

### 雄ねじソケット(残圧抜き機構)

- クイックリリースタイプ(ワンプッシュタイプ)
- プラグを抜く際に回路内の残圧を逃がす事によりホースの跳ね返りが発生しません。

### 雌ねじソケット(残圧抜き機構)

- クイックリリースタイプ(ワンプッシュタイプ)
- プラグを抜く際に回路内の残圧を逃がす事によりホースの跳ね返りが発生しません。

### 雌ねじプラグ(超軽量)

- 使用圧力…1.0MPa
- 材質…アルミマグネシウム

品番	ねじサイズ	価格	税込価格(10%)
EA140FC-2T	Rc1/4"	450円	495円
EA140FC-2F	G1/4"	450円	495円

●重量…2T:7g  
2F:8g

### 雄ねじプラグ(超軽量)

- 使用圧力…1.0MPa
- 材質…アルミマグネシウム

品番	ねじサイズ	価格	税込価格(10%)
EA140FD-2T	R1/4"	450円	495円

●重量…7g

### 雄ねじプラグ(樹脂製)

- 最大使用圧力…1.45MPa
- 材質…樹脂製

品番	ねじサイズ	価格	税込価格(10%)
EA140ET-2	R1/4"	70円	77円
EA140ET-3	R3/8"	80円	88円

### タケノコ型プラグ(樹脂製)

- 最大使用圧力…1.45MPa

品番	適合ホース内径	価格	税込価格(10%)
EA140ET-13	13mm	160円	176円

●材質…樹脂製(タケノコ部:鉄)

### ウレタンホース用ソケット(超軽量)

- 使用圧力…1.0MPa
- 材質…アルミマグネシウム

品番	適合ホース内径	適合ホース外径	価格	税込価格(10%)
EA140FJ-6.5	6.5mm	10mm	1,700円	1,870円

●重量…41g

### 雌ねじソケット(超軽量)

- 使用圧力…1.0MPa
- 材質…アルミマグネシウム

品番	ねじサイズ	価格	税込価格(10%)
EA140FK-2	Rc1/4"	1,500円	1,650円

●重量…31g

### ウレタンホース用プラグ(樹脂製)

- 最大使用圧力…1.45MPa
- 材質…樹脂製

品番	適合ホース(内径×外径)mm	価格	税込価格(10%)
EA140EV-6.5	φ6.5×10	95円	105円
EA140EV-8	φ8×12	110円	121円

### [ワンプッシュ]雄ねじソケット(樹脂製)

- 最大使用圧力…1.45MPa
- 材質…樹脂製
- ワンプッシュ式

品番	ねじサイズ	価格	税込価格(10%)
EA140EX-2	R1/4"	630円	693円
EA140EX-4	R1/2"	660円	726円

### 雄ねじソケット(超軽量)

- 使用圧力…1.0MPa
- 材質…アルミマグネシウム

品番	ねじサイズ	価格	税込価格(10%)
EA140FL-2	R1/4"	1,500円	1,650円

●重量…31g

### エアークップリング(20型)

品番	分岐	サイズ(W×D×H)mm	価格	税込価格(10%)
EA140DN-2	2連	65×19×70	1,560円	1,716円
EA140DN-3	3連	96×19×70	2,220円	2,442円
EA140DN-4	4連	125×19×70	2,900円	3,190円
EA140DN-5	5連	155×19×70	3,520円	3,872円

- 使用圧力…1.5MPa
- 材質…合金
- ねじサイズ…Rc1/4" (ボデー側)

### [ワンプッシュ]タケノコ型ソケット(樹脂製)

- 最大使用圧力…1.45MPa
- 材質…樹脂製
- ワンプッシュ式

品番	適合ホース内径	価格	税込価格(10%)
EA140EX-9.5	9.5mm	730円	803円

●材質…樹脂製(タケノコ部:鉄)

### [ワンプッシュ]ウレタンホース用ソケット(樹脂製)

- 最大使用圧力…1.45MPa
- 材質…樹脂製
- ワンプッシュ式

品番	適合ホース(内径×外径)mm	価格	税込価格(10%)
EA140EY-6.5	φ6.5×10	650円	715円

### エアークップリング(20型)

品番	分岐	サイズ(W×D×H)mm	価格	税込価格(10%)
EA140DM-2	2連	65×19×97	1,690円	1,859円
EA140DM-3	3連	96×19×97	2,380円	2,618円

- 使用圧力…1.5MPa
- 材質…合金

### [ワンプッシュ]2連自在エアークップリング(20型)

- 使用圧力…1.5MPa
- 材質…スチール、亜鉛ダイキャスト
- 取付ねじ…Rc1/4"
- ワンプッシュ式

品番	分岐	サイズ(W×D×H)mm	価格	税込価格(10%)
EA140DV-2	2連	63.5×27×68.5	2,290円	2,519円

### 3連エアークップリング(20型)

- 使用圧力…1.5MPa
- 材質…合金

品番	分岐	サイズ(W×D×H)mm	価格	税込価格(10%)
EA140DM-3A	3連	67×35×110	2,170円	2,387円

### 2連エアークップリング(20型)

(日本製)

- 使用圧力…1.0MPa
- 材質…鋼鉄(クロムメッキ)・アルミニウム
- 1本の空気配管から同時に2本の空気を分岐することが出来ます。

品番	分岐	サイズ(W×D×H)mm	価格	税込価格(10%)
EA140DK-2B	2連	68×88×20	2,720円	2,992円

### [ワンプッシュ]2連エアークップリング(20型)

(日本製)

- 使用圧力…0.98MPa
- 材質…鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮・アルミニウム

品番	分岐	サイズ(W×D×H)mm	価格	税込価格(10%)
EA140DK-12	2連	68×90×22	2,950円	3,245円

### [ワンプッシュ]2連自在エアークップリング(20型)

- 使用圧力…1.5MPa
- 材質…スチール、亜鉛ダイキャスト
- 取付ねじ…Rc1/4"
- ワンプッシュ式

品番	分岐	サイズ(W×D×H)mm	価格	税込価格(10%)
EA140DV-2	2連	63.5×27×68.5	2,290円	2,519円

### 3連エアークップリング(自在型)

- 使用圧力…1.5MPa
- 材質…鉄
- 亜鉛ダイキャスト
- 取付ねじ…Rc(PT)1/4"
- ワンプッシュ式

品番	分岐	サイズ(W×D×H)mm	価格	税込価格(10%)
EA140DV-3A	3連	93.5×27×77	3,360円	3,696円

### [ワンプッシュ]エアークップリング(20型)

- 使用圧力…1.5MPa
- 材質…合金

品番	分岐	サイズ(W×D×H)mm	価格	税込価格(10%)
EA140DE-2	2連	65×19×97	3,360円	3,696円
EA140DE-3	3連	90×19×97	4,740円	5,214円
EA140DE-4	4連	130×19×97	6,050円	6,655円

●プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続ができます。  
●プラグ側がRc3/8" ねじになっています。

**注意**  
指定空気圧力以上の使用は製品の破損・事故の原因となりますので、圧力計、減圧弁等を設置して、必ず適正な空気圧力で使用して下さい。

### [ワンプッシュ]エアークップリング(20型)

- 使用圧力…1.5MPa
- 材質…合金

品番	分岐	サイズ(W×D×H)mm	価格	税込価格(10%)
EA140DK-2D	2連	65×19×104	2,390円	2,629円
EA140DK-3A	3連	96×19×104	3,320円	3,652円

●プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。