

### パネル縁

コ型 工型 出隅 入隅

品番	仕様	長さ (mm)	溝幅 (mm)	入数	価格	税込価格 (10%)
EA440HW-1	コ型	600	3.5	10	2,880円	3,168円
EA440HW-2	コ型	1000	3.5	10	3,220円	3,542円
EA440HW-6	工型	600	3.5	10	2,880円	3,168円
EA440HW-7	工型	1000	3.5	10	3,220円	3,542円
EA440HW-11	出隅	600	3.5	10	5,640円	6,204円
EA440HW-12	出隅	1000	3.5	10	6,330円	6,963円
EA440HW-16	入隅	600	3.5	10	5,640円	6,204円
EA440HW-17	入隅	1000	3.5	10	6,330円	6,963円

●材質…アルミ合金  
●アルミ複合板用ジョイント。板厚3mmのパネル類に対応しています。

コ型 工型 出隅 入隅

### アルミフラットバー

●材質…アルミニウム

品番	サイズ (A×t) mm	全長 (m)	入数	価格	税込価格 (10%)
EA440HF-1	15×3	1	10	2,910円	3,201円
EA440HF-2B	20×2	1	10	2,880円	3,168円
EA440HF-2C	20×3	1	10	4,260円	4,686円
EA440HF-3B	30×2	1	10	4,260円	4,686円
EA440HF-3C	30×3	1	10	6,200円	6,820円
EA440HF-4	40×3	1	5	4,140円	4,554円
EA440HF-5	50×3	1	5	5,180円	5,698円
EA440HF-101	15×3	2	10	5,600円	6,160円
EA440HF-102B	20×2	2	10	5,080円	5,588円
EA440HF-102C	20×3	2	10	7,570円	8,327円
EA440HF-103B	30×2	2	10	7,470円	8,217円
EA440HF-103C	30×3	2	10	11,200円	12,320円
EA440HF-104	40×3	2	5	7,420円	8,162円
EA440HF-105	50×3	2	5	9,280円	10,208円

### 角型保護キャップ

シルバー ブラック

カラー:シルバー

品番	サイズ (mm)			価格	税込価格 (10%)
	A	B	H		
EA983FP-41	15	15	2	240円	264円
EA983FP-42	20	20	2	280円	308円
EA983FP-43	30	30	2	340円	374円
EA983FP-44	50	50	2	500円	550円

カラー:ブラック

品番	サイズ (mm)			価格	税込価格 (10%)
	A	B	H		
EA983FP-41B	15	15	2	240円	264円
EA983FP-42B	20	20	2	280円	308円
EA983FP-43B	30	30	2	340円	374円
EA983FP-44B	50	50	2	500円	550円

●材質…ナイロン ●角パイプ用 (2個価格)

### 角型保護キャップ

シルバー ブラック

カラー:シルバー

品番	サイズ (mm)			価格	税込価格 (10%)
	A	B	H		
EA983FP-51	25	25	2	300円	330円
EA983FP-52	40	40	2	420円	462円
EA983FP-53	60	60	2	680円	748円
EA983FP-54	100	100	2	1,160円	1,276円

カラー:ブラック

品番	サイズ (mm)			価格	税込価格 (10%)
	A	B	H		
EA983FP-51B	25	25	2	300円	330円
EA983FP-52B	40	40	2	420円	462円
EA983FP-53B	60	60	2	680円	748円
EA983FP-54B	100	100	2	1,160円	1,276円

●材質…ナイロン ●角パイプ用 (2個価格)

### 角型保護キャップ

シルバー ブラック

カラー:シルバー

品番	サイズ (mm)			価格	税込価格 (10%)
	A	B	H		
EA983FP-61	20	30	15	300円	330円
EA983FP-62	20	40	15	340円	374円
EA983FP-63	30	60	15	460円	506円

カラー:ブラック

品番	サイズ (mm)			価格	税込価格 (10%)
	A	B	H		
EA983FP-61B	20	30	15	300円	330円
EA983FP-62B	20	40	15	340円	374円
EA983FP-63B	30	60	15	460円	506円

●材質…ナイロン ●平角パイプ用 (2個価格)

### 角型保護キャップ

●材質…ポリエチレン ●角パイプ用

品番	サイズ (mm)				入数	価格	税込価格 (10%)
	a	b	c	d			
EA983FP-71	16	16	4	182	4個	460円	506円
EA983FP-72	21	21	4	18	4個	560円	616円
EA983FP-73	31	31	5	19	4個	650円	715円
EA983FP-74	50	50	6	23	2個	440円	484円

●材質…ポリエチレン ●角パイプ用

### 銅板

粘着なし 粘着付

品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	粘着	価格	税込価格 (10%)
EA441WA-1	150×300	0.3	無	900円	990円
EA441WA-2		0.5	無	1,360円	1,496円
EA441WA-10		0.1	付	780円	858円

●材質…銅

### 角型保護キャップ

●材質…ポリエチレン ●角パイプ用

品番	サイズ (mm)				入数	価格	税込価格 (10%)
	a	b	c	d			
EA983FP-81	25	25	4	19	4個	600円	660円
EA983FP-82	40	40	6	29.3	4個	740円	814円
EA983FP-83	60	60	2	27.5	2個	460円	506円
EA983FP-84	75	75	7.5	27.5	2個	630円	693円
EA983FP-85	100	100	7	27	2個	790円	869円

●材質…銅 (C1100)

### 銅板

●材質…銅 (C1100)

品番	長さ×幅 (mm)	厚み (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA441VA-11	300×300	1	3,360円	3,696円
EA441VA-12	600×300	1	6,440円	7,084円
EA441VA-21	300×300	2	6,440円	7,084円
EA441VA-22	600×300	2	12,900円	14,190円
EA441VA-31	300×300	3	10,000円	11,000円
EA441VA-32	600×300	3	19,800円	21,780円
EA441VA-42	600×300	4	27,000円	29,700円
EA441VA-51	300×200	5	11,100円	12,210円
EA441VA-52	300×300	5	16,500円	18,150円
EA441VA-53	600×200	5	21,800円	23,980円
EA441VA-54	600×300	5	32,600円	35,860円
EA441VA-61	300×200	6	13,100円	14,410円
EA441VA-62	300×300	6	19,500円	21,450円
EA441VA-63	600×200	6	26,200円	28,820円
EA441VA-64	600×300	6	39,300円	43,230円
EA441VA-72	300×300	7	23,100円	25,410円
EA441VA-73	600×200	7	30,800円	33,880円
EA441VA-74	600×300	7	46,200円	50,820円
EA441VA-81	300×200	8	16,200円	17,820円
EA441VA-82	300×300	8	24,200円	26,620円
EA441VA-83	600×200	8	32,400円	35,640円
EA441VA-84	600×300	8	48,500円	53,350円
EA441VA-101	300×200	10	20,500円	22,550円
EA441VA-103	600×200	10	40,900円	44,990円
EA441VA-104	600×300	10	61,000円	67,100円

### 角型保護キャップ

グレー イエロー (2個価格)

カラー:グレー

品番	W×H×t	価格	税込価格 (10%)
EA983FN-10G	10×10×1.0mm	390円	429円
EA983FN-12G	12×10×1.0mm	430円	473円
EA983FN-15G	15×15×1.0mm	490円	539円
EA983FN-19G	19×15×1.0mm	530円	583円
EA983FN-20G	20×15×1.0mm	570円	627円
EA983FN-25G	25×20×1.5mm	610円	671円
EA983FN-30G	30×20×1.5mm	780円	858円
EA983FN-40G	40×25×2.0mm	1,130円	1,243円
EA983FN-45G	45×25×2.0mm	1,410円	1,551円
EA983FN-50G	50×30×2.0mm	1,480円	1,628円
EA983FN-60G	60×40×2.0mm	2,290円	2,519円
EA983FN-75G	75×50×2.0mm	2,850円	3,135円
EA983FN-90G	90×60×2.0mm	3,220円	3,542円
EA983FN-100G	100×60×3.0mm	3,290円	3,619円
EA983FN-125G	125×70×3.0mm	4,160円	4,576円

カラー:イエロー

品番	W×H×t	価格	税込価格 (10%)
EA983FN-60Y	60×40×2.0mm	2,730円	3,003円
EA983FN-75Y	75×50×2.0mm	3,390円	3,729円
EA983FN-90Y	90×60×2.0mm	3,810円	4,191円
EA983FN-100Y	100×60×3.0mm	3,910円	4,301円
EA983FN-125Y	125×70×3.0mm	4,960円	5,456円

●材質…軟質塩化ビニール  
●角パイプ・角棒等の切断面の保護用キャップ。

断面図  
W寸法=キャップ内寸  
H寸法=はめ込み深さ

### 角型保護キャップ

品番	サイズ (mm)				入数	価格	税込価格 (10%)
	a	b	c	d			
EA983FP-91	30	20	3	20.2	4個	600円	660円
EA983FP-92	40	20	5	18	4個	650円	715円
EA983FP-93	60	30	5	35.4	2個	420円	462円

●材質…ポリエチレン ●平角パイプ用

### 黄銅板

●材質…黄銅 (C2801)

品番	長さ×幅 (mm)	厚み (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA441VB-11	300×300	1	2,860円	3,146円
EA441VB-12	600×300	1	5,420円	5,962円
EA441VB-21	300×300	2	5,420円	5,962円
EA441VB-22	600×300	2	10,800円	11,880円
EA441VB-31	300×300	3	8,500円	9,350円
EA441VB-32	600×300	3	16,700円	18,370円
EA441VB-41	300×300	4	11,350円	12,485円
EA441VB-42	600×300	4	22,900円	25,190円
EA441VB-52	300×200	5	13,900円	15,290円
EA441VB-54	600×300	5	27,250円	29,975円
EA441VB-61	300×200	6	11,100円	12,210円
EA441VB-62	300×300	6	16,500円	18,150円
EA441VB-63	600×200	6	21,850円	24,035円
EA441VB-64	600×300	6	32,900円	36,190円
EA441VB-71	300×200	7	12,900円	14,190円
EA441VB-72	300×300	7	19,300円	21,230円
EA441VB-73	600×200	7	25,700円	28,270円
EA441VB-74	600×300	7	38,550円	42,405円
EA441VB-81	300×200	8	13,400円	14,740円
EA441VB-82	300×300	8	19,800円	21,780円
EA441VB-83	600×200	8	26,750円	29,425円
EA441VB-84	600×300	8	39,600円	43,560円
EA441VB-101	300×200	10	16,700円	18,370円
EA441VB-102	300×300	10	25,200円	27,720円
EA441VB-103	600×200	10	33,400円	36,740円
EA441VB-104	600×300	10	50,500円	55,550円

<http://www.esco-net.com>

商品詳細はこちら

商品に関する詳しい情報がご覧になれます。

在庫のある商品は、17:00までの御注文で当日発送致します。

ご注文の際は入数をよくご確認下さい。