


手すり用

ワイヤーロープ&金具・チェーン

間仕切り用

ねじ付L型フック[ステンレス製]



サイズ (5個価格)

品番	サイズ (mm)	使用荷重 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA951DS-11	φ2.4×20	4	160円	176円
EA951DS-12	φ2.8×25	4	200円	220円
EA951DS-13	φ3.5×32	7	270円	297円

●材質…ステンレス(SUS304) ●化学研磨仕上

ねじ付フック[ステンレス製]




サイズ (2個価格)

品番	サイズ (mm)	使用荷重 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA951DA-41	φ2.7×22	3	290円	319円
EA951DA-43	φ3.5×31	7	360円	396円
EA951DA-44	φ4×37	7	510円	561円
EA951DA-45	φ4.5×44	8	540円	594円

●材質…ステンレス(SUS304) ●研磨仕上

ねじ付L型フック




サイズ (4個価格)

品番	サイズ (mm)	使用荷重 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA951BX-25A	φ4.0×25	2.5	150円	165円
EA951BX-32A	φ5.0×32	3.5	180円	198円
EA951BX-38A	φ7.0×38	4	200円	220円

●材質…スチール ●カラーコーティング仕上

アイスクリュース[ステンレス製]



サイズ (アメリカ) (6個価格)

品番	サイズ(mm)				価格	税込価格 (10%)
	A	B	C	D		
EA638BS-21	4	16	19	11.2	110円	121円
EA638BS-22	6.4	19	25.4	16	150円	165円
EA638BS-23	6.4	47.5	63.5	14.7	170円	187円
EA638BS-24	6.4	47.5	76.2	12.7	170円	187円
EA638BS-25	6.4	47.5	101.6	12.7	180円	198円
EA638BS-27	7.9	31.8	63.5	16	210円	231円
EA638BS-30	7.9	44.5	127	16	260円	286円
EA638BS-31	9.5	44.5	63.5	19.1	280円	308円

●耐食性、耐久性に優れています ●材質…ステンレス(SUS304)

ヒートン[ステンレス製]




●材質…ステンレス(SUS304) ●化学研磨仕上

サイズ (5個価格)

品番	サイズ (mm)	使用荷重 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA951DS-21	φ2.45×25	9	150円	165円
EA951DS-22	φ2.8×29	9	200円	220円
EA951DS-23	φ3.3×34	9	210円	231円

ロングアイスクリュース[ステンレス製]



●材質…真鍮(キリンス仕上)

サイズ (6個価格)

品番	サイズ(mm)				使用荷重 (kg)	価格	税込価格 (10%)
	D	L	B	E			
EA638BL-10	3.5	8.5	35	2.8	15	660円	726円
EA638BL-11	4	10	41	4	20	710円	781円
EA638BL-12	5	13	50	5	30	830円	913円
EA638BL-13	5	16	60	6	60	1,010円	1,111円
EA638BL-14	7	19.5	55	8	80	1,380円	1,518円

●材質…ステンレス(SUS304)

ヒートン




●材質…真鍮(キリンス仕上)

サイズ (6個価格)

品番	サイズ (mm)	使用荷重 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA951DR-21	φ1.6×15	2	90円	99円
EA951DR-22	φ2.45×25	5	130円	143円
EA951DR-23	φ2.8×29	6	160円	176円
EA951DR-24	φ3.3×34	7	200円	220円

アイスクリュース[ステンレス製]



サイズ (アメリカ) (6個価格)

品番	サイズ(mm)				使用荷重 (kg)	価格	税込価格 (10%)
	D	L	B	E			
EA638BL-21	3.5	8.5	20	2.8	15	630円	693円
EA638BL-22	4	10	25	4	20	670円	737円
EA638BL-23	5	13	30	5	30	800円	880円

●材質…ステンレス(SUS304)

ナット・ねじ付L型フック




サイズ (2個価格)

品番	サイズ (mm)	ねじ径	使用荷重 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA951DR-41	φ3.2×25	M4	6	160円	176円
EA951DR-42	φ4.2×32	M5	10	220円	242円

●材質…真鍮(キリンス仕上)

ナット・ねじ付L型フック[ステンレス製]



サイズ (2個価格)

品番	サイズ (mm)	ねじ径	使用荷重 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA951DS-41	φ3.38×32	M4	4.5	220円	242円
EA951DS-42	φ3.38×38	M4	5	230円	253円

●材質…ステンレス(SUS304) ●化学研磨仕上

アイスクリュース&ねじ付フックセット



品番 EA951DJ 価格2,000円 (税込価格2,200円)

アイスクリュース		ねじ付フック	
サイズ	入数	サイズ	入数
1½"	60	1½"	50
1¾"	12	2½"	12
1¾"	12	3¾"	5

●材質…スチール ●ケースサイズ…210×108×30mm

ナット・ねじ付フック



サイズ (2個価格)

品番	サイズ (mm)	ねじ径	使用荷重 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA951DR-31	φ3.2×25	M4	8	160円	176円
EA951DR-32	φ4.2×32	M5	15	230円	253円

●材質…真鍮(キリンス仕上)

ナット・ねじ付フック[ステンレス製]




サイズ (2個価格)

品番	サイズ (mm)	ねじ径	使用荷重 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA951DS-30	φ2.5×22	M3	6.5	180円	198円
EA951DS-31	φ3.2×25	M3	12	190円	209円
EA951DS-32	φ3.9×32	M4	14	230円	253円
EA951DS-33	φ3.9×38	M4	7	260円	286円

●材質…ステンレス(SUS304) ●化学研磨仕上

ねじ付吊フック[ステンレス製]



サイズ (2個価格)

品番	サイズ(mm)			使用荷重 (kg)	価格	税込価格 (10%)
	線径	全長	開口径			
EA951DN-16	φ5.5	51	10	18	710円	781円
EA951DN-17	φ6	84	15	20	960円	1,056円

●材質…ステンレス(SUS304) ●ねじサイズ…M6

ロングアイボルト[ステンレス製]



サイズ (ドイツ) (2個価格)

品番	サイズ(mm)			ねじ径	価格	税込価格 (10%)	
	D	L	B				
EA638BR-25	140	6	19	100	M8	1,160円	1,276円

●材質…SUS316 ●六角ナット・丸ワッシャ各1個付

ロングアイボルト[ステンレス製]



サイズ (アメリカ) (2個価格)

品番	使用荷重 (kg)	サイズ(mm)				ねじ径	価格	税込価格 (10%)
		A	B	C	D			
EA638SV-31	226	38	50	127	12	M6	550円	605円
EA638SV-32	226	63	101	127	38	M6	740円	814円
EA638SV-33	362	9	35	16	26	M8	850円	935円
EA638SV-34	362	38	57	16	19	M8	850円	935円
EA638SV-35	362	63	108	16	45	M8	1,150円	1,265円
EA638SV-36	544	19	19	19	-	M10	1,150円	1,265円
EA638SV-37	544	25	38	25	47	M10	1,150円	1,265円
EA638SV-38	544	38	63	19	25	M10	1,170円	1,287円
EA638SV-39	544	63	114	19	51	M10	1,580円	1,738円
EA638SV-40	975	25	38	25	7	M12	1,910円	2,101円
EA638SV-41	975	38	82	25	44	M12	2,500円	2,750円
EA638SV-42	975	76	152	25	76	M12	3,240円	3,564円
EA638SV-43	1560	19	25	31	6	M16	3,950円	4,345円
EA638SV-44	1560	44	50	31	6	M16	4,280円	4,708円
EA638SV-45	1560	50	101	31	51	M16	5,540円	6,094円
EA638SV-46	1560	76	152	31	76	M16	6,470円	7,117円
EA638SV-47	2331	25	25	38	-	M18	6,230円	6,853円
EA638SV-48	2331	44	50	38	6	M18	7,000円	7,700円
EA638SV-49	2331	50	114	38	64	M18	9,020円	9,922円
EA638SV-50	2331	76	152	38	76	M18	10,850円	11,935円
EA638SV-51	3234	63	127	44	64	M20	15,900円	17,490円
EA638SV-52	4250	35	35	50	-	M24	11,550円	12,705円
EA638SV-53	4250	57	63	50	6	M24	13,550円	14,905円
EA638SV-54	4250	76	152	50	76	M24	22,500円	24,750円

●耐食・耐久性に優れたステンレス製 ●材質…SUS316

ナット付ヒートン[ステンレス製]




サイズ (2個価格)

品番	サイズ (mm)	ねじ径	使用荷重 (kg)	価格	税込価格 (10%)
EA951DS-51	φ2.52×34	M3	9	150円	165円
EA951DS-52	φ3.38×39	M4	9	180円	198円
EA951DS-53	φ3.38×49	M4	13	200円	220円

●材質…ステンレス(SUS304) ●化学研磨仕上

[ステンレス製]ロングアイボルト




品番

品番	使用荷重 (kg)	サイズ(mm)			ねじ径	価格	税込価格 (10%)
		D	L	B			
EA638BR-10A	150	8	24	80	M10	1,880円	2,068円
EA638BR-12A	220	10	30	100	M12	3,100円	3,410円
EA638BR-16A	450	13	34	150	M16	4,870円	5,357円

●材質…SUS304 ●六角ナット・丸ワッシャ各1個付

ロングアイボルト[ステンレス製]




品番

品番	使用荷重 (kg)	サイズ(mm)			ねじ径	価格	税込価格 (10%)
		A	B	D			
EA638BR-4	20	20	40	4	M4	580円	638円
EA638BR-5	30	26	50	5	M5	720円	792円

●材質…SUS304


ロングアイボルト[ステンレス製]



品番

品番	使用荷重 (kg)	サイズ(mm)			ねじ径	価格	税込価格 (10%)
		D	L	B			
EA638ME-6	50	5	16	120	M6	640円	704円
EA638ME-8	80	7	18	120	M8	850円	935円
EA638ME-10	150	8	24	160	M10	1,160円	1,276円
EA638ME-12	220	10.5	28	200	M12	2,100円	2,310円

ロングアイボルト[ステンレス製]



品番

品番	使用荷重 (kg)	サイズ(mm)			ねじ径	価格	税込価格 (10%)
		D	L	B			
EA638MD-3	15	2.5	9	31	M3	280円	308円
EA638MD-4	20	3.5	10	40	M4	340円	374円
EA638MD-5	30	4.5	13	52	M5	430円	473円
EA638MD-6	50	5	1				