

ナイロンねじ

●材質…ナイロン  
●RoHS対応品  
●並目ねじ

306~640 820~840

品番	サイズ	入数	価格	税込価格(10%)
EA945AK-306	M3×6	100	790円	869円
EA945AK-308	M3×8	100	890円	979円
EA945AK-310	M3×10	100	930円	1,023円
EA945AK-312	M3×12	100	1,030円	1,133円
EA945AK-408	M4×8	100	930円	1,023円
EA945AK-410	M4×10	100	990円	1,089円
EA945AK-412	M4×12	100	1,030円	1,133円
EA945AK-414	M4×14	100	1,110円	1,221円
EA945AK-420	M4×20	100	1,310円	1,441円
EA945AK-425	M4×25	100	1,400円	1,540円
EA945AK-520	M5×20	100	1,400円	1,540円
EA945AK-530	M5×30	100	1,310円	1,441円
EA945AK-540	M5×40	100	1,550円	1,705円
EA945AK-620	M6×20	100	1,550円	1,705円
EA945AK-630	M6×30	100	1,690円	1,859円
EA945AK-640	M6×40	100	1,830円	2,013円
EA945AK-820	M8×20	100	2,110円	2,321円
EA945AK-830	M8×30	100	2,290円	2,519円
EA945AK-840	M8×40	100	2,290円	2,519円

ナイロンワッシャーセット

●材質…ナイロン  
●ケースサイズ…201×149×28mm

品番 EA949LX-12 価格 3,760円 税込価格(10%) 4,136円

呼	内径×外径×厚み(mm)	入数	呼	内径×外径×厚み(mm)	入数
M2	2.1×4×0.5	10	M6	6.5×13×1	10
M2.6	2.7×6×0.5	10	M8	8.5×18×1.6	10
M3	3.2×8×0.8	10	M10	10.5×22×1.6	10
M4	4.3×10×0.8	10	M12	13×24×2.5	10
M5	5.5×12×0.8	10	M16	17×28×3	10

六角ナット[ナイロン]

●材質…ナイロン66  
●RoHS対応品  
●並目ねじ

品番	サイズ	厚み(mm)	入数	価格	税込価格(10%)
EA945AK-3	M3×0.5	2.7	100	1,110円	1,221円
EA945AK-4	M4×0.7	3.2	100	1,170円	1,287円
EA945AK-5	M5×0.8	4.0	100	1,210円	1,331円
EA945AK-6	M6×1.0	5.0	100	1,250円	1,375円
EA945AK-8	M8×1.25	6.4	100	1,940円	2,134円

平ワッシャー[ナイロン]

●材質…ナイロン

(イギリス)

品番	呼	内径×外径×厚み(mm)	入数	価格	税込価格(10%)
EA949ZB-3	M3	3.2×7.0×0.5	20	130円	143円
EA949ZB-4	M4	4.3×9.0×0.8	20	130円	143円
EA949ZB-5	M5	5.3×10.0×1.0	20	140円	154円
EA949ZB-6	M6	6.4×12.0×1.6	20	150円	165円
EA949ZB-8	M8	8.4×16.0×1.6	20	80円	88円
EA949ZB-10	M10	10.5×20.0×2.0	20	290円	319円
EA949ZB-12	M12	13.0×24.0×2.5	20	400円	440円

ゆるみ止めワッシャー[ナイロン]

●材質…ナイロン66  
●並目ねじ

(イギリス)

品番	呼	内径×外径×厚み(mm)	入数	価格	税込価格(10%)
EA949ZC-2	M2	2.1×5.0×2.0	20	310円	341円
EA949ZC-3	M3	3.1×8.0×2.5	20	510円	561円
EA949ZC-4	M4	4.2×10.0×2.8	20	510円	561円
EA949ZC-5	M5	5.2×10.7×3.0	20	590円	649円
EA949ZC-6	M6	6.2×12.7×3.8	20	470円	517円
EA949ZC-8	M8	8.2×16.2×4.2	20	640円	704円
EA949ZC-10	M10	10.2×20.0×5.0	20	890円	979円
EA949ZC-12	M12	12.2×24.0×5.2	10	590円	649円
EA949ZC-14	M14	14.2×26.0×5.6	10	820円	902円
EA949ZC-16	M16	16.2×30.0×5.9	10	1,030円	1,133円
EA949ZC-20	M20	20.3×36.0×6.8	10	1,220円	1,342円

平ワッシャー[ナイロン]

(イギリス)

●材質…ナイロン66

品番	呼	内径×外径×厚み(mm)	入数	価格	税込価格(10%)
EA949ZA-21	M2	2.2×5.0×0.3	20	260円	286円
EA949ZA-22	M2	2.2×5.5×0.5	20	310円	341円
EA949ZA-23	M2	2.7×5.0×0.5	20	250円	275円
EA949ZA-26	M2	2.7×6.0×0.5	20	140円	154円
EA949ZA-27	M2	2.7×7.0×0.5	20	200円	220円
EA949ZA-31	M3	3.2×6.0×0.5	20	160円	176円
EA949ZA-32	M3	3.2×6.0×1.0	20	120円	132円
EA949ZA-33	M3	3.2×7.0×0.5	20	100円	110円
EA949ZA-34	M3	3.2×8.0×0.8	20	220円	242円
EA949ZA-41	M4	4.3×8.0×0.5	20	160円	176円
EA949ZA-42	M4	4.3×10.0×0.8	20	280円	308円
EA949ZA-43	M4	4.9×9.0×0.8	20	100円	110円
EA949ZA-51	M5	5.3×9.0×1.0	20	390円	429円
EA949ZA-52	M5	5.3×10.0×1.0	20	160円	176円
EA949ZA-53	M5	5.3×12.0×1.0	20	290円	319円
EA949ZA-54	M5	5.4×10.1×1.0	20	160円	176円
EA949ZA-61	M6	6.4×11.0×1.5	20	190円	209円
EA949ZA-62	M6	6.4×12.0×1.6	20	140円	154円
EA949ZA-63	M6	6.4×14.0×1.2	20	320円	352円

六角ナット[ナイロン]

(イギリス)

●材質…ナイロン66  
●並目ねじ

品番	サイズ	入数	価格	税込価格(10%)
EA949ZD-2	M2	20	970円	1,067円
EA949ZD-2.5	M2.5	20	930円	1,023円
EA949ZD-3	M3	20	510円	561円
EA949ZD-4	M4	20	440円	484円
EA949ZD-5	M5	20	450円	495円
EA949ZD-6	M6	20	460円	506円
EA949ZD-8	M8	20	700円	770円
EA949ZD-10	M10	20	960円	1,056円
EA949ZD-12	M12	20	1,540円	1,694円
EA949ZD-14	M14	20	1,900円	2,090円
EA949ZD-16	M16	10	1,130円	1,243円
EA949ZD-20	M20	10	2,920円	3,212円
EA949ZD-24	M24	10	3,960円	4,356円

フランジナット[ナイロン]

(イギリス)

●材質…ナイロン66  
●並目ねじ

品番	サイズ	サイズ(mm)	入数	価格	税込価格(10%)
EA949ZD-103	M3	A 7 B 5.5 D 20	20	450円	495円
EA949ZD-104	M4	4.1 9.4 7 20	20	480円	528円
EA949ZD-105	M5	5.1 11 8 20	20	1,200円	1,320円
EA949ZD-106	M6	6 13 10 20	20	680円	748円
EA949ZD-108	M8	8 17 13 20	20	640円	704円
EA949ZD-110	M10	9.5 22 16 20	20	2,420円	2,662円
EA949ZD-112	M12	14.4 28 18.7 20	20	7,180円	7,898円
EA949ZD-116	M16	15.8 36 23.7 10	10	2,850円	3,135円

QRコードをお手持の携帯端末で読み込むことで動画をご覧いただけます。  
(※端末によっては読み込みができない場合があります)

小ねじカッターセット

●小ねじをお好みの首下長でカットして、現場に合わせて対応できます。  
●本体材質…スチール+木製台座  
●切断後も面取り不要で、ナットがスムーズに入ります。

品番 EA545AK-100

品番	切断能力	全長(mm)	重量(kg)	価格	税込価格(10%)
EA545AK-100	M3-M4-M5-M6	500	1.26	15,200円	16,720円
EA545AK-1	M3-M4-M5-M6	500	1.26	11,800円	12,980円

ナベ皿小ねじ・六角ボルトセット

●材質…鉄(ユニクロメッキ)  
●並目ねじ  
●ケースサイズ…205×145×28mm  
●小ねじカッター(EA545AK-1)を使用してお好みの首下長を調整できます。

品番 EA949AF-50 価格 3,720円 税込価格(10%) 4,092円

サイズ	頭	入数	サイズ	頭	入数
M3×50	⊕ナベ	36	M5×50	⊕皿	16
M4×50		24	M6×50		12
M5×50		16	M3×30		30
M6×50	⊕皿	12	M4×50	六角ボルト	24
M3×50		36	M5×50		12
M4×50		24	M6×50		8

ねじカッター

(フランス)

●材質…TPR(熱可塑性ゴム)  
●柔らかく、弾力のある合成樹脂ワッシャー

品番	切断能力(mm)	全長(mm)	重量(kg)	価格	税込価格(10%)
EA545AG	M6-M7-M8-M10	680	8.47	52,000円	57,200円
EA545AG-1	EA545AG用			13,550円	14,905円

●650mmのカッティングガイド付、左右どちらにも取付可能

<使用方法>

- 1.ビスを穴に入れます。
- 2.付属のゲージで首下長を決め、ドライバーで調整します。
- 3.レバーを下ろし、ビスを切断します。