

銀・錫半田



- 給湯用ステンレス管、銅管のハンダ付等
- 錫：96.5%・銀：3.5%
- 融点…221℃
- EA310-2と併用してご使用下さい。

品番	線径	巻	価格	税込価格(10%)
EA310A-2	2.0mm	200g	2,770円	3,047円
EA310A-5	2.0mm	500g	6,830円	7,513円

銀・錫半田用フラックス



- 銀・錫半田を使用する場合、必ずご使用下さい。半田付不良を防ぎます。
- 内容量…20ml

品番 **EA310-2**

価格 **440円** 税込価格(10%) 484円

アルミフィンクリーナー



アルカリ性

- 10～20%に希釈して使用
- フィン、フィルター外面洗浄剤
- 油污れ、ヤニなどの洗浄に効果的です。

品番 **EA115-1** PH 13.4 内容量 10kg 価格 **5,490円** 税込価格(10%) 6,039円

強力アルミフィンクリーナー



アルカリ性

- 10～20%に希釈して使用
- フィン、フィルター外面洗浄剤
- 強力タイプで、アルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能。

品番 **EA115-37** PH 13.3 内容量 10kg 価格 **5,440円** 税込価格(10%) 5,984円

強力アルミフィンクリーナー



アルカリ性

- 10～50倍に希釈して使用
- 洗浄時間…スプレー洗浄：10分
- ディッピング洗浄：1～5分

品番 **EA119-30AB** PH 13.0以上 内容量 5kg 価格 **3,750円** 税込価格(10%) 4,125円

アルミフィンクリーナー




アルカリ性

- 内容量…420ml
- PH13.4
- エアコン、ショーケース等のアルミフィン、フィルター、空気清浄機の集塵板の洗浄に最適です。
- 泡状なのでフィンより垂れず、より高い洗浄効果が得られます。

品番 **EA922AJ-23** 価格 **940円** 税込価格(10%) 1,034円

アルミフィンクリーナー



- スプレーし、5～10分放置後、リンス・水洗いして下さい。

品番 **EA115-1C** PH 1.2 内容量 10kg 価格 **14,300円** 税込価格(10%) 15,730円

銅管溶剤



- 銅配管用
- 錫：95%・アンチモン：5%
- 高強度 融点…240℃

品番	線径	巻	価格	税込価格(10%)
EA310B-2	2.0mm	200g	1,600円	1,760円
EA310B-5	2.0mm	500g	3,930円	4,323円

万能フラックス



- アルミニウム・マグネシウム・鉄を除くほとんどの金属に半田付可能な万能無機酸系フラックスです。
- 内容量…100ml

品番 **EA311A-100**

価格 **1,100円** 税込価格(10%) 1,210円

アルミフィンクリーナー(ノンガス)



アルカリ性

- 内容量…3ℓ(500ml×6本)
- PH12.7
- スプレーガン1本付

品番 **EA115-2** 価格 **7,980円** 税込価格(10%) 8,778円

アルミフィンクリーナー



アルカリ性

- 10～20%に希釈して使用
- 中和剤不要の洗浄剤
- アルミフィンの油污れの洗浄に

品番 **EA115-38A** PH 8.3～9.3 内容量 10kg 価格 **14,750円** 税込価格(10%) 16,225円

強力アルミフィンクリーナー



アルカリ性

- 10～50倍に希釈して使用
- 洗浄時間…スプレー洗浄：10分
- ディッピング洗浄：1～5分目安に
- アルミの浸食を抑えた超強力タイプ
- 空気清浄機の集塵板にも最適
- 消臭剤配合でタバコ等の悪臭を軽減します。

品番 **EA119-30C** PH 13.0以上 内容量 20kg 価格 **11,350円** 税込価格(10%) 12,485円

アルミフィンクリーナー中和剤




酸性

- アルミフィンクリーナー類の廃液中和剤
- EA115-1・1B・35・36
- 廃液中和剤に使用する場合は、洗浄剤の約1/4程を使用し、PH試験紙でPHを確認して下さい。

品番 **EA115-1C** PH 1.2 内容量 10kg 価格 **14,300円** 税込価格(10%) 15,730円

[鉛フリー]やに入り半田(フラックス入)



- 配線・配管用
- 錫：99.2%・銅：0.7%・ニッケル：0.05%
- ゲルマニウム0.01%以下
- フラックス入
- RoHS規制対応品

品番	線径	巻	価格	税込価格(10%)
EA311BA-0.3A	0.3mm	500g	都度見積	都度見積
EA311BA-0.5A	0.5mm	500g	都度見積	都度見積
EA311BA-0.6A	0.6mm	500g	都度見積	都度見積
EA311BA-0.8A	0.8mm	500g	都度見積	都度見積
EA311BA-1.0A	1.0mm	500g	都度見積	都度見積
EA311BA-1.2A	1.2mm	500g	都度見積	都度見積
EA311BA-1.6A	1.6mm	500g	都度見積	都度見積
EA311BA-2.0A	2.0mm	500g	都度見積	都度見積

アルミフィンクリーナー



アルカリ性

- 内容量…420ml
- アルミフィンの洗浄に原液のまま吹き付けて下さい。

品番 **EA115-12** 価格 **1,360円** 税込価格(10%) 1,496円

アルミフィン洗浄剤(ニュークリケミカルF)



アルカリ性

- 比重…1.04～1.08
- フィン、フィルター洗浄剤
- 5～10倍に希釈して使用
- スタンダードタイプ
- 芳香剤配合

品番 **EA119-6** PH 13.0以上 内容量 10kg 価格 **10,700円** 税込価格(10%) 11,770円

強力アルミフィン洗浄剤(クリケミカルFS)



アルカリ性

- 比重…1.10～1.14
- フィン、フィルター洗浄剤
- 5～10倍に希釈して使用
- 室外機の汚れに最適

品番 **EA119-6B** PH 13.0以上 内容量 10kg 価格 **11,500円** 税込価格(10%) 12,650円

強力アルミフィンクリーナー



アルカリ性

- 10～20倍に希釈して使用
- スプレー洗浄し、10分放置後、水で充分洗い流して下さい。
- 強力タイプ、アルミフィンクリーナーの欠点である洗浄時のムセを抑え、作業性をアップした洗浄剤です。

品番 **EA119-31A** PH 13.0以上 内容量 10kg 価格 **6,760円** 税込価格(10%) 7,436円

アルミフィンクリーナー中和剤



酸性

- 洗浄剤10%希釈液10ℓに対し、約600g使用
- 無リンタイプで環境面を配慮し、アルカリ洗浄剤のPHを中和します。
- EA119-30AB・30C・31A用

品番 **EA119-36** PH 1.8 内容量 10kg 価格 **9,870円** 税込価格(10%) 10,857円

強力アルミフィンクリーナー(中性)



中性

- 5～10倍に希釈して使用
- 中和剤不要
- 室外機、室内機ともに使用でき、排水のPHを気にすることなく洗浄できます。
- アルミフィンに付着した油污れ、タバコのヤニを落とし、嫌な臭いも軽減します。

品番 **EA119-32A** PH 6.7 内容量 10kg 価格 **6,690円** 税込価格(10%) 7,359円

価格欄に「都度見積」と表記のある商品は時価商品です。金額は変動しますので、ご注文の際は都度お問い合わせ下さい。

強力アルミフィンクリーナー



アルカリ性

- 10～20倍に希釈して使用

品番 **EA115-36** PH 13.3 内容量 16kg(2kg×8本) 価格 **9,660円** 税込価格(10%) 10,626円

強力アルミフィン洗浄剤(クリケミカルFS)



アルカリ性

- 比重…1.10～1.14
- フィン、フィルター洗浄剤
- 5～10倍に希釈して使用
- 室外機の汚れに最適

品番 **EA119-6B** PH 13.0以上 内容量 10kg 価格 **11,500円** 税込価格(10%) 12,650円

アルミフィンクリーナー



アルカリ性

- 比重…1.15～1.25
- 標準使用濃度…10～20倍希釈
- 空調機のアルミフィン・フィルターの洗浄に

品番 **EA119-71** PH 13.0以上 内容量 1kg 価格 **1,560円** 税込価格(10%) 1,716円

pHメーター

pHとは水溶液の性質(酸性・アルカリ性)を表す単位です。純水を中性の7として、これより下を酸性、上はアルカリ性を示します。pHメーターは溶液の管理にかかせません。

0 7 14
酸性 中性 アルカリ性

関連商品はコチラ!

ペーハーメーター P.717

