

スタッドボルト

●転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です (ドイツ)
●材質…焼入鋼

●硬度…M10-M12:HRC32~39
M14-M16:HRC22~32
M18~M24:HRC23~34

(1個価格)

| M10 (HRC32~39) | | | | | M14 (HRC22~32) | | | | | | | | | |
|----------------|---------|----|-----|------|--------------------------------------|-------------|---------|----|-----|--------------------------------------|-----------|--|--|--|
| 品番 | サイズ(mm) | | | 価格 | 税込価格(10%) | 品番 | サイズ(mm) | | | 価格 | 税込価格(10%) | | | |
| | A | B1 | B2 | | | | A | B1 | B2 | | | | | |
| EA637GA-50 | 50 | 13 | 25 | 230円 | 253円 | EA637GC-63 | 63 | 17 | 32 | 340円 | 374円 | | | |
| EA637GA-80 | 80 | 13 | 50 | 280円 | 308円 | EA637GC-80 | 80 | 17 | 50 | 420円 | 462円 | | | |
| EA637GA-100 | 100 | 13 | 75 | 310円 | 341円 | EA637GC-100 | 100 | 17 | 63 | 430円 | 473円 | | | |
| EA637GA-125 | 125 | 13 | 75 | 350円 | 385円 | EA637GC-125 | 125 | 17 | 75 | 480円 | 528円 | | | |
| EA637GA-160 | 160 | 13 | 100 | 420円 | 462円 | EA637GC-160 | 160 | 17 | 100 | 520円 | 572円 | | | |
| EA637GA-200 | 200 | 13 | 125 | 470円 | 517円 | EA637GC-200 | 200 | 17 | 125 | 640円 | 704円 | | | |
| M12 (HRC32~39) | | | | | M16 (HRC22~32) | | | | | | | | | |
| 品番 | サイズ(mm) | | | 価格 | 税込価格(10%) | 品番 | サイズ(mm) | | | 価格 | 税込価格(10%) | | | |
| | A | B1 | B2 | | | | A | B1 | B2 | | | | | |
| EA637GB-50 | 50 | 15 | 25 | 260円 | 286円 | EA637GD-63 | 63 | 19 | 32 | 430円 | 473円 | | | |
| EA637GB-63 | 63 | 15 | 32 | 290円 | 319円 | EA637GD-80 | 80 | 19 | 50 | 450円 | 495円 | | | |
| EA637GB-80 | 80 | 15 | 50 | 300円 | 330円 | EA637GD-100 | 100 | 19 | 63 | 460円 | 506円 | | | |
| EA637GB-100 | 100 | 15 | 63 | 320円 | 352円 | EA637GD-125 | 125 | 19 | 75 | 520円 | 572円 | | | |
| EA637GB-125 | 125 | 15 | 75 | 400円 | 440円 | EA637GD-160 | 160 | 19 | 100 | 660円 | 726円 | | | |
| EA637GB-160 | 160 | 15 | 100 | 450円 | 495円 | EA637GD-200 | 200 | 19 | 125 | 810円 | 891円 | | | |
| EA637GB-200 | 200 | 15 | 125 | 480円 | 528円 | EA637GD-250 | 250 | 19 | 160 | 910円 | 1,001円 | | | |
| | | | | | EA637GD-315 315 19 180 1,170円 1,287円 | | | | | EA637GD-500 500 19 315 2,080円 2,288円 | | | | |

| M18 (HRC23~24) | | | | | M22 (HRC23~24) | | | | | | |
|----------------|---------|----|-----|--------|----------------|-------------|---------|----|-----|--------|-----------|
| 品番 | サイズ(mm) | | | 価格 | 税込価格(10%) | 品番 | サイズ(mm) | | | 価格 | 税込価格(10%) |
| | A | B1 | B2 | | | | A | B1 | B2 | | |
| EA637GE-80 | 80 | 23 | 50 | 810円 | 891円 | EA637GG-100 | 100 | 31 | 45 | 1,430円 | 1,573円 |
| EA637GE-125 | 125 | 23 | 75 | 960円 | 1,056円 | EA637GG-160 | 160 | 31 | 100 | 1,440円 | 1,584円 |
| EA637GE-160 | 160 | 23 | 100 | 980円 | 1,078円 | EA637GG-200 | 200 | 31 | 125 | 1,740円 | 1,914円 |
| EA637GE-200 | 200 | 23 | 125 | 1,240円 | 1,364円 | EA637GG-250 | 250 | 31 | 160 | 2,150円 | 2,365円 |
| EA637GE-250 | 250 | 23 | 150 | 1,590円 | 1,749円 | EA637GG-315 | 315 | 31 | 180 | 2,770円 | 3,047円 |
| EA637GE-315 | 315 | 23 | 180 | 1,910円 | 2,101円 | EA637GG-400 | 400 | 31 | 250 | 2,790円 | 3,069円 |

| M20 (HRC23~24) | | | | | M24 (HRC23~24) | | | | | | |
|----------------|---------|----|-----|--------|--------------------------------------|-------------|---------|----|-----|--------|-----------|
| 品番 | サイズ(mm) | | | 価格 | 税込価格(10%) | 品番 | サイズ(mm) | | | 価格 | 税込価格(10%) |
| | A | B1 | B2 | | | | A | B1 | B2 | | |
| EA637GF-80 | 80 | 27 | 32 | 700円 | 770円 | EA637GH-100 | 100 | 35 | 45 | 1,180円 | 1,298円 |
| EA637GF-125 | 125 | 27 | 70 | 890円 | 979円 | EA637GH-125 | 125 | 35 | 70 | 1,260円 | 1,386円 |
| EA637GF-160 | 160 | 27 | 100 | 1,080円 | 1,188円 | EA637GH-160 | 160 | 35 | 100 | 1,380円 | 1,518円 |
| EA637GF-200 | 200 | 27 | 125 | 1,240円 | 1,364円 | EA637GH-200 | 200 | 35 | 125 | 1,670円 | 1,837円 |
| EA637GF-250 | 250 | 27 | 160 | 1,490円 | 1,639円 | EA637GH-250 | 250 | 35 | 160 | 1,990円 | 2,189円 |
| EA637GF-315 | 315 | 27 | 200 | 1,820円 | 2,002円 | EA637GH-315 | 315 | 35 | 200 | 2,360円 | 2,596円 |
| EA637GF-400 | 400 | 27 | 250 | 2,390円 | 2,629円 | EA637GH-400 | 400 | 35 | 250 | 2,940円 | 3,234円 |
| EA637GF-500 | 500 | 27 | 315 | 2,730円 | 3,003円 | EA637GH-500 | 500 | 35 | 315 | 3,880円 | 4,268円 |
| | | | | | EA637GH-630 630 35 315 5,100円 5,610円 | | | | | | |

セットスクリュー (ドイツ)
●材質…焼入鋼

(1個価格)

| 品番 | ねじ | サイズ(mm) | | | 価格 | 税込価格(10%) |
|------------|-----|---------|-------|----|--------|-----------|
| | | L | H | SW | | |
| EA637CM-12 | M12 | 30 | 16~28 | 19 | 1,070円 | 1,177円 |
| EA637CM-16 | M16 | 40 | 20~38 | 24 | 1,340円 | 1,474円 |

セットスクリュー (ドイツ)
●材質…焼入鋼

(1個価格)

| 品番 | ねじ | サイズ(mm) | | | 価格 | 税込価格(10%) |
|-------------|-----|---------|-------|----|--------|-----------|
| | | L | H | SW | | |
| EA637CM-12B | M12 | 30 | 16~28 | 19 | 1,150円 | 1,265円 |
| EA637CM-16B | M16 | 40 | 20~38 | 24 | 1,360円 | 1,496円 |

セットスクリュー (ドイツ)
●材質…焼入鋼
●形状…ギザ

(1個価格)

| 品番 | ねじ | サイズ(mm) | | | | | 価格 | 税込価格(10%) |
|------------|-----|---------|------|------|-----|-----|---------|-----------|
| | | L | H | K | SW1 | SW2 | | |
| EA637CN-8 | M8 | 25 | 11.6 | 5.5 | 13 | 13 | 4,710円 | 5,181円 |
| EA637CN-12 | M12 | 35 | 16.7 | 8.6 | 17 | 19 | 4,970円 | 5,467円 |
| EA637CN-16 | M16 | 40 | 20.7 | 10.5 | 24 | 24 | 6,970円 | 7,667円 |
| EA637CN-20 | M20 | 50 | 27.3 | 20.0 | 30 | 30 | 11,700円 | 12,870円 |

セットスクリュー (ドイツ)
●材質…焼入鋼
●形状…ブレン

(1個価格)

| 品番 | ねじ | サイズ(mm) | | | | | 価格 | 税込価格(10%) |
|-------------|-----|---------|------|------|-----|-----|--------|-----------|
| | | L | H | K | SW1 | SW2 | | |
| EA637CN-108 | M8 | 25 | 11.6 | 5.5 | 13 | 13 | 3,520円 | 3,872円 |
| EA637CN-112 | M8 | 35 | 15.7 | 8.6 | 17 | 19 | 4,000円 | 4,400円 |
| EA637CN-116 | M12 | 40 | 20.7 | 10.5 | 24 | 24 | 5,680円 | 6,248円 |
| EA637CN-120 | M16 | 50 | 27.3 | 20.0 | 30 | 30 | 9,630円 | 10,593円 |

セットスクリュー (ドイツ)
●材質…焼入鋼
●形状…ブレン

(1個価格)

| 品番 | ねじ | サイズ(mm) | | | | | 価格 | 税込価格(10%) |
|-------------|-----|---------|----|-----|------|----|---------|-----------|
| | | L | H | I | K | SW | | |
| EA637CN-208 | M8 | 13 | 13 | 7.2 | 11 | 11 | 3,300円 | 3,630円 |
| EA637CN-212 | M8 | 12 | 18 | 20 | 10.5 | 17 | 4,100円 | 4,510円 |
| EA637CN-216 | M12 | 16 | 27 | 30 | 20.0 | 27 | 5,020円 | 5,522円 |
| EA637CN-220 | M16 | 20 | 35 | 50 | 34.5 | 41 | 17,700円 | 19,470円 |

フランジナットセット (ドイツ)
●強度区分10
●材質…焼入鋼

(1個価格)

| 品番 | セット内容 | 価格 | 税込価格(10%) |
|---------|--------------------------------|---------|-----------|
| EA637GL | M6-M8-M10-M12-M14-M16-M20(各4個) | 14,500円 | 15,950円 |

六角ナットセット (ドイツ)
●強度区分10
●材質…焼入鋼

(1個価格)

| 品番 | セット内容 | 価格 | 税込価格(10%) |
|---------|--------------------------------|--------|-----------|
| EA637GM | M6-M8-M10-M12-M14-M16-M20(各4個) | 5,150円 | 5,665円 |

エクステンションナット (ドイツ)
●強度区分10
●材質…焼入鋼

(1個価格)

| 品番 | 適合ねじ | サイズ(mm) | | 価格 | 税込価格(10%) |
|------------|------|---------|----|---------|-----------|
| | | A | B | | |
| EA637GN-6 | M6 | 18 | 10 | 240円 | 264円 |
| EA637GN-8 | M8 | 24 | 13 | 250円 | 275円 |
| EA637GN-10 | M10 | 30 | 16 | 290円 | 319円 |
| EA637GN-12 | M12 | 36 | 18 | 310円 | 341円 |
| EA637GN-14 | M14 | 42 | 21 | 490円 | 539円 |
| EA637GN-16 | M16 | 48 | 24 | 540円 | 594円 |
| EA637GN-18 | M18 | 54 | 27 | 780円 | 858円 |
| EA637GN-20 | M20 | 60 | 30 | 990円 | 1,089円 |
| EA637GN-22 | M22 | 66 | 34 | 1,430円 | 1,573円 |
| EA637GN-24 | M24 | 72 | 36 | 1,610円 | 1,771円 |
| EA637GN-27 | M27 | 81 | 41 | 2,450円 | 2,695円 |
| EA637GN-30 | M30 | 90 | 46 | 3,230円 | 3,553円 |
| EA637GN-36 | M36 | 108 | 55 | 6,340円 | 6,974円 |
| EA637GN-42 | M42 | 126 | 65 | 12,750円 | 14,025円 |
| EA637GN-48 | M48 | 144 | 75 | 14,600円 | 16,060円 |

セットスクリュー (ドイツ)
●材質…焼入鋼
●形状…ギザ

(1個価格)

| 品番 | ねじ | サイズ(mm) | | | | | 価格 | 税込価格(10%) |
|-------------|-----|---------|----|----|------|----|---------|-----------|
| | | L | H | I | K | SW | | |
| EA637CN-308 | M8 | 8 | 13 | 13 | 7.2 | 11 | 4,060円 | 4,466円 |
| EA637CN-312 | M8 | 12 | 18 | 20 | 10.5 | 17 | 5,020円 | 5,522円 |
| EA637CN-316 | M12 | 16 | 27 | 30 | 20.0 | 27 | 6,080円 | 6,688円 |
| EA637CN-320 | M16 | 20 | 35 | 50 | 34.5 | 41 | 19,700円 | 21,670円 |

フランジナット(単品)

| 品番 | 適合ねじ | サイズ(mm) | | | 価格 | 税込価格(10%) |
|------------|------|---------|----|----|---------|-----------|
| | | A | B | D | | |
| EA637GL-6 | M6 | 9 | 14 | 10 | 390円 | 429円 |
| EA637GL-8 | M8 | 12 | 18 | 13 | 400円 | 440円 |
| EA637GL-10 | M10 | 15 | 22 | 16 | 410円 | 451円 |
| EA637GL-12 | M12 | 18 | 25 | 18 | 390円 | 429円 |
| EA637GL-14 | M14 | 21 | 28 | 21 | 500円 | 550円 |
| EA637GL-16 | M16 | 24 | 31 | 24 | 580円 | 638円 |
| EA637GL-18 | M18 | 27 | 34 | 27 | 870円 | 957円 |
| EA637GL-20 | M20 | 30 | 37 | 30 | 900円 | 990円 |
| EA637GL-22 | M22 | 33 | 40 | 34 | 1,300円 | 1,430円 |
| EA637GL-24 | M24 | 36 | 45 | 36 | 1,490円 | 1,639円 |
| EA637GL-27 | M27 | 40 | 50 | 41 | 3,300円 | 3,630円 |
| EA637GL-30 | M30 | 45 | 58 | 46 | 3,300円 | 3,630円 |
| EA637GL-36 | M36 | 54 | 68 | 55 | 4,200円 | 4,620円 |
| EA637GL-48 | M48 | 72 | 92 | 75 | 10,800円 | 11,880円 |

●ケースサイズ… 234×195×40mm
●硬度…GL-6~36:HRC25~35
GL-48:HRC20~30

六角ナット(単品)

| 品番 | 適合ねじ | サイズ(mm) | | 価格 | 税込価格(10%) |
|------------|------|---------|----|--------|-----------|
| | | A | B | | |
| EA637GM-6 | M6 | 9 | 10 | 70円 | 77円 |
| EA637GM-8 | M8 | 12 | 13 | 70円 | 77円 |
| EA637GM-10 | M10 | 15 | 16 | 100円 | 110円 |
| EA637GM-12 | M12 | 18 | 18 | 120円 | 132円 |
| EA637GM-14 | M14 | 21 | 21 | 240円 | 264円 |
| EA637GM-16 | M16 | 24 | 24 | 220円 | 242円 |
| EA637GM-18 | M18 | 27 | 27 | 410円 | 451円 |
| EA637GM-20 | M20 | 30 | 30 | 380円 | 418円 |
| EA637GM-22 | M22 | 33 | 34 | 620円 | 682円 |
| EA637GM-24 | M24 | 36 | 36 | 610円 | 671円 |
| EA637GM-27 | M27 | 40 | 41 | 1,020円 | 1,122円 |
| EA637GM-30 | M30 | 45 | 46 | 1,510円 | 1,661円 |
| EA637GM-36 | M36 | 54 | 55 | 2,910円 | 3,201円 |
| EA637GM-42 | M42 | 63 | 65 | 6,040円 | 6,644円 |
| EA637GM-48 | M48 | 72 | 75 | 9,910円 | 10,901円 |

●ケースサイズ… 234×195×40mm
●硬度…GM-6~36:HRC25~35
GM-42-48:HRC20~30