

### タップホルダー

(アメリカ)

●ハンドルはスライドできます



**Starrett**

| 品番         | 呼び      | 全長   | 価格     | 税込価格(10%) |
|------------|---------|------|--------|-----------|
| EA829AC-11 | M2~M4.5 | 50mm | 6,560円 | 7,216円    |
| EA829AC-12 | M4~M10  | 63mm | 7,260円 | 7,986円    |
| EA829AC-13 | M7~M14  | 88mm | 9,250円 | 10,175円   |

| 品番         | ■掴み能力(mm) |
|------------|-----------|
| EA829AC-11 | 1.6~4     |
| EA829AC-12 | 4~6.4     |
| EA829AC-13 | 4.7~8     |

### タップホルダー

(アメリカ)

●ハンドルはスライドできます



**Starrett**

| 品番         | ■掴み能力(mm) |
|------------|-----------|
| EA829AC-21 | 1.6~4     |
| EA829AC-23 | 4.7~8     |

| 品番         | 呼び      | 全長    | 価格      | 税込価格(10%) |
|------------|---------|-------|---------|-----------|
| EA829AC-21 | M2~M4.5 | 150mm | 9,950円  | 10,945円   |
| EA829AC-23 | M7~M14  | 330mm | 14,000円 | 15,400円   |

### タップホルダー用エクステンション

(ドイツ)

●スクエアサイズ...  
-175.5mm  
-250.7mm

●材質...スチール



| 品番          | ■掴み能力(mm) |
|-------------|-----------|
| EA829AC-175 | 2.0~5.0   |
| EA829AC-250 | 4.6~8.0   |

| 品番          | 呼び     | 全長    | 価格     | 税込価格(10%) |
|-------------|--------|-------|--------|-----------|
| EA829AC-175 | M1~M6  | 175mm | 1,990円 | 2,189円    |
| EA829AC-250 | M6~M12 | 250mm | 2,610円 | 2,871円    |

### タップホルダー

(アメリカ)

| 品番   | ■掴み能力(mm) |
|------|-----------|
| AG-1 | 2.5~4.5   |
| AG-2 | 4.5~7     |

| 品番        | 呼び     | 全長   | 価格     | 税込価格(10%) |
|-----------|--------|------|--------|-----------|
| EA829AG-1 | M2~M6  | 58mm | 850円   | 935円      |
| EA829AG-2 | M5~M12 | 90mm | 1,540円 | 1,694円    |

●バネの張力でハンドルをしっかり固定します

### タップホルダー

(イギリス)

●タップ範囲を最適なサイズに段階的に調整できます



**ECLIPSE**

| 品番         | 呼び      | 全長   | 価格     | 税込価格(10%) |
|------------|---------|------|--------|-----------|
| EA829AN-11 | M1~M3.5 | 50mm | 2,280円 | 2,508円    |
| EA829AN-12 | M1~M6   | 65mm | 2,220円 | 2,442円    |
| EA829AN-13 | M4~M12  | 90mm | 2,820円 | 3,102円    |

| 品番         | ■掴み能力(mm) |
|------------|-----------|
| EA829AN-11 | 1~2.8     |
| EA829AN-12 | 2~5       |
| EA829AN-13 | 3~8       |

●EA829AN-11のみハンドル固定型

### タップホルダー

(イギリス)

●タップ範囲を最適なサイズに段階的に調整できます



**ECLIPSE**

| 品番         | ■掴み能力(mm) |
|------------|-----------|
| EA829AN-14 | 2~5       |
| EA829AN-15 | 3~8       |

| 品番         | 呼び     | 全長    | 価格     | 税込価格(10%) |
|------------|--------|-------|--------|-----------|
| EA829AN-14 | M1~M6  | 165mm | 5,880円 | 6,468円    |
| EA829AN-15 | M4~M12 | 245mm | 7,530円 | 8,283円    |

### ラチェット式タップホルダー

(ドイツ)



**schubert**

| 品番       | ■掴み能力(mm) |
|----------|-----------|
| EA829A-1 | 2~5       |
| EA829A-2 | 4.6~8     |

| 品番       | 呼び     | 全長    | 価格     | 税込価格(10%) |
|----------|--------|-------|--------|-----------|
| EA829A-1 | M2~M8  | 250mm | 5,820円 | 6,402円    |
| EA829A-2 | M5~M12 | 300mm | 7,600円 | 8,360円    |

### ラチェット式タップホルダーセット

(アメリカ)

●T型ラチェットタップ  
ハンドル...135mm

●エクステンションタップ...  
M3~M8×2本(90・230mm)  
M5~M12×2本(90・230mm)



**Starrett**

品番 EA829AH-1 価格24,500円 税込価格(10%) 26,950円

●ねじ穴修正などヘリサート加工に便利です。

●ハンドルはボールロック付

●ケース付

### ラチェット式タップホルダー

(ドイツ)



**schubert**

| 品番        | 呼び     | 全長    | 価格     | 税込価格(10%) |
|-----------|--------|-------|--------|-----------|
| EA829AC-1 | M2~M8  | 85mm  | 3,240円 | 3,564円    |
| EA829AC-2 | M5~M12 | 110mm | 4,160円 | 4,576円    |

| 品番        | ■掴み能力(mm) |
|-----------|-----------|
| EA829AC-1 | 2~5       |
| EA829AC-2 | 4.6~8     |

### ラチェット式タップホルダー

(ドイツ)



**schubert**

| 品番        | 呼び      | 全長    | 価格      | 税込価格(10%) |
|-----------|---------|-------|---------|-----------|
| EA829AC-3 | M16~M20 | 115mm | 11,000円 | 12,100円   |

●■掴み能力...9~12.5mm

### [六角軸]ラチェット式タップホルダー

(イギリス)



**ENGINEER**

| 品番      | 呼び     | 全長   | 価格     | 税込価格(10%) |
|---------|--------|------|--------|-----------|
| EA829AT | M3~M10 | 81mm | 3,220円 | 3,542円    |

●六角対辺...6.35mm

●六角軸対応チャックでドライバービットやタップ、ドリルなどが使用できます。

●独自の内部構造により、早回し機能を搭載したビットスリーブ。

### マグネットベース付タップハンドル

(アメリカ)



●タップ能力...  
M3~M12

●最大ストローク...  
60mm

●吸着力...  
0.8kN(80kgf)

**KANAMEI**

品番 EA829AK-1 価格38,300円 税込価格(10%) 42,130円


●重量...2.5kg

●サイズ...全高:210mm、磁石部:50×58.5×55mm

### タップホルダーセット

(アメリカ)

●(セット内容10点)



**Kokon**

品番 EA829A 価格17,300円 税込価格(10%) 19,030円

#### タップホルダー(単品)

| 品番         | 適合タップサイズ | 価格     | 税込価格(10%) |
|------------|----------|--------|-----------|
| EA829AS-1  | M1~M2.6  | 1,830円 | 2,013円    |
| EA829AS-3  | M3       | 1,830円 | 2,013円    |
| EA829AS-4  | M4       | 1,830円 | 2,013円    |
| EA829AS-5  | M5       | 1,830円 | 2,013円    |
| EA829AS-6  | M6       | 1,830円 | 2,013円    |
| EA829AS-8  | M8       | 1,830円 | 2,013円    |
| EA829AS-10 | M10      | 1,830円 | 2,013円    |
| EA829AS-12 | M12      | 1,830円 | 2,013円    |
| EA829AS-14 | M14      | 1,830円 | 2,013円    |
| EA829AS-16 | M16      | 2,360円 | 2,596円    |

| 品番        | 仕様                | 価格     | 税込価格(10%) |
|-----------|-------------------|--------|-----------|
| EA829MV-3 | T型ラチェットハンドル       | 3,610円 | 3,971円    |
| EA618BB-4 | エクステンションバー(125mm) | 1,350円 | 1,485円    |

| 品番   | ■掴み能力(mm) | 品番    | ■掴み能力(mm) |
|------|-----------|-------|-----------|
| AS-1 | 2.5       | AS-8  | 5         |
| AS-3 | 3.2       | AS-10 | 5.5       |
| AS-4 | 4         | AS-12 | 6.5       |
| AS-5 | 4.5       | AS-14 | 8         |
| AS-6 | 4.5       | AS-16 | 10        |

●(セット内容)


●タップホルダー...  
M1~M12×各1個

●T型ラチェットハンドル(200mm)

●エクステンションバー(75mm)

●ビニールケース付

使用例  
タップは別売です。



### アジャスタブルタップホルダーセット

(アメリカ)

●左右切替式



**Kokon**

品番 EA829A-10 価格12,650円 税込価格(10%) 13,915円

#### アジャスタブルタップホルダー(単品)

| 品番        | 適合タップサイズ | 価格     | 税込価格(10%) |
|-----------|----------|--------|-----------|
| EA829AR-1 | M1~M6    | 4,450円 | 4,895円    |
| EA829AR-2 | M5~M12   | 5,100円 | 5,610円    |

| 品番        | 仕様          | 価格     | 税込価格(10%) |
|-----------|-------------|--------|-----------|
| EA829MV-3 | T型ラチェットハンドル | 3,610円 | 3,971円    |
| EA618BB-3 | エクステンションバー  | 1,180円 | 1,298円    |

| 品番        | ■掴み能力(mm) |
|-----------|-----------|
| EA829AR-1 | 2.5~4.5   |
| EA829AR-2 | 4.5~6.5   |

●(セット内容)

●タップホルダー...  
M1~M6・M5~M12×各1個

●T型ラチェットハンドル(200mm)

●エクステンションバー(75mm)

●ビニールケース付

使用例  
タップは別売です。



### タップレンチ

(アメリカ)


**MIE**

| 品番          | 呼び      | 全長    | 価格      | 税込価格(10%) |
|-------------|---------|-------|---------|-----------|
| EA829AB-6.5 | M1~M6   | 170mm | 2,000円  | 2,200円    |
| EA829AB-10  | M1~M10  | 200mm | 2,350円  | 2,585円    |
| EA829AB-13  | M4~M13  | 260mm | 3,170円  | 3,487円    |
| EA829AB-19  | M6~M20  | 350mm | 5,070円  | 5,577円    |
| EA829AB-25  | M10~M25 | 460mm | 7,730円  | 8,503円    |
| EA829AB-32  | M19~M32 | 780mm | 15,750円 | 17,325円   |
| EA829AB-38  | M19~M38 | 900mm | 17,800円 | 19,580円   |

| 品番     | ■掴み能力(mm) | 品番    | ■掴み能力(mm) |
|--------|-----------|-------|-----------|
| AB-6.5 | 2.3~6     | AB-25 | 6~16      |
| AB-10  | 2.5~8     | AB-32 | 7~23      |
| AB-13  | 3~10      | AB-38 | 8~28      |
| AB-19  | 5~13      |       |           |

### T型ラチェットハンドル

(アメリカ)



**Kokon**

| 品番        | 差込角  | 価格     | 税込価格(10%) |
|-----------|------|--------|-----------|
| EA829MV-3 | 3/8" | 3,610円 | 3,971円    |
| EA829MV-4 | 1/2" | 4,190円 | 4,609円    |

●全長...200mm

●左右切替式

### タップレンチ

(イギリス)



**ECLIPSE**

| 品番        | 呼び     | 全長    | 価格     | 税込価格(10%) |
|-----------|--------|-------|--------|-----------|
| EA829AA-2 | M2~M6  | 105mm | 2,450円 | 2,695円    |
| EA829AA-4 | M2~M12 | 156mm | 3,420円 | 3,762円    |
| EA829AA-5 | M2~M14 | 220mm | 5,660円 | 6,226円    |

| 品番   | ■掴み能力(mm) |
|------|-----------|
| AA-2 | 1.5~4.6   |
| AA-4 | 2~7.2     |
| AA-5 | 2.5~9     |

●二重ロックナット付でゆるまず作業能力がアップします

### タップレンチ

(アメリカ)



**Starrett**

| 品番         | 呼び     | 全長    | 価格     | 税込価格(10%) |
|------------|--------|-------|--------|-----------|
| EA829AF-13 | M2~M12 | 222mm | 3,140円 | 3,454円    |
| EA829AF-19 | M3~M18 | 371mm | 4,630円 | 5,093円    |
| EA829AF-28 | M5~M30 | 483mm | 8,170円 | 8,987円    |

| 品番         | ■掴み能力(mm) |
|------------|-----------|
| EA829AF-13 | 2.2~7     |
| EA829AF-19 | 3~11      |
| EA829AF-28 | 4.5~18    |

●滑りにくいローレットハンドル

### 手廻しタッパー

(アメリカ)



**ORIENTAL**

品番 EA829AZ-1 価格31,000円 税込価格(10%) 34,100円

●タップ立て、タップによるねじさらえ、線巻き、リーマ通し等に

●手廻しで安全作業

●チャック能力...13mm

●ギヤ比1.4(右回転右回り)

●適応クランプ幅...  
45mmまで

在庫のある商品は、17:00までの御注文で当日発送致します。

